


FBL 35D形



単位:mm

レール長さ L (±0.8)	ストローク S (±3)	取付穴寸法				取付穴個数		許容荷重 N/組	質量 kg/組
		A	B	C	D	ドロワ レール	キャビ ネット レール		
305	327	—	149.2	260.3	273.0	7	7	588	1.28
356	378	—	200.0	311.1	323.8	7	7	578	1.48
406	429	—	250.8	361.9	374.6	7	7	559	1.72
457	480	212.7	301.6	412.7	425.4	8	8	549	1.96
508	530	238.1	352.4	463.5	476.2	8	8	529	2.12
559	581	263.5	403.2	514.3	527.0	8	8	500	2.4
610	632	288.9	454.0	565.1	577.8	8	8	480	2.56
660	683	314.3	504.8	615.9	628.6	8	8	461	2.8
711	734	339.7	555.6	666.7	679.4	8	8	441	3

注)許容荷重・質量は製品2本を1組としたときの値になります。

呼び形番の構成例

FBL35D +711L

呼び形番

レール全長(mm表示)