


EK形 サポートユニット固定側角形



EK4、5形

EK6、8形

呼び形番	軸径 d	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	H	b ±0.02
EK 4	4	15	5.5	17.5	3	34	19	17
EK 5	5	16.5	5.5	18.5	3.5	36	21	18
EK 6	6	20	5.5	22	3.5	42	25	21
EK 8	8	23	7	26	4	52	32	26
EK 10	10	24	6	29.5	6	70	43	35
EK 12	12	24	6	29.5	6	70	43	35
EK 15	15	25	6	36	5	80	49	40
EK 20	20	42	10	50	10	95	58	47.5

EK4~8形

部番	部品名	個数
1	ハウジング	1
2	ベアリング	1セット
3	おさえナット	1
4	カラー	2
5	シール	1
6	ロックナット	1
7	六角穴付き止めねじ (セットピース付き)	1