



CF-A形(六角穴付きカムフォロア(円筒外輪))、CF-M-A形(ステンレス鋼製)  
 CF-R-A形(六角穴付きカムフォロア(球面外輪))、CF-MR-A形(ステンレス鋼製)




油穴は止まり穴になっています



CF12A~20-1A  
 CF12AM~30-2AM

六角穴底に埋め栓を圧入し油穴を止まり穴にしています



CF24A~CF30-2A

スタッド径	呼び形番	主要寸法													
		外径	外輪幅	ねじ			全長							肩の寸法 f (最小)	
d	呼び形番	D	C	G	G <sub>1</sub>	B	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	C <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	H*	r <sub>min</sub>	f
3	CF 3-A	10	7	M3×0.5	5	8	17	9	—	0.5	—*	—	2(1.5)	0.2	6.8
4	CF 4-A	12	8	M4×0.7	6	9	20	11	—	0.5	—*	—	2.5(2)	0.3	8.6
5	CF 5-A	13	9	M5×0.8	7.5	10	23	13	—	0.5	—*	—	3(2.5)	0.3	9.7
6	CF 6-A	16	11	M6×1	8	12	28	16	—	0.6	—*	—	3	0.3	11
8	CF 8-A	19	11	M8×1.25	10	12	32	20	—	0.6	—*	—	4	0.3	13
10	CF 10-A	22	12	M10×1.25	12	13	36	23	—	0.6	—*	—	5	0.3	15
10	CF 10-1-A	26	12	M10×1.25	12	13	36	23	—	0.6	—*	—	5	0.3	15
12	CF 12-A	30	14	M12×1.5	13	15	40	25	6	0.6	6	3	6	0.6	20
12	CF 12-1-A	32	14	M12×1.5	13	15	40	25	6	0.6	6	3	6	0.6	20
16	CF 16-A	35	18	M16×1.5	17	19.5	52	32.5	8	0.8	6	3	6	0.6	24
18	CF 18-A	40	20	M18×1.5	19	21.5	58	36.5	8	0.8	6	3	6	1	26
20	CF 20-A	52	24	M20×1.5	21	25.5	66	40.5	9	0.8	8	4	8	1	36
20	CF 20-1-A	47	24	M20×1.5	21	25.5	66	40.5	9	0.8	8	4	8	1	36
24	CF 24-A	62	29	M24×1.5	25	30.5	80	49.5	11	0.8	8	4	8	1	40
24	CF 24-1-A	72	29	M24×1.5	25	30.5	80	49.5	11	0.8	8	4	8	1	40
30	CF 30-A	80	35	M30×1.5	32	37	100	63	15	1	8	4	8	1	46
30	CF 30-1-A	85	35	M30×1.5	32	37	100	63	15	1	8	4	8	1	46
30	CF 30-2-A	90	35	M30×1.5	32	37	100	63	15	1	8	4	8	1	46

注) シールの使用温度は80℃以下です。

\* のグリース給脂穴は付いていませんので再給脂できません。

呼び形番の構成例

CF12 V M UU R -A N

呼び形番  
 無記号: ケージ付き  
 V : 総ころタイプ  
 無記号: 炭素鋼  
 M : ステンレス鋼製  
 無記号: シール無し  
 UU : シール付き

無記号: 標準の付属品(▲19-30参照)  
 N: 専用グリースニップル(▲19-30参照)

スタッド六角穴付き  
 無記号: 円筒外輪  
 R : 球面外輪

注) 総ころタイプはスタッド径6~30に対応します。