


スラストボール入りカムフォロア CFN-R-A形

オプション仕様		記号
ころの案内方式	ケージ付	無記号
材質	炭素鋼	無記号
シール	シール無	無記号
外輪形状	球面外輪	R



スタッド径 d	呼び形番 球面外輪	主 要										
		外径 D	外輪幅 C	ねじ G	G ₁	B	全長 B ₁	B ₂	B ₃	C ₁	d ₁	
5	CFN 5R-A	13	9	M5×0.8	7.5	10	23	13	—	0.5	—*	
6	CFN 6R-A	16	11	M6×1	8	12	28	16	—	0.6	—*	
8	CFN 8R-A	19	11	M8×1.25	10	12	32	20	—	0.6	—*	
10	CFN 10R-A	22	12	M10×1.25	12	13	36	23	—	0.6	—*	
12	CFN 12R-A	30	14	M12×1.5	13	15	40	25	6	0.6	6	

注) 精度規格については **A19-14** をご参照ください。

*のグリース給脂穴は付いていませんので再給脂できません。

呼び形番の構成例

CFN12 R -A N

呼び形番

R: 球面外輪

無記号: グリースニップル無し

N : 専用グリースニップル添付 (**A19-39** 参照)

スタッド頭部六角穴付き