

지시계기
ANALOGUE METER

변성기/분류기
TRANSFORMER/SHUNT

디지털계기
DIGITAL METER

누전경보기
EARTH LEAKAGE DETECTOR

변환기
TRANSUCER

시험계측기기
TEST MEASURING EQUIPMENT

충전장치
BATTERY CHARGER

기타기기
OTHERS

구성

KA□ -50 Type

기능별 분류

A	교류 전류계	D	직류 전압계
B	교류 전압계	E	수신 지시계
C	직류 전류계	F	주파수계

Type(50)

주문방법

예) KAB-50 AC 150V
KAA-50 AC 20A



인증 현황 : CE · KC

사양

품명	형명	동작원리	계급	최대입력	최소입력	참고
교류 전류계	KAA-50		2.5급	30A	0.1A	※1
교류 전압계	KAB-50		2.5급	600V	10V	※2
직류 전류계	KAC-50		2.5급	5A, 200mV	150μA, 50mV	※3
직류 전압계	KAD-50		2.5급	600V	1V	※4
수신 지시계	KAE-50		2.5급	DC4~20mA, DC 10V, AC 18V		※5
주파수계	KAF-50		1.0급	55~65Hz 외부변환기, 45~65Hz 내부변환기		※6

- ※1 5A(입력전류) 표준품 제작 및 변류기 사용 제품
- ※2 150V, 300V, 600V 표준품 제작 및 계기용 변압기 사용제품
- ※3 50mV(입력전압) 표준품 제작 및 분류기 사용제품
- ※4 15V, 30V, 50V, 100V 표준품 제작 및 600V 초과시 분압기 사용
- ※5 단위는 주문시에 정하여 주십시오. 수신 지시계는 표시값의 입력에 따라 외부 센서가 필요
- ※6 110V, 220V(50/60Hz) 표준품 제작 및 외부변환기 사용

외형도 및 판넬 가공 치수도

단위 : mm

볼트 고정식	외형치수		판넬 가공치수
	측면	후면	
		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>직류전압계, 직류전류계, 수신지시계, 주파수계, 교류전압계</p> </div> <div> <p>교류전류계</p> </div> </div>	<p>[볼트 고정식]</p> <p>전면 관찰 기준임</p>