

ドリル径	シャンク径	全長	刃長
Dc	Ds	L	ℓ



CD-S V


コーティング弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル
仕様特長



*アイコンについてはP28参照

■耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれみぞA形センタ穴ドリルです。

TYPE: 1



品区: 51

呼び Dc × θ × Ds	商品コード	Ds (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	形状	メーカー希望 小売価格
1 × 60° × 4	VCY1.0	4	35	1	1	¥ 3,450*
1.5 × 60° × 5	VCY1.5	5	40	1.5	1	¥ 3,020*
2 × 60° × 6	VCY2.0	6	45	2	1	¥ 3,210*
2.5 × 60° × 7.7	VCY2.5	7.7	50	2.5	1	¥ 3,650*
3 × 60° × 7.7	VCY3.0	7.7	55	3	1	¥ 3,650*
4 × 60° × 10	VCY4.0	10	65	4.5	1	¥ 5,960*
5 × 60° × 11	VCY5.0	11	78	5.5	1	¥ 6,680*
6 × 60° × 18	VCY6.0	18	90	6.5	1	¥ 19,400*

スパイラル
タップ
(止り穴用)

スパイラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

ハン
ツ
プ

超
硬
ツ
ブ

タ
ツ
プ

特殊
ねじ
検査
ツ
ブ

管
ツ
ブ

カ
ツ
カ
ル

ダ
イス

セン
タ
穴
ツ
ブ