カップリング[ステンレス]

ホース用カップリング[ステンレス]

- 材質…（ドイツ）
  本体:ステンレス(SUS316)
  電解研磨仕上げ
  パッキン:ニトリルゴム(NBR)
- 耐圧…1.6MPa
- 使用温度…－40～95℃

LUDECKE

品番	サイズ	適合ホース内径(mm)	価格	税込価格(10%)
EA462EA-6	¾"	19	4,780円	5,258円
EA462EA-10	1"	25	6,010円	6,611円
EA462EA-12	1¼"	32	7,770円	8,547円
EA462EA-15	1½"	38	8,640円	9,504円
EA462EA-20	2"	50	10,450円	11,495円
EA462EA-25	2½"	63	13,750円	15,125円
EA462EA-30	3"	75	18,050円	19,855円

ホース用プラグ[ステンレス]

（ドイツ）

LUDECKE

品番	サイズ	適合ホース内径(mm)	価格	税込価格(10%)
EA462EB-6	¾"	19	1,890円	2,079円
EA462EB-10	1"	25	2,570円	2,827円
EA462EB-12	1¼"	32	3,830円	4,213円
EA462EB-15	1½"	38	4,610円	5,071円
EA462EB-20	2"	50	6,250円	6,875円
EA462EB-25	2½"	63	8,560円	9,416円
EA462EB-30	3"	75	10,500円	11,550円

- 材質…本体:ステンレス(SUS316)電解研磨仕上げ
  パッキン:ニトリルゴム(NBR)
- 耐圧…1.6MPa
- 使用温度…－40～95℃

雄ねじホースステム[ステンレス]

（ドイツ）
- 材質…ステンレス(SUS316)
  電解研磨仕上げ

LUDECKE

品番	ねじサイズ(G)	適合ホース内径(mm)	価格	税込価格(10%)
EA462EC-6	¾"	19	2,200円	2,420円
EA462EC-10	1"	25	2,740円	3,014円
EA462EC-12	1¼"	32	3,170円	3,487円
EA462EC-15	1½"	38	4,340円	4,774円
EA462EC-20	2"	50	5,680円	6,248円
EA462EC-25	2½"	63	8,620円	9,482円
EA462EC-30	3"	75	9,520円	10,472円

- 耐圧…2.5MPa
- 使用温度…－40～95℃

雌ねじホースステム[ステンレス]

（ドイツ）
- 材質…
  本体:ステンレス(SUS316)
  電解研磨仕上げ
  パッキン:PTFE

LUDECKE

品番	ねじサイズ(G)	適合ホース内径(mm)	価格	税込価格(10%)
EA462ED-6	¾"	19	3,320円	3,652円
EA462ED-10	1"	25	4,010円	4,411円
EA462ED-12	1¼"	32	4,770円	5,247円
EA462ED-15	1½"	38	6,240円	6,864円
EA462ED-20	2"	50	7,940円	8,734円
EA462ED-25	2½"	63	11,100円	12,210円
EA462ED-30	3"	75	13,800円	15,180円

- 耐圧…2.5MPa
- 使用温度…－40～95℃

ホースクランプ[アルミ]

（ドイツ）
- 材質…アルミニウム鍛造
- 耐圧…2.5MPa
- 六角穴付ねじサイズ…
  -6～-15:M6×20
  -20～-30:M8×25

LUDECKE

品番	適合ホース(mm) 内径	適合ホース(mm) 外径	価格	税込価格(10%)
EA462EE-6	19	30～33	1,830円	2,013円
EA462EE-10	25	36～39	1,830円	2,013円
EA462EE-12	32	43～46	1,950円	2,145円
EA462EE-15	38	50～53	1,960円	2,156円
EA462EE-20	50	63～67	2,530円	2,783円
EA462EE-25	63	78～82	3,480円	3,828円
EA462EE-30	75	89～93	3,900円	4,290円

〈EA462EA～EDシリーズ共通仕様〉

- **ホースクランプ(EA462EEシリーズ)で固定して下さい。**
  (※同サイズ同士のみ適合します。)

ホースクランプ EA462EE-6～-30

- ホースステム(EA462EA～EDシリーズ用)
- 同サイズ同士が適合します。

ゴム系ガスケット[NBR]

- 材質…NBR
- 使用温度…－30～70℃

品番	呼び径(A呼称)	内径(mm)	外径(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA462BX-6	15・20	22	35	5.5	180円	198円
EA462BX-8	25	27	40	6.4	190円	209円
EA462BX-12	32	34	49	6.4	190円	209円
EA462BX-14	40	41	56	6.4	190円	209円
EA462BX-20	50	51	67	6.4	220円	242円
EA462BX-24	65	60	80	6.4	330円	363円
EA462BX-30	80	76	94	6.4	350円	385円

ゴム系ガスケット[EPDM]



- 材質…EPDM
- 使用温度…－30～110℃
- 耐薬品性や高温での使用に優れたガスケットです。

品番	呼び径(A呼称)	内径(mm)	外径(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA462BX-106	15・20	22	35	5.5	350円	385円
EA462BX-108	25	27	40	6.4	400円	440円
EA462BX-112	32	34	49	6.4	460円	506円
EA462BX-114	40	41	55	6.4	520円	572円
EA462BX-120	50	51	67	6.4	690円	759円
EA462BX-124	65	60	80	6.4	860円	946円
EA462BX-130	80	76	94	6.4	920円	1,012円

フッ素樹脂系ガスケット[PFA被覆]

- 材質…フッ素樹脂(PFA)
- 使用温度…－20～180℃
- 化学薬品等に強い耐性を持ち、温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。

品番	呼び径(A呼称)	内径(mm)	外径(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA462BY-6	15・20	18	35	5.4	5,040円	5,544円
EA462BY-8	25	23.5	40	6.4	5,580円	6,138円
EA462BY-12	32	32	49.5	6.7	6,400円	7,040円
EA462BY-14	40	38.3	56	6.3	7,350円	8,085円
EA462BY-20	50	49.5	67.4	6.4	8,030円	8,833円

カップリング用パッキン・ガスケット

ホースカップリング用パッキン[NBR]

（ドイツ）
- 材質…ニトリルゴム(NBR)
- 使用温度範囲…－20～100℃

LUDECKE

品番	適合サイズ	内径(mm)	外径(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA462DW-4	½"	17.5	27	4	110円	121円
EA462DW-6	¾"	22	35	5.5	120円	132円
EA462DW-10	1"	27	39	6.5	140円	154円
EA462DW-12	1¼"	34.5	49	6.5	180円	198円
EA462DW-15	1½"	41	55	6.5	190円	209円
EA462DW-20	2"	51	66	6.5	250円	275円
EA462DW-25	2½"	60	79	6.5	300円	330円
EA462DW-30	3"	76	95	6.5	360円	396円

- ホースカップリングの雌ねじ用

ホースカップリング用パッキン[テフロン]

（ドイツ）
- 材質…テフロン(PTFE)

LUDECKE

品番	適合サイズ	内径(mm)	外径(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA462DX-4	½"	15	21	2	250円	275円
EA462DX-6	¾"	18	26	2	250円	275円
EA462DX-10	1"	23	33	2	450円	495円
EA462DX-12	1¼"	32	42	2	510円	561円
EA462DX-15	1½"	38	48	2	720円	792円
EA462DX-20	2"	49	60	2	920円	1,012円
EA462DX-25	2½"	63	76	2	1,050円	1,155円
EA462DX-30	3"	77	88	3	1,400円	1,540円

- 使用温度範囲…－100～200℃
- ステンレスホースカップリングの雌ねじ用

ゴム系ガスケット[フッ素ゴム]

- 材質…フッ素ゴム
- 使用温度…－20～180℃
- 多くの薬品に使用可能で、高温の流体にも適応します。

品番	呼び径(A呼称)	内径(mm)	外径(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA462BX-406	15・20	22	35	5.5	1,720円	1,892円
EA462BX-408	25	27	40	6.4	1,950円	2,145円
EA462BX-412	32	34	49	6.4	2,180円	2,398円
EA462BX-414	40	41	56	6.4	2,400円	2,640円
EA462BX-420	50	51	67	6.4	2,630円	2,893円

カップリング[ポリプロピレン/ナイロン]

ゴム系ガスケット[ホワイトネオプレン]

- 材質…ホワイトネオプレン
- 使用温度…－30～60℃
- 酸性やアルカリ性の流体に適します。

品番	呼び径(A呼称)	内径(mm)	外径(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA462BX-206	15・20	22	35	5.5	520円	572円
EA462BX-208	25	27	40	6.4	920円	1,012円
EA462BX-212	32	34	49	6.4	1,030円	1,133円
EA462BX-214	40	41	56	6.4	1,150円	1,265円
EA462BX-220	50	51	67	6.4	1,380円	1,518円

シリコンガスケット

- 材質…シリコン
- 使用温度…－30～140℃

品番	呼び径(A呼称)	内径(mm)	外径(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA462BX-306	15・20	22	35	5.5	460円	506円
EA462BX-308	25	27	40	6.4	690円	759円
EA462BX-312	32	34	49	6.4	800円	880円
EA462BX-314	40	41	56	6.4	1,030円	1,133円
EA462BX-320	50	51	67	6.4	1,260円	1,386円

フッ素樹脂系ガスケット[PTFE]

- 材質…フッ素樹脂(PTFE)
- 使用温度…－20～100℃
- アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。

品番	呼び径(A呼称)	内径(mm)	外径(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA462BY-206	20	15	35	6.5	1,910円	2,101円
EA462BY-208	25	22	40	7	1,910円	2,101円
EA462BY-212	32	28	49	7	1,910円	2,101円
EA462BY-214	40	34	56	7	2,450円	2,695円
EA462BY-220	50	46	67	7	3,270円	3,597円

雌ねじカップリング[ポリプロピレン]

- 材質…ポリプロピレン
- 使用圧力…
  -6～-20:0.69MPa
  -30:0.39MPa

品番	呼び径(A呼称)	ねじサイズ(Rc)	価格	税込価格(10%)
EA462BP-6	20	¾"	3,660円	4,026円
EA462BP-8	25	1"	3,770円	4,147円
EA462BP-12	32	1¼"	4,350円	4,785円
EA462BP-14	40	1½"	4,570円	5,027円
EA462BP-20	50	2"	5,950円	6,545円
EA462BP-30	80	3"	10,300円	11,330円

雄ねじカップリング[ポリプロピレン]

- 材質…ポリプロピレン
- 使用圧力…0.69MPa

品番	呼び径(A呼称)	ねじサイズ(R)	価格	税込価格(10%)
EA462BR-6	20	¾"	3,660円	4,026円
EA462BR-8	25	1"	4,000円	4,400円
EA462BR-12	32	1¼"	5,260円	5,786円
EA462BR-14	40	1½"	5,720円	6,292円
EA462BR-20	50	2"	7,320円	8,052円

ホース用カップリング[ポリプロピレン]

- 材質…ポリプロピレン
- 使用圧力…0.69MPa

品番	呼び径(A呼称)	適合ホース内径(mm)	価格	税込価格(10%)
EA462BS-6	20	20	2,520円	2,772円
EA462BS-8	25	25	3,770円	4,147円
EA462BS-12	32	32	4,120円	4,532円
EA462BS-14	40	40	4,350円	4,785円
EA462BS-20	50	50	5,720円	6,292円

http://www.esco-net.com
商品詳細はこちら
商品に関する詳しい情報がご覧になれます。