

# OAタップ関連製品 **マグネット** / **FE端子** (PAT.) / **安全キャップ**

ACCESSORIES OF POWER STRIP (MAGNET / FE TERMINAL / CLOSURE COVER)


適合規格等  
OAタップ  
関連製品  
マグネット/  
FE端子/  
安全キャップ



## マグネット


OAタップやその他の器具に取り付けて、スチール机等に仮固定できるマグネットです。

### ■ Z0204



シールを剥して  
取り付けます。

### ■ Z0206



ねじ止め式で、NEMA  
5-20・6-15・6ALT-  
20タップ、OAジョ  
イントタップ、20A  
ダブルタップに使用  
できます。

### ■ Z0353




さし込み式で、マル  
チユースOAタップ  
(NEMA5-20・6-15・  
6ALT-20タップ、OA  
ジョイントタップ除  
く)専用です。

### ■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
Z0204	420	4ヶ入 接着テープ付
Z0206		4ヶ入 取付ねじ付
Z0353		4ヶ入 さし込み式

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

### ■ Z0353 取付例




H  
OAタップ  
(マルチタップ)

OAタップ関連製品  
マグネット/FE端子/安全キャップ


## FE端子 (PAT.)

マルチユースOAタップの電線接続端子部に取り付けるだけで、簡単に銅製単線用のさし込み式端子に変換できます。



- (注1) 電線が外れる可能性がありますので、必ずマルチユースOAタップの「グリップ(電線張力止め)」にて確実に電線を固定してください。
- (注2) 使用する際の電線の曲げ半径は、鋭角にならないように使用電線の仕上がり外径の6倍以上のRにしてください。

取付例



マルチユースOAタップ、銅製・単線φ1.6~φ2.0専用端子です。

### ■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
Z0354	3,600	100ヶ入

※マルチユースOAタップ専用(NEMA 5-20・NEMA 6-15・NEMA 6ALT-20は除く)  
※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

## 安全キャップ

使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。

### ■ 2P・接地形 2P 15A 125V 平刃形・抜止形用



使用  
禁止

Z0208 表側

●Z0208には、「使用禁止」の表示が赤字で印刷されています。

### ■ 接地形2P\*・ 接地形3P 15A 125V/250V 引掛形用



使用  
禁止

添付ラベル

※埋込コンセント型番：G40を除く。

●Z0209は、「使用禁止」表示の入ったラベルが添付されています。

### ■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
Z0207	740	10ヶ入
Z0208	1,330	10ヶ入 使用禁止印字付

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

### ■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
Z0209	900	10ヶ入 使用禁止ラベル添付

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



マグネット・FE端子・安全キャップ  
の対応製品・掲載ページ



オプション  
パーツ  
(M-1~)