

ポジティブロック コネクタ(マークII) コマーシャル型


187シリーズ

リセプタクルハウジング

適用端子型番: 170324、170325、170326 製品規格: 108-5126

108-5338 (電線対電線接続)

圧着規格: 114-5041




1 極用

材質: UL94V-2、6/6ナイロン
 型番: 172074-1 (自然色)
 172074-2 (黒色)
 172074-4 (黄色)
 172074-5 (緑色)
 172074-6 (青色)
 172074-7 (赤色)


材質: UL94V-0、6/6ナイロン
 型番: 173974-1 (自然色)
 173974-2 (黒色)
 173974-4 (黄色)
 173974-5 (緑色)
 173974-6 (青色)
 173974-7 (赤色)

嵌合タブハウジング
 型番: 176448-□




1 極用(中継用、ロック付)
 材質: UL94V-0、6/6ナイロン
 型番: 179183-1 (自然色)
 179183-6 (青色)
 179183-7 (赤色)
 179183-9 (黒色)

嵌合タブハウジング
 型番: 179182-□



2 極用(6mmピッチ)
 材質: UL94V-2、6/6ナイロン
 型番: 172210-1 (自然色)
 172210-2 (黒色)
 172210-4 (黄色)
 172210-5 (緑色)
 172210-6 (青色)
 172210-7 (赤色)


材質: UL94V-0、6/6ナイロン
 型番: 1-172210-1 (自然色)
 1-172210-2 (黒色)
 1-172210-4 (黄色)
 1-172210-5 (緑色)
 1-172210-6 (青色)
 1-172210-7 (赤色)



注: 第一電気(DEC) (株) リレー適応製品


2 極用(7mmピッチ)
 材質: UL94V-2、6/6ナイロン
 型番: 175578-1 (自然色)

 材質: UL94V-0、6/6ナイロン
 型番: 1-175578-1 (自然色)
 1-175578-2 (黒色)




2 極用(6mmピッチ極性ガイド付)
 材質: UL94V-2、6/6ナイロン
 型番: 174587-1 (自然色)


材質: UL94V-0、6/6ナイロン
 型番: 1-174587-1 (自然色)
 1-174587-4 (黄色)
 1-174587-5 (緑色)
 1-174587-6 (青色)
 1-174587-7 (赤色)



2 極用(10mmピッチ)
 材質: UL94V-0、6/6ナイロン
 型番: 179720-1 (自然色)
 179720-2 (黒色)
 179720-4 (黄色)
 179720-6 (青色)




2 極用(15mmピッチ電磁弁用)
 材質: UL94V-0、6/6ナイロン
 型番: 176498-1 (自然色)
 176498-2 (黒色)
 176498-4 (黄色)
 176498-6 (青色)




2 極用(マイクロスイッチ用)
 材質: UL94V-2、6/6ナイロン
 型番: 174712-1 (自然色)

 材質: UL94V-0、6/6ナイロン
 型番: 1-174712-1 (自然色)
 1-174712-6 (青色)
 1-174712-7 (赤色)




3 極用(マイクロスイッチ用)
 材質: UL94V-2、6/6ナイロン
 型番: 172075-1 (自然色)
 172075-4 (黄色)
 172075-5 (緑色)
 172075-6 (青色)
 172075-7 (赤色)

材質: UL94V-0、6/6ナイロン
 型番: 1-172075-1 (自然色)
 1-172075-4 (黄色)
 1-172075-6 (青色)



4 極用(タイマー用)
 材質: UL94V-0、6/6ナイロン
 型番: 174513-1 (自然色)



4 極用(パワーリレー用)
 材質: UL94V-2、6/6ナイロン
 型番: 173150-1 (自然色)
 173150-7 (赤色)

材質: UL94V-0、6/6ナイロン
 型番: 1-173150-1 (自然色)

注: すべての型番はRoHS適合製品です。