

鉄丸くぎ

鉄丸くぎ(N釘)

一般建築梱包に用いる釘(N釘)です。日本工業規格(JIS)適合性認証取得製品。

鉄丸くぎ(バラ釘)

JIS A 5508適合品 ①

●主に一般建築・梱包に使用されます。



| 製品名/品番 | 線径×長さ | 頭部径 | 1ケース釘入数 | 重量 | 定価(税別) |
|--------|---------|-----|---------|-------|--------|
| N 19 | 1.5×19 | 3.6 | 2.5kg | 2.5kg | オープン |
| | | | 1kg×10 | 1.0kg | // |
| N 22 | 1.5×22 | 3.6 | 2.5kg | 2.5kg | // |
| | | | 1kg×10 | 1.0kg | // |
| N 25 | 1.7×25 | 4.0 | 2.5kg | 2.5kg | // |
| | | | 5kg×4 | 2.0kg | // |
| | | | 4kg×6 | 2.4kg | // |
| N 32 | 1.9×32 | 4.5 | 1kg×10 | 1.0kg | // |
| | | | 2.5kg | 2.5kg | // |
| | | | 5kg×4 | 2.0kg | // |
| | | | 4kg×6 | 2.4kg | // |
| N 38 | 2.15×38 | 5.1 | 1kg×10 | 1.0kg | // |
| | | | 2.5kg | 2.5kg | // |
| | | | 5kg×4 | 2.0kg | // |
| | | | 4kg×6 | 2.4kg | // |
| | | | 1kg×10 | 1.0kg | // |
| N 45 | 2.45×45 | 5.8 | 2.5kg | 2.5kg | // |
| | | | 5kg×4 | 2.0kg | // |
| | | | 4kg×6 | 2.4kg | // |
| | | | 1kg×10 | 1.0kg | // |
| | | | 2.5kg | 2.5kg | // |
| N 50 | 2.75×50 | 6.6 | 5kg×4 | 2.0kg | // |
| | | | 4kg×6 | 2.4kg | // |
| | | | 1kg×10 | 1.0kg | // |
| | | | 2.5kg | 2.5kg | // |
| N 65 | 3.05×65 | 7.3 | 2.5kg | 2.5kg | // |
| | | | 5kg×4 | 2.0kg | // |
| | | | 4kg×6 | 2.4kg | // |
| | | | 1kg×10 | 1.0kg | // |
| | | | 2.5kg | 2.5kg | // |

5kg×6入りは在庫の有無をご確認ください

品番 1*****は国産品

2*****は輸入品

