

ネイルプラグ (スチール)

ハンマーで打ち込むだけ! 各種建築工事・電気工事に



1000本入のお得なセット
※下穴ドリル2本付


コード	品番	プラグサイズ	下穴径	最大取付物厚	引抜強度		入数 (カップ)	標準価格	JANコード
					コンクリート	ALC			
0100-3602	NPA4-25	4×25mm	4.2~4.3mm	5.0mm	0.8kN	0.3kN	160本	2,600円	4528235 444254
0100-3603	NPA5-25	5×25mm	5.2~5.5mm	5.0mm	0.9kN	0.3kN	135本	2,600円	4528235 445251
0100-3604	NPA5-35	5×35mm	5.2~5.5mm	6.0mm	1.0kN	0.35kN	95本	1,840円	4528235 445350
0100-3605	NPA6-42	6×42mm	6.0~6.4mm	12.0mm	1.7kN	0.7kN	70本	1,840円	4528235 446425

●箱入数:10cup

※ALC材の場合の下穴径は、プラグサイズ径にてご使用ください。

ネイルプラグ BOX お買得セット

コード	品番	備考	入数 (BOX)	標準価格	JANコード
0100-3606	NPA4-25 BOX	4.3φSDSプラスデルタコンビット 2本付	1,000本	16,000円	4528235 494259
0100-3607	NPA5-25 BOX	5.2φSDSプラスデルタコンビット 2本付	1,000本	16,200円	4528235 495256
0100-3608	NPA5-35 BOX	5.2φSDSプラスデルタコンビット 2本付	1,000本	17,000円	4528235 495355



ALC・コンクリート
使用プラグにあったサイズのドリルで穴をあけてください。穴あけ後、プラグを挿入する前に必ず、孔内の切粉を除去してください。

取付物を通し、プラグを下穴に軽くまっすぐに差し込んでください。

ハンマーでまっすぐに打ち込んでください。(プラグが広がり固定されます)

必要に応じて+ドライバーでボルトを締め、仕上げてください。

ボードアンカー

新建材・石膏ボード・中空構造壁への取付に



400本入のお得なセット
※WRENCH 3本付


コード	品番	ボルト径	下穴径	適用板圧	引抜強度	入数 (カップ)	標準価格	JANコード
0100-3555	AX405	4.0mm	9.0mm	1.0~5.0mm	0.4kN	75本	3,000円	4528235 454055
0100-3551	AX409	4.0mm	9.0mm	3.0~9.0mm	0.7kN	70本	3,000円	4528235 454093
0100-3548	AX412	4.0mm	9.0mm	5.0~12.0mm	0.7kN	65本	3,000円	4528235 454123
0100-3552	AX416	4.0mm	9.0mm	8.0~16.0mm	0.7kN	60本	3,000円	4528235 454161
0100-3553	AX423	4.0mm	9.0mm	16.0~23.0mm	0.7kN	50本	3,000円	4528235 454239
0100-3554	AX514	5.0mm	11.0mm	6.0~14.0mm	0.8kN	40本	3,000円	4528235 455144

●箱入数:10cup

※下穴径は比較的柔らかい壁面材の場合、1mm小さくしてください。

ボードアンカー BOX お買得セット

コード	品番	備考	入数 (BOX)	標準価格	JANコード
0100-3556	AX409 BOX	Wrench 3本付	400本	15,000円	4528235 494099
0100-3549	AX412 BOX	Wrench 3本付	400本	15,600円	4528235 494129
0100-3557	AX416 BOX	Wrench 3本付	400本	17,000円	4528235 494167



使用アンカーにあったサイズのドリルで穴をあけ、アンカーを下穴に軽く打ち込んでください。


ボルトを締めアンカーを固定し、一旦ボルトをゆるめ、取付物をセットしてから、再度ボルトを締めて固定してください。

孔明き高ナット

固着された雄ネジとの接続に (クロームメッキ)



コード	品番	形状寸法	入数 (カップ)	標準価格	JANコード
0100-3561	ATN-3/8	W3/8×40mm×対辺17mm	50本	4,800円	4528235 490381
0100-3562	ATN-1/2	W1/2×50mm×対辺19mm	25本	4,800円	4528235 490398



ねじ込んで取り付けます

※引抜強度は、最大引き抜き荷重時のデータですが、実際に使用する場合の安全強度としては 1/3を目安にしてください。特に比較的柔らかい壁面材にご使用の場合は安全率を高めにお考えください。