

▶ 顕微鏡用自動化製品 ▶ 顕微鏡用XYステージ

ウェハホルダ、ガラスプレート、アルミプレート



↑ MSS-WH



↑ MSS-GP



↑ MSS-AL

■ ウェハホルダ

製品番号	製品名	価格
NEW MSS-100A-4WH	ウェハホルダ 3,4インチ用	¥42,000
MSS-150A-4WH	ウェハホルダ 3,4インチ用	¥43,000
MSS-150A-6WH	ウェハホルダ 4,5,6インチ用	¥45,000
MSS-200A-4WH	ウェハホルダ 3,4インチ用	¥48,000
MSS-200A-6WH	ウェハホルダ 4,5,6インチ用	¥50,000
MSS-200A-8WH	ウェハホルダ 6,8インチ用	¥55,000
MSS-300A-30WH	ウェハホルダ 8インチ,300mm用	¥75,000

※ SEMI規格のウェハサイズに対応しています。

■ ガラスプレート

製品番号	製品名	価格
MSS-50A-GP	ガラスプレート MSS-50C用	¥10,000
MSS-50WA-GP	ガラスプレート MSS-50WC用	¥13,000
NEW MSS-100A-GP	ガラスプレート MSS-100C用	¥14,000
MSS-150A-GP	ガラスプレート MSS-150C用	¥15,000
MSS-200A-GP	ガラスプレート MSS-200C用	¥20,000
MSS-300A-GP	ガラスプレート MSS-300C用	¥35,000


■ アルミプレート

製品番号	製品名	価格
MSS-50A-AL	アルミプレート MSS-50C用	¥10,000
MSS-50WA-AL	アルミプレート MSS-50WC用	¥13,000
NEW MSS-100A-AL	アルミプレート MSS-100C用	¥14,000
MSS-150A-AL	アルミプレート MSS-150C用	¥15,000
MSS-200A-AL	アルミプレート MSS-200C用	¥20,000
MSS-300A-AL	アルミプレート MSS-300C用	¥35,000


特長 Sales Point

- MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。
- 3インチから300mmウェハまで幅広く対応しています。
- 3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
- 特別注文にてバキュームチャックなども承ります。
(参照：472ページ、474ページ吸着プレート)
- MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のガラスプレートです。
- 標準付属のアルミプレートと交換することにより透過照明に対応いたします。
- MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通の標準付属アルミプレートです。
- 3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
- お客様のワークに合わせて追加工も別途承ります。

製品の外観図



製品番号	A (mm)	B (mm)	C (mm)
MSS-50A-GP	100	110	5
MSS-50WA-GP	100	160	5
MSS-100A-GP	140	140	5
MSS-150A-GP	190	210	5
MSS-200A-GP	250	270	5
MSS-300A-GP	345	370	5



製品番号	A (mm)	B (mm)	C (mm)
MSS-50A-AL	100	110	5
MSS-50WA-AL	100	160	5
MSS-100A-AL	140	140	5
MSS-150A-AL	190	210	5
MSS-200A-AL	250	270	5
MSS-300A-AL	345	370	5