




- 外形寸法・重量  
Physical Size・Net Weight  
30.3×8×20mm 4g
- 色 Color  
深緑色 Dark Green
- 包装 Package  
50個/スティック 50pcs/stick
- 使用温度範囲  
Range of ambient temperature  
5A以下 Within 5A -20°C~70°C  
6.3A -20°C~50°C
- 保存温度  
Storage temperature  
-40°C~85°C

製造年月コードの説明 Descriptions on date of manufacture codes  
例:04Z (年・月) Example: 04Z (Year/Month)  
年:2004年 西暦の末尾2桁 Year: 2004, Two digits of last of the year  
月:1~9 10月:X、11月:Y、12月:Z Month: 1 to 9 Oct: X, Nov: Y, Dec: Z  
\*なお、2005年12月から3ケタ表示に変更。(05Z)  
\* Three digits are used to display on and after Dec.2005 (05Z)



通電容量 Carrying Capacity	溶断規格 Clearing Time
110%	135% 1時間以内 200% 2分以内 135% within 1 hour 200% within 2 minutes



RoHS対応品の見分け方  
2005年12月から対応  
製造年月コード「05Z」から対応品  
How to distinguish if  
RoHS is addressed  
Addressed on and after Dec.  
2005  
Addressed products carry the  
date of manufacture code of  
"05Z" or thereafter

安全規格: UL file # E59783  
Standard for Safety: UL file # E59783



CCC規格についてはお問合せ下さい  
CCC Standard for Safety: please contact us

品名 Cat. No.	定格電流 Rated Current	定格遮断容量 Breaking Capacity	ヒューズ抵抗値 <sup>※1</sup> Typ. Resistance <sup>※1</sup>	溶断I <sup>2</sup> t <sup>※2</sup> Joule Integral <sup>※2</sup>
HP032 <sup>※3</sup>	0.32A		3.16 Ω	0.053A <sup>2</sup> ·s
HP05 <sup>※3</sup>	0.5A		1.86 Ω	0.16A <sup>2</sup> ·s
HP10	1A	AC/DC 250V 1,500A	0.26 Ω	0.5A <sup>2</sup> ·s
HP16	1.6A		0.13 Ω	2.1A <sup>2</sup> ·s
HP20	2A	AC 125V 10,000A	97m Ω	4A <sup>2</sup> ·s
HP32	3.2A		55m Ω	13A <sup>2</sup> ·s
HP50	5A		22m Ω	21A <sup>2</sup> ·s
HP63	6.3A	AC/DC 250V 200A AC 125V 10,000A	18m Ω	36A <sup>2</sup> ·s

※1:コールド時(定格電流の10%以下にて測定)  
at 10% max. rated current  
※2:溶断I<sup>2</sup>t値は、I<sup>2</sup>t特性の10msの値です。  
Joule Integral is the value of 10ms of I<sup>2</sup>t characteristics.  
※3:HP032、HP05は電気用品安全法(PSE)の対象外となります。  
HP032 and HP05 is not subject to PSE approval.

■ 溶断特性 Time / Current Characteristics

■ I<sup>2</sup>t 特性 I<sup>2</sup>t Characteristics



■ カタログの記載内容は予告なく変更することがありますので、ご注文に際してはご確認ください。  
■ Information in this catalog is subject to change without notice. Please confirm product information when ordering.