

雷ガードタップ

雷ガードタップ

雷ガードタップ



コンセント 2P 6口 プラグ 2P

長さ	2.5m ブラック	2.5m ホワイト	5.0m ホワイト
品番	T-K6A-2625BK	T-K6A-2625WH	T-K6A-2650WH
価格	本体 ¥4,240	本体 ¥4,240	本体 ¥4,600
JANコード	4953103457201	4953103457218	4953103457225
仕様	雷サージ、シグナル付、ON/OFF		
寸法	W310.0×D50.0×H32.0mm ※コード部分およびプラグ部分を除く		
重量	495g	495g	660g
プラグ仕様/電圧	2P式・スイングプラグ/125V・15A・1500W		
材質	本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂		

雷ガードタップ



コンセント 2P 6口 プラグ 2P

長さ	2.5m ブラック	2.5m ホワイト	5.0m ホワイト
品番	T-K8A-2625BK	T-K8A-2625WH	T-K8A-2650WH
価格	本体 ¥4,600	本体 ¥4,600	本体 ¥4,950
JANコード	4953103457263	4953103457270	4953103457287
仕様	雷サージ、シグナル付、ON/OFF		
寸法	W310.0×D50.0×H32.0mm ※コード部分およびプラグ部分を除く		
重量	497g	497g	662g
プラグ仕様/電圧	2P式・スイングプラグ/125V・15A・1500W		
材質	本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂		

雷ガードタップ



コンセント 2P 4口 プラグ 2P

長さ	2.5m ブラック	2.5m ホワイト	5.0m ホワイト
品番	T-K1A-2425BK	T-K1A-2425WH	T-K1A-2450WH
価格	本体 ¥1,920	本体 ¥1,920	本体 ¥2,460
JANコード	4953103456990	4953103457003	4953103457010
仕様	雷サージ、シグナル付、ON/OFF		
寸法	W164.0×D44.0×H25.0mm ※コード部分およびプラグ部分を除く		
重量	308g	308g	467g
プラグ仕様/電圧	2P式・スイングプラグ/125V・15A・1500W		
材質	本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂		

雷ガードタップ



コンセント 2P 4口 プラグ 2P

長さ	2.5m ホワイト	5.0m ホワイト
品番	T-K3A-2425WH	T-K3A-2450WH
価格	本体 ¥2,280	本体 ¥2,810
JANコード	4953103457085	4953103457072
仕様	雷サージ、シグナル付、ON/OFF	
寸法	W164.0×D44.0×H31.0mm ※コード部分およびプラグ部分を除く	
重量	314g	473g
プラグ仕様/電圧	2P式・スイングプラグ/125V・15A・1500W	
材質	本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂	

雷ガードタップ



コンセント 2P 4口 プラグ 2P

長さ	2.5m ブラック	2.5m ホワイト	5.0m ホワイト
品番	T-K5A-2425BK	T-K5A-2425WH	T-K5A-2450WH
価格	本体 ¥3,170	本体 ¥3,170	本体 ¥3,530
JANコード	4953103457119	4953103457126	4953103457133
仕様	雷サージ、シグナル付、ON/OFF		
寸法	W240.0×D50.0×H32.0mm ※コード部分およびプラグ部分を除く		
重量	398g	398g	557g
プラグ仕様/電圧	2P式・スイングプラグ/125V・15A・1500W		
材質	本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂		

雷ガードタップ



コンセント 2P 4口 プラグ 2P

長さ	2.5m ブラック	2.5m ホワイト	5.0m ホワイト
品番	T-K6A-2425BK	T-K6A-2425WH	T-K6A-2450WH
価格	本体 ¥3,350	本体 ¥3,350	本体 ¥3,880
JANコード	4953103457171	4953103457118	4953103457195
仕様	雷サージ、シグナル付、ON/OFF		
寸法	W240.0×D50.0×H32.0mm ※コード部分およびプラグ部分を除く		
重量	414g	414g	573g
プラグ仕様/電圧	2P式・スイングプラグ/125V・15A・1500W		
材質	本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂		

雷ガードタップ



コンセント 2P 4口 プラグ 2P

長さ	2.5m ホワイト	5.0m ホワイト
品番	T-K8A-2425WH	T-K8A-2450WH
価格	本体 ¥3,700	本体 ¥4,240
JANコード	4953103319249	4953103457256
仕様	雷サージ、シグナル付、ON/OFF	
寸法	W240.0×D50.0×H32.0mm ※コード部分およびプラグ部分を除く	
重量	420g	579g
プラグ仕様/電圧	2P式・スイングプラグ/125V・15A・1500W	
材質	本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂	

シンプル雷タップ



コンセント 2P 4口 プラグ 2P

長さ	1.0m ホワイト	2.0m ホワイト	3.0m ホワイト
品番	T-KS02-2410WH	T-KS02-2420WH	T-KS02-2430WH
価格	本体 ¥1,660	本体 ¥1,840	本体 ¥2,010
JANコード	4953103319226	4953103319233	4953103319240
仕様	絶縁キャップ、雷サージ、二重被ふく		
寸法	W39×D126×H22.5mm ※コード部分およびプラグ部分を除く		
重量	181g	249g	317g
プラグ仕様/電圧	2P式・スイングプラグ/125V・15A・1500W		
材質	本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂		

シンプル雷タップ(ほこりシャッター付き)



コンセント 2P 4口 プラグ 2P

長さ	1.0m ホワイト	2.0m ホワイト	3.0m ホワイト	5.0m ホワイト
品番	T-KST02-22410WH	T-KST02-22420WH	T-KST02-22430WH	T-KST02-22450WH
価格	本体 ¥1,840	本体 ¥2,010	本体 ¥2,190	本体 ¥2,550
JANコード	4953103319295	4953103319301	4953103319318	4953103319325
仕様	絶縁キャップ、雷サージ、シグナル付、二重被ふく			
寸法	W39×D126×H22.5mm ※コード部分およびプラグ部分を除く			
重量	181g	249g	317g	453g
プラグ仕様/電圧	2P式・スイングプラグ/125V・15A・1500W			
材質	本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂			

シンプル雷タップ



コンセント 2P 3口 プラグ 2P

長さ	1.0m ホワイト	2.0m ホワイト	3.0m ホワイト
品番	T-KS02-2310WH	T-KS02-2320WH	T-KS02-2330WH
価格	本体 ¥1,300	本体 ¥1,480	本体 ¥1,660
JANコード	4953103319196	4953103319202	4953103319219
仕様	絶縁キャップ、雷サージ、二重被ふく		
寸法	W39×D92×H22.5mm ※コード部分およびプラグ部分を除く		
重量	161g	229g	295g
プラグ仕様/電圧	2P式・スイングプラグ/125V・15A・1500W		
材質	本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂		

シンプル雷タップ(ほこりシャッター付き)



コンセント 2P 3口 プラグ 2P

長さ	1.0m ホワイト	2.0m ホワイト	3.0m ホワイト	5.0m ホワイト
品番	T-KST02-22310WH	T-KST02-22320WH	T-KST02-22330WH	T-KST02-22350WH
価格	本体 ¥1,480	本体 ¥1,660	本体 ¥1,840	本体 ¥2,190
JANコード	4953103319257	4953103319264	4953103319271	4953103319288
仕様	絶縁キャップ、雷サージ、シグナル付、二重被ふく			
寸法	W39×D92×H22.5mm ※コード部分およびプラグ部分を除く			
重量	161g	229g	295g	429g
プラグ仕様/電圧	2P式・スイングプラグ/125V・15A・1500W			
材質	本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂			

トリプルタップ(雷ガード付き)



コンセント 2P 3口 プラグ 2P

長さ	ホワイト	ホワイト
品番	T-KTR01WH	T-KTR04WH
価格	本体 ¥1,030	本体 ¥1,140
JANコード	4953103321595	4953103321625
仕様	絶縁キャップ、雷サージ、LED	絶縁キャップ、雷サージ、LED
寸法	W48.5×D23×H41mm	W77×D14×H54.5mm
重量	約45g	約62g
プラグ仕様/電圧	2ピン/125V・15A・1500W	2ピン・スイングプラグ/125V・15A・1500W
材質	本体/ユリア樹脂、差込口/ユリア樹脂	本体/ユリア樹脂、差込口/ユリア樹脂

※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。