

4個口 スイッチ付タップ



- 耐トラッキングカバー付
- パイロットランプ付独立スイッチ
- L形プラグ
- ゆったりACアダプタースペース
- 定格:125V 15A
- 合計1500Wまで



1m	WLS-N41EB(W) <input type="checkbox"/> ホワイト	2m	WLS-N42EB(W) <input type="checkbox"/> ホワイト
	No.1692-2 ●H335×W110×D37 ●251g ●25/25 4 901087 191291		No.1657-2 ●H336×W110×D37 ●318g ●25/25 4 901087 187928

3m	WLS-N43EB(W) <input type="checkbox"/> ホワイト
	No.1692-3 ●H335×W110×D37 ●385g ●25/25 4 901087 191307

6個口 スイッチ付タップ



- 耐トラッキングカバー付
- パイロットランプ付独立スイッチ
- L形プラグ
- ゆったりACアダプタースペース
- 定格:125V 15A
- 合計1500Wまで



1m	WLS-N61EB(W) <input type="checkbox"/> ホワイト	2m	WLS-N62EB(W) <input type="checkbox"/> ホワイト
	No.1692-4 ●H400×W110×D37 ●303g ●25/25 4 901087 191314		No.1657-3 ●H400×W110×D37 ●370g ●25/25 4 901087 187935

3m	WLS-N63EB(W) <input type="checkbox"/> ホワイト
	No.1692-5 ●H400×W110×D37 ●437g ●25/25 4 901087 191321

3個口 スイッチ付タップ



- 耐トラッキングカバー付
- パイロットランプ付独立スイッチ
- ホコリ防止の扉付
- L形プラグ
- ゆったりACアダプタースペース
- 定格:AC125V 15A
- 合計1500Wまで



1m	WLS-N31EB(W) <input type="checkbox"/> ホワイト	2m	WLS-N32EB(W) <input type="checkbox"/> ホワイト
	No.1667-3 ●H220×W90×D46 ●238g ●25/25 4 901087 188840		No.1667-4 ●H220×W90×D46 ●304g ●25/25 4 901087 188857

3m	WLS-N33EB(W) <input type="checkbox"/> ホワイト	5m	WLS-N35EB(W) <input type="checkbox"/> ホワイト
	No.1667-5 ●H220×W90×D46 ●374g ●25/25 4 901087 188864		No.1667-6 ●H220×W110×D46 ●510g ●25/25 4 901087 188871

6個口 扉付タップ



- コード長:2m
- 耐トラッキングカバー付
- ホコリ防止の扉付
- スイングプラグ
- 定格:125V 15A
- 合計1500Wまで



WBT-6020B(W) <input type="checkbox"/> ホワイト
No.1609-6 ●H335×W110×D35 ●340g ●20/20 4 901087 183265

6個口 スイッチ付 扉付タップ



- コード長:2m
- 耐トラッキングカバー付
- ホコリ防止の扉付
- スイングプラグ
- 定格:125V 15A
- 合計1500Wまで

集中スイッチ付で接続機器をまとめてON/OFF



WBS-T6020B(W) <input type="checkbox"/> ホワイト
No.1609-7 ●H335×W110×D35 ●367g ●20/20 4 901087 183272

コード付タップ/  
延長コード/  
プラグタップ

一般配線器具/  
照明用配線器具

工事用配線器具/  
屋外配線

配線  
小物パーツ

ブラボックス  
シリーズ

工作・ホビー

ヒューズ・  
デスター

結束バンド/  
コイルチューブ/  
ビニールテープ

モール/  
モールパーツ

エアコン  
配管パーツ

補修用コード/  
切りコード

ドラム巻  
コード