

シクネスゲージ




(アメリカ)
●高純度の
焼き戻し鋼
●リーフサイズ…
300×12.7mm
★1枚ごとに
150mm間隔で
厚みが印字




品番	サイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725RE-1	0.03	1,000円	1,100円
EA725RE-2	0.04	750円	825円
EA725RE-3	0.05	750円	825円
EA725RE-4	0.06	750円	825円
EA725RE-5	0.08	750円	825円
EA725RE-6	0.10	620円	682円
EA725RE-7	0.15	620円	682円
EA725RE-8	0.20	440円	484円
EA725RE-9	0.25	520円	572円
EA725RE-10	0.30	560円	616円
EA725RE-11	0.35	560円	616円
EA725RE-12	0.40	560円	616円
EA725RE-13	0.45	560円	616円
EA725RE-14	0.50	560円	616円

[ステンレス製]シクネスゲージリーフ



品番	サイズ(mm)	リーフ長(mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA725RF-71	0.04	100	1枚	1,090円	1,199円
EA725RF-72	0.05	100	1枚	1,090円	1,199円
EA725RF-73	0.06	100	1枚	1,090円	1,199円
EA725RF-74	0.07	100	1枚	1,090円	1,199円
EA725RF-75	0.08	100	1枚	1,090円	1,199円
EA725RF-76	0.10	100	1枚	1,090円	1,199円
EA725RF-77	0.15	100	1枚	1,090円	1,199円
EA725RF-78	0.20	100	1枚	1,090円	1,199円
EA725RF-79	0.30	100	1枚	1,090円	1,199円
EA725RF-80	0.04	150	1枚	1,280円	1,408円
EA725RF-81	0.05	150	1枚	1,280円	1,408円
EA725RF-82	0.06	150	1枚	1,280円	1,408円
EA725RF-83	0.07	150	1枚	1,280円	1,408円
EA725RF-84	0.08	150	1枚	1,280円	1,408円
EA725RF-85	0.10	150	1枚	1,280円	1,408円
EA725RF-86	0.15	150	1枚	1,280円	1,408円
EA725RF-87	0.20	150	1枚	1,280円	1,408円
EA725RF-88	0.30	150	1枚	1,280円	1,408円

シクネスゲージ



品番 EA725RD-4 価格 5,100円 税込価格(10%) 5,610円

サイズ
0.0015"/0.038mm, 0.002"/0.051mm, 0.003"/0.076mm,
0.004"/0.102mm, 0.005"/0.127mm, 0.006"/0.152mm,
0.007"/0.178mm, 0.008"/0.203mm, 0.009"/0.229mm,
0.010"/0.254mm, 0.011"/0.279mm, 0.012"/0.305mm,
0.013"/0.330mm, 0.014"/0.356mm, 0.015"/0.381mm,
0.016"/0.406mm, 0.017"/0.432mm, 0.018"/0.457mm,
0.019"/0.483mm, 0.020"/0.508mm, 0.021"/0.533mm,
0.025"/0.635mm, 0.027"/0.686mm, 0.030"/0.762mm, 0.040"/1.02mm (25枚組)

- リーフ長300mmのロングタイプ(ロックナットタイプ)
- リーフ長…300mm ●幅…12.7mm ●スチール製

電線ゲージ[標準形]



品番 EA725WX-1 価格 2,620円 税込価格(10%) 2,882円

- 測定対象…600V IV-VVR-CVV-IHVケーブル
- 測定範囲…1.6mm~325mm ●材質…ABS樹脂
- サイズ…134×40mm ●ソフトケース付

電線ゲージ[CV形]



品番 EA725WX-4 価格 2,620円 税込価格(10%) 2,882円

- 測定対象…2・3・4心 600V CVケーブル
- 測定範囲…2~325mm
- 材質…ABS樹脂 ●サイズ…134×40mm
- ソフトケース付

電線ゲージ[CT形]



品番 EA725WX-5 価格 2,620円 税込価格(10%) 2,882円

- 測定対象…2・3・4心CTキャブ タイプケーブル
- 測定範囲…0.75~8mm
- 材質…ABS樹脂 ●サイズ…134×40mm
- ソフトケース付

スクリューピッチゲージ



品番 EA725SA-1B 価格 7,100円 税込価格(10%) 7,810円

品番 EA725SA-1C 価格 9,070円 税込価格(10%) 9,977円

- ISOねじ用(60°) ●スチール製
- ロック装置付

電線ゲージ[CV-S形]



品番 EA725WX-3 価格 2,620円 税込価格(10%) 2,882円

- 材質…ABS樹脂 ●サイズ…134×40mm
- ソフトケース付

電線ゲージ[R-100形]



品番 EA725WX-6 価格 2,360円 税込価格(10%) 2,596円

- 測定対象…600V IV-VVR-CVV-IHVケーブル
- 測定範囲…0.75~100mm ●材質…ABS樹脂
- サイズ…134×40mm ●ソフトケース付

スクリューピッチゲージ[ウィットワース]



品番 EA725SA-2 価格 7,890円 税込価格(10%) 8,679円

- BSWねじ用 ●55°ねじ
- フレームサイズ…61mm ●スチール製
- 30サイズ対応のウィットワースねじサイズゲージ

[スチール製]フィラーゲージ



品番	サイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725RG-3	0.03	900円	990円
EA725RG-4	0.04	630円	693円
EA725RG-5	0.05	630円	693円
EA725RG-6	0.06	630円	693円
EA725RG-7	0.07	630円	693円
EA725RG-8	0.08	630円	693円
EA725RG-9	0.09	630円	693円
EA725RG-10	0.10	550円	605円
EA725RG-11	0.11	550円	605円
EA725RG-12	0.12	550円	605円
EA725RG-13	0.13	550円	605円
EA725RG-14	0.14	550円	605円
EA725RG-15	0.15	550円	605円
EA725RG-20	0.20	550円	605円
EA725RG-25	0.25	550円	605円
EA725RG-30	0.30	550円	605円
EA725RG-35	0.35	660円	726円
EA725RG-40	0.40	660円	726円
EA725RG-45	0.45	660円	726円
EA725RG-50	0.50	1,040円	1,144円
EA725RG-60	0.60	1,040円	1,144円
EA725RG-70	0.70	1,040円	1,144円
EA725RG-80	0.80	1,040円	1,144円
EA725RG-90	0.90	1,040円	1,144円
EA725RG-100	1.00	1,040円	1,144円

- リーフ長…1m ●リーフ幅…12.7mm
- 材質…炭素工具鋼(焼入)
- ケースサイズ…3~30:77×77×22mm, -35~50:115×115×22mm, -60~100:なし
- 組立・調整用。必要な分だけ切断して使用できます。

スチールワイヤーゲージ



品番 EA725SD-21 価格 13,000円 税込価格(10%) 14,300円

品番 EA725SD-22 価格 11,450円 税込価格(10%) 12,595円

- サイズ…φ81mm

スクリューピッチゲージ[アメリカン]



品番 EA725SA-3B 価格 9,660円 税込価格(10%) 10,626円

品番 EA725SA-3C 価格 6,710円 税込価格(10%) 7,381円

品番 EA725SA-3D 価格 6,120円 税込価格(10%) 6,732円

品番 EA725SA-3E 価格 6,710円 税込価格(10%) 7,381円

品番 EA725SA-3F 価格 12,650円 税込価格(10%) 13,915円

品番 EA725SA-3G 価格 7,500円 税込価格(10%) 8,250円

- UNIFIED(アメリカねじ60°)
- フレームサイズ…88mm ●スチール製
- アメリカねじ対応の用途にあったサイズバリエーション

[ステンレス製]フィラーゲージ



品番	サイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725RH-0.5	0.005	7,640円	8,404円
EA725RH-1	0.01	2,510円	2,761円
EA725RH-2	0.02	1,970円	2,167円
EA725RH-3	0.03	850円	935円
EA725RH-4	0.04	580円	638円
EA725RH-5	0.05	580円	638円
EA725RH-6	0.06	580円	638円
EA725RH-7	0.07	580円	638円
EA725RH-8	0.08	580円	638円
EA725RH-9	0.09	580円	638円
EA725RH-10	0.10	520円	572円
EA725RH-15	0.15	1,750円	1,925円
EA725RH-20	0.20	1,750円	1,925円
EA725RH-30	0.30	1,750円	1,925円

- リーフ長…1m ●リーフ幅…12.7mm
- 材質…ステンレス鋼
- ケースサイズ…77×77×22mm
- 組立・調整用。必要な分だけ切断して使用できます。

フィラーゲージ(EA725RH-0.5~10、RG-3~100)金切りバサミなどで切り取った後、バリが発生した場合はバフ砥石で研磨して下さい。また、大きな曲がりが発生した場合は、グラインダーで調整して下さい。

スチールワイヤーゲージ



品番 EA725SD-30 価格 11,450円 税込価格(10%) 12,595円

- サイズ…φ81mm
- W&Mスタンダードワイヤーゲージ

スチールワイヤーゲージ(シート・プレート)



品番 EA725SD-40 価格 11,450円 税込価格(10%) 12,595円

- サイズ…φ81mm
- U.S.スタンダードワイヤーゲージ

スクリューピッチゲージ



品番 EA725SA-26 価格 2,060円 税込価格(10%) 2,266円

- ミリねじ(60°)24枚、ウィットねじ(55°)28枚、フレームサイズ…70mm
- 材質…スチール

スクリューピッチゲージ



品番 EA725SA-21 価格 3,900円 税込価格(10%) 4,290円

品番 EA725SA-22 価格 3,900円 税込価格(10%) 4,290円

- フレームサイズ…69(W)×18(D)×15(H)mm
- 材質…炭素鋼
- 雄ねじピッチに沿わせるだけで、ピッチが簡単に確認できます。

<http://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。