

雷サージから
接続機器を守る!
耐雷サージ
スイッチ付タップ



4個口 耐雷サージスイッチ付タップ



WLS-N420MB(W)



- 耐雷サージ機能(表示LED付)
- ブレーカー機能付
- 耐トラッキングカバー付
- ホコリ防止の扉付
- L形プラグ
- ゆったりACアダプタースペース
- 定格:125V 15A
- 合計1500Wまで

1m

WLS-N410MB(W) ホワイト

No.1692-6
●H336×W110×D37
●319g ●25/25 4 901087 191338

2m

WLS-N420MB(W) ホワイト

No.1657-4
●H336×W110×D37
●386g ●25/25 4 901087 187942

6個口 耐雷サージスイッチ付タップ



WLS-N620MB(W)



- 耐雷サージ機能(表示LED付)
- ブレーカー機能付
- 耐トラッキングカバー付
- ホコリ防止の扉付
- L形プラグ
- ゆったりACアダプタースペース
- 定格:125V 15A
- 合計1500Wまで

1m

WLS-N610MB(W) ホワイト

No.1692-8
●H400×W110×D37
●398g ●25/25 4 901087 191352

2m

WLS-N620MB(W) ホワイト

No.1657-5
●H400×W110×D37
●465g ●25/25 4 901087 187959

3m

WLS-N430MB(W) ホワイト

No.1692-7
●H336×W110×D37
●453g ●25/25 4 901087 191345

5m

WLS-N450MB(W) ホワイト

No.1657-8
●H336×W110×D45
●586g ●20/20 4 901087 187980

3m

WLS-N630MB(W) ホワイト

No.1692-9
●H400×W110×D37
●532g ●25/25 4 901087 191369

5m

WLS-N650MB(W) ホワイト

No.1657-9
●H400×W110×D45
●665g ●20/20 4 901087 187997

5個口 耐雷サージスイッチ付タップ



1.5m

WLS-5015B(W) ホワイト

No.1668-1
●H400×W110×D35
●384g ●25/25 4 901087 188925



- 耐雷サージ機能(表示LED付)
- 耐トラッキングカバー付
- パイロットランプ付独立スイッチ(3個)
- ホコリ防止の扉付
- L形プラグ
- ACアダプターが2個差せるゆったりスペース(常時通電)
- 定格:AC125V 15A
- 合計1500Wまで

3個口 耐雷サージスイッチ付タップ



- 耐雷サージ機能(表示LED付)
- 耐トラッキングカバー付
- パイロットランプ付独立スイッチ
- ホコリ防止の扉付
- スイングプラグ
- ゆったりACアダプタースペース
- 定格:AC125V 15A
- 合計1500Wまで



1m

WBS-N301B(W) ホワイト

No.1667-7
●H220×W90×D46
●240g ●25/25 4 901087 188888

2m

WBS-N302B(W) ホワイト

No.1667-8
●H220×W90×D46
●312g ●25/25 4 901087 188895

3m

WBS-N303B(W) ホワイト

No.1667-9
●H220×W90×D46
●380g ●25/25 4 901087 188901

5m

WBS-N305B(W) ホワイト

No.1668-0
●H220×W110×D46
●516g ●25/25 4 901087 188918

コード付タップ/
延長コード/
プラグタップ

一般配線器具/
照明用配線器具

工事用配線器具/
屋外配線

配線
小物パーツ

ブラボックス
シリーズ

工作・ホビー

ヒューズ・
テスター

結束バンド/
コイルチューブ/
ビニールテープ

モール/
モールパーツ

エアコン
配管パーツ

補修用コード/
切りコード

ドラム巻
コード