



ケーブルプロテクター(軽量タイプ)



品番	適合ケーブル径	価格	税込価格(10%)
EA983PC-3	φ57.2mm以下	38,600円	42,460円

- 軽量で耐久性があります
- 材質…ポリウレタン ●耐荷重…2.2t


ケーブルプロテクター



品番	適合ケーブル径	価格	税込価格(10%)
EA983PC-5	φ31.8mm以下	31,200円	34,320円

- 設置しやすいコスト重視タイプ
- 材質…ポリウレタン
- 耐荷重…約2.26t
- 開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます。
- ポイント形状が異なるため、EA983PA-PB-PD(同頁-P.1234)シリーズとは適合しません。

ケーブルプロテクター



品番	適合ケーブル径	色	価格	税込価格(10%)
EA983PD-4	φ31.8mm以下	黄	40,000円	44,000円
EA983PD-6	φ57.2mm以下	黒	58,000円	63,800円
EA983PD-7	φ57.2mm以下	黄	58,000円	63,800円

- 耐候性に優れ、頑丈な作りになっています
- 材質…耐候性ポリウレタン
- 耐荷重…
-4:約5.3t
-6-7:約3.8t

ケーブルプロテクター(ライトタイプ)



品番	適合ケーブル径	価格	税込価格(10%)
EA983PC-105	φ31.8mm以下	39,100円	43,010円

- 開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます
- 材質…ポリウレタン ●耐荷重…2.7t

ケーブルプロテクター(高耐久タイプ)



品番	適合ケーブル径	チャンネル数	価格	税込価格(10%)
EA983PA-105	φ54mm以下	3	67,800円	74,580円

- 開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます。
- 材質…ポリウレタン ●耐荷重…6.5t
- 適合アダプター…EA983PA-105E/-105R/-105L


ケーブルプロテクター



品番	仕様	適合ケーブル径	色	価格	税込価格(10%)
EA983PF-6	ケーブルプロテクター	φ25mm以下	黒	19,200円	21,120円
EA983PF-7	ケーブルプロテクター	φ25mm以下	黄	19,200円	21,120円

- 上から被せるだけでケーブルが保護できます。
- 材質…ポリウレタン
- 耐荷重…約477kg

ケーブルプロテクター用アダプター(高耐久タイプ)



品番	適合ケーブル径	チャンネル数	価格	税込価格(10%)
EA983PA-105E	φ54mm以下	3	36,300円	39,930円
EA983PA-105R	φ54mm以下	3	52,800円	58,080円
EA983PA-105L	φ54mm以下	3	52,800円	58,080円

- アメリカ特許を取得したT型コネクターで簡単に接続できます
- 材質…ポリウレタン ●耐荷重…6.5t
- EA983PA-105用

ケーブルプロテクター



品番	適合ケーブル径	色	価格	税込価格(10%)
EA983PL-1	φ9.5mm以下	黒/黄	6,850円	7,535円
EA983PL-2	φ9.5mm以下	黒	6,850円	7,535円
EA983PL-3	φ9.5mm以下	灰	6,850円	7,535円

- 材質…ABS樹脂
- 参考耐荷重…約14t
- 1ピース毎に取付可能で長さ調整もでき、カーブ・コーナーなど自由にデザインできます。

ケーブルプロテクター

品番	仕様	適合ケーブル径	色	価格	税込価格(10%)
EA983PF-11	90°左曲りアダプター	φ25mm以下	黒	8,400円	9,240円
EA983PF-12	90°右曲りアダプター	φ25mm以下	黒	8,400円	9,240円
EA983PF-13	90°左曲りアダプター	φ25mm以下	黄	8,400円	9,240円
EA983PF-14	90°右曲りアダプター	φ25mm以下	黄	8,400円	9,240円

- 材質…ABS樹脂
- 参考耐荷重…約14t
- 1ピース毎に取付可能で長さ調整もでき、カーブ・コーナーなど自由にデザインできます。

ケーブルプロテクター



品番	適合ケーブル径	価格	税込価格(10%)
EA983PL-11	φ19mm以下	17,200円	18,920円
EA983PL-11用エクステンション			
EA983PL-41	φ19mm以下	6,230円	6,853円


- 材質…ABS樹脂
- 参考耐荷重…約6t

ケーブルプロテクター

品番	サイズ(mm)	全長(m)	重量(kg)
EA983PL-1~3	76	19	1 0.7
EA983PL-31~33	76	19	0.33 0.2

- 材質…ABS樹脂
- 参考耐荷重…約14t
- 1ピース毎に取付可能で長さ調整もでき、カーブ・コーナーなど自由にデザインできます。


トラケーブルプロテクター



品番	適合ケーブル径	価格	税込価格(10%)
EA940HB-21	φ20mm以下	11,300円	12,430円
EA940HB-31	φ30mm以下	20,300円	22,330円
EA940HB-41	φ40mm以下	33,300円	36,630円

- 材質…特殊配合樹脂
- 電線・ケーブル・ホースの保護に
- 耐候性良好で屋外使用に強い
- カッターナイフで切断可能
- 参考耐荷重…約8t
- 上面は出し入れしやすいソフトな構造

コードプロテクター



品番	適合ケーブル径	色	価格	税込価格(10%)
EA940HB-11	φ10mm以下	黒	8,110円	8,921円
EA940HB-12	φ10mm以下	アイボリー	8,110円	8,921円

- 材質…軟質塩化ビニール樹脂
- 耐衝撃性・耐候性に優れた屋外対応タイプ
- 電線・ケーブル・ホースの保護に

<http://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になります。