


ホルダー付タップで  
いろいろな場所に固定



柱や壁にとめる(ネジ穴付)、ぶらさげる(フック付)、スチールにつける(マグネット付)、脚に巻きつける(バンド付)といった、あらゆる場所での仮固定方法を考えた **オールインワンタイプのホルダー**です。



タップホルダー



●フック、マグネット、バンド、ネジ穴付

ELH-O1H(W) ホワイト  
No.1259-6  
●H180×W110×D35  
●47g ●5/100 4 901087 128068


スイッチ付扉付タップ



**集中  
スイッチ付**

接続した機器を  
まとめて  
ON/OFFできます

**こまめにOFFして上手に節電**



sales talk

3個口 スイッチ付扉付タップ



WBS-T3010B(W)



- 耐トラッキングカバー付
- ほこり防止の扉付
- スイングプラグ
- 定格:125V 15A
- 合計1500Wまで

集中スイッチ付で接続機器を  
まとめてON/OFF

<p><b>1m</b></p> <p>WBS-T3010B(W) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ホワイト</span></p> <p>No.1646-1 ●H220×W90×D40 ●215g ●10/40 4 901087 186860</p>	<p><b>2m</b></p> <p>WBS-T3020B(W) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ホワイト</span></p> <p>No.1646-2 ●H220×W90×D40 ●280g ●10/40 4 901087 186877</p>
<p><b>3m</b></p> <p>WBS-T3030B(W) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ホワイト</span></p> <p>No.1646-3 ●H220×W90×D40 ●345g ●10/40 4 901087 186884</p>	<p><b>5m</b></p> <p>WBS-T3050B(W) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ホワイト</span></p> <p>No.1646-4 ●H220×W110×D40 ●490g ●10/30 4 901087 186891</p>

4個口 スイッチ付扉付タップ



WBS-T4020B(W)



- 耐トラッキングカバー付
- ほこり防止の扉付
- スイングプラグ
- 定格:125V 15A
- 合計1500Wまで

集中スイッチ付で接続機器を  
まとめてON/OFF

<p><b>1m</b></p> <p>WBS-T4010B(W) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ホワイト</span></p> <p>No.1646-5 ●H220×W90×D40 ●235g ●10/40 4 901087 186907</p>	<p><b>2m</b></p> <p>WBS-T4020B(W) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ホワイト</span></p> <p>No.1646-6 ●H220×W90×D40 ●300g ●10/40 4 901087 186914</p>
<p><b>3m</b></p> <p>WBS-T4030B(W) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ホワイト</span></p> <p>No.1646-7 ●H220×W90×D40 ●365g ●10/40 4 901087 186921</p>	<p><b>5m</b></p> <p>WBS-T4050B(W) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ホワイト</span></p> <p>No.1646-8 ●H220×W110×D40 ●505g ●10/30 4 901087 186938</p>