

sales talk

手元スイッチ

離れた電気器具を手元でON・OFF

にぎりやすいエッグ型

手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできる



ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付
この黒い部分でトラッキング火災を予防

フットスイッチ

離れた電気器具を足元でON・OFF

コードの長さ2m 1500w



スイッチ部のどこを踏んでもON・OFFできます
OFFで点灯する表示ランプ付
割れにくい
耐トラッキングカバー
よじれにくいだ円形状

手元スイッチ



WTS-200B(W)



- 耐トラッキングカバー付
- ほこり防止の扉付
- 定格:125V 15A
- 合計1500Wまで

フットスイッチ



- 耐トラッキングカバー付
- ほこり防止の扉付
- 定格:125V 15A
- 合計1500Wまで

1m

WTS-100B(W)

ホワイト

No.1414-2

●H220×W90×D40

●160g ●10/40



2m

WTS-200B(W)

ホワイト

No.1414-3

●H220×W90×D40

●220g ●10/40



2m

WFS-200B(W)

ホワイト

No.1442-5

●H220×W110×D52

●320g ●10/30



3m

WTS-300B(W)

ホワイト

No.1414-4

●H220×W90×D40

●280g ●10/40



5m

WTS-500B(W)

ホワイト

No.1414-5

●H220×W110×D40

●420g ●10/30



sales talk


抜き差し
楽々!



楽に抜ける 延長コード

テコの原理で楽にプラグが抜ける!

- お子さまやお年寄りにも少しの力でプラグが抜ける。
- 電源の抜き差しの多い電気器具に最適。
- 安全設計・ユリア樹脂を採用。



楽に抜ける延長コード



W-T1001B(W)



- 定格:125V 15A
- 合計1500Wまで

延長コードの両端のツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。

1m

W-T1001B(W)

ホワイト

No.1473-3

●H220×W90×D40

●140g ●5/60



2m

W-T1002B(W)

ホワイト

No.1473-4

●H220×W90×D40

●200g ●5/60



3m

W-T1003B(W)

ホワイト

No.1473-5

●H220×W90×D40

●260g ●5/60



コードタップ/
延長コード/
プラグタップ

一般配線器具/
照明用配線器具

工事用配線器具/
屋外配線

配線
小物パーツ

ブラボックス
シリーズ

工作・ホビー

ヒューズ・
テスター

結束バンド/
コイルチューブ/
ビニールテープ

モール/
モールパーツ

エアコン
配管パーツ

補修用コード/
切りコード

ドラム巻
コード