

### 両面台付天然砥石

(アメリカ)

品番	粒度	仕様	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA522AF-11	#1000/ #6000	細目/粗目	203×76×25	11,000円	12,100円

- ノンスリップシリコンベース付
- アーカンサスストーン

### 高級仕上げ砥石

- アルミナ系
- 木台付

品番	粒度	仕様	サイズ	価格	税込価格(10%)
EA522G-51	#3000	仕上げ	206×73×23mm	5,670円	6,237円
EA522G-52	#5000	仕上げ	206×73×23mm	5,830円	6,413円
EA522G-53	#6000	超仕上げ	206×73×23mm	6,100円	6,710円
EA522G-54	#8000	超仕上げ	206×73×23mm	10,250円	11,275円

### 両面砥石

(ドイツ)

- ケースがそのまま台になります。
- 抗菌加工が施された砥石です。
- 包丁・キッチンなどでの使用に。
- SIAA適合

品番	粗砥	仕上げ	サイズ	価格	税込価格(10%)
EA522GA-20	#250	#1000	175×75×12mm	5,000円	5,500円

### 両面油砥石

(アメリカ)

品番	粒度	仕様	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA522AK-51	#120/ #320	粗目	150×50×25	3,720円	4,092円

- 両面仕様で刃物の欠け修正と研ぎに最適です
- アルミナ系砥石

### 油砥石(櫛形)

(アメリカ)

- 丈夫に織り込まれたランヤード付
- アーカンサスストーン
- 革ケース付

品番	粒度	仕様	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA522AK-61	#2000	粗目	76×32×9.5	4,830円	5,313円
EA522AK-62	#3000	粗目	101×38×9.5	5,050円	5,555円

### 天然油砥石

(アメリカ)

品番	粒度	仕様	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA522AE-4	#400	中目	250×50×25	5,330円	5,863円
EA522AE-5	#600	中目	300×50×25	6,400円	7,040円

- 希少価値の高い良質な天然砥石です
- アーカンサスストーン

### SIAA適合

抗菌製品技術協議会の認定した抗菌効果と安全性に信頼のある商品につけられます。JISではJIS Z2801に準じており、抗菌の標準規格となっております。抗菌とは、菌の発生・生育・増殖を抑制することです。

### 天然中仕上げ馬砥石

品番	仕様	サイズ	価格	税込価格(10%)
EA522G-18	中砥石	206×75×50mm	22,700円	24,970円

- 天然中仕上げ砥石
- 天然砥石の為、色目が異なります。
- 上滑りすることなく、刃付けの良さは抜群でより早く安定した研ぎが可能です。

### 対馬砥石

対馬砥石は海から採掘された海砥石です。海水の塩を抜く為使用できるまでに数年を要します。現在は発掘されておらず、貴重な天然砥石となっております。

### 抗菌砥石

品番	粒度	仕様	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA522G-26	#220	粗目	206×50×25	3,020円	3,322円
EA522G-27	#1000	中目	210×65×32	3,880円	4,268円

### 砥石用ロングスライドラック

品番	粒度	仕様	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA522G-310	#220	粗目	206×50×25	4,680円	5,148円

- サイズ…370~625mm
- 材質…ABS樹脂、ステンレス、エラストマー

### 油砥石

品番	粒度	仕様	サイズ	価格	税込価格(10%)
EA522G-11	#150	粗目	50×25×150mm	3,250円	3,575円
EA522G-12	#320	中目	50×25×150mm	3,250円	3,575円
EA522G-13	#600	細目	50×25×150mm	3,250円	3,575円
EA522G-14	#150/600	粗目細目	50×25×150mm	4,630円	5,093円
EA522G-15	#1000	極細目	50×25×150mm	3,880円	4,268円

### 天然二面油砥石

(アメリカ)

品番	粒度	仕様	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA522AD-11	#400~600/ #800~1000	中目/粗目	100×50×25	7,540円	8,294円

- 希少価値の高い良質な天然砥石です
- アーカンサスストーン

### [極上質]天然油砥石

(アメリカ)

- 希少価値の高い良質な天然砥石です

品番	粒度	仕様	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA522AM-1	#400	細目	75×25×9	4,700円	5,170円
EA522AM-2	#800	細目	100×25×9	5,480円	6,028円
EA522AM-3	#1000	細目	75×41×9	6,000円	6,600円

- アーカンサスストーン
- 天然石の為、写真の色と異なる場合があります。
- 革ケース付

HALL SHARPENING STONES  
Natural・Finest Quality

アメリカ・アーカンサス地方の極めて良質で、現在では入手困難な希少な天然砥石を40年以上にわたって採石・製造加工しています。一般的な刃からカミソリのような繊細な刃まで、あらゆる刃物に驚きの切れ味を蘇らせます。

### 超仕上げ天然砥石(合せ砥石)

品番	粒度	仕様	サイズ	価格	税込価格(10%)
EA522G-16	#6000	超仕上げ	207×77×18mm	21,500円	23,650円

- 木台付
- 天然砥石の為、色目が異なります。
- 上滑りすることなく、刃付けの良さは抜群でより早く安定した研ぎが可能です。

### 砥石台キット

品番	価格	税込価格(10%)
EA522GC-0	5,000円	5,500円

- 材質…ひのき
- 砥石をしっかりと固定する滑り止め付
- 砥石を蘇らせるドレッシングストーン付
- EA522GC-4~30用 ●砥石は付属していません。

### 砥石用スライドラック

品番	価格	税込価格(10%)
EA522G-300	4,930円	5,423円

- サイズ…230~300mm
- 材質…ABS樹脂、ステンレス、シリコンゴム
- 適応コンテナサイズ(内寸)…  
水平時:230~270mm、  
斜め時:260~300mm

### 油砥石

[A] コンテナを水槽代わりにして水研ぎができます。  
●複数の砥石を水に浸しながら作業ができます。  
[B] ゴム脚を使って砥石台としての使用も可能です。  
※写真の砥石は付属していません。

### 天然油砥石

(アメリカ)

品番	粒度	仕様	サイズ	価格	税込価格(10%)
EA522G-11	#150	粗目	50×25×150mm	3,250円	3,575円
EA522G-12	#320	中目	50×25×150mm	3,250円	3,575円
EA522G-13	#600	細目	50×25×150mm	3,250円	3,575円
EA522G-14	#150/600	粗目細目	50×25×150mm	4,630円	5,093円
EA522G-15	#1000	極細目	50×25×150mm	3,880円	4,268円

### 天然油砥石

(アメリカ)

品番	粒度	仕様	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA522AE-21A	#4000	極細目	100×50×13	9,000円	9,900円
EA522AE-22A	#4000	極細目	150×50×13	9,900円	10,890円
EA522AE-23	#4000	極細目	200×50×25	10,600円	11,660円
EA522AE-24	#4000	極細目	250×50×25	17,500円	19,250円
EA522AE-25	#4000	極細目	300×50×25	21,900円	24,090円

- 希少価値の高い良質な天然砥石です
- アーカンサスストーン

HALL SHARPENING STONES  
Natural・Finest Quality

アメリカ・アーカンサス地方の極めて良質で、現在では入手困難な希少な天然砥石を40年以上にわたって採石・製造加工しています。一般的な刃からカミソリのような繊細な刃まで、あらゆる刃物に驚きの切れ味を蘇らせます。

### 超仕上げセラミック砥石

品番	粒度	仕様	サイズ	価格	税込価格(10%)
EA522G-46	#10000	超仕上げ	206×73×20mm	34,700円	38,170円

- ゴム台・面修正砥石付
- 滑らかで絶妙な研ぎ味
- 温度変化、水に浸したままの砥石硬度の低下や、ひび割れ等、変質せず減りにくい。

### セラミック砥石

品番	粒度	用途	サイズ	価格	税込価格(10%)
EA522GC-4	#400	荒研ぎ	210×70×25mm	6,500円	7,150円
EA522GC-10	#1000	中研ぎ	210×70×25mm	8,500円	9,350円
EA522GC-30	#3000	仕上げ	210×70×25mm	13,000円	14,300円

- 材質…セラミック
- 鋭い切れ味を、素早く取り戻すことができます。
- 砥石台…EA522GC-0

### 砥石修正用砥石(ダイヤモンド)

●砥材…C

品番	粒度	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA522GA-15	#16	150×50×25	1,340円	1,474円

- グラインダーの砥石修正用

### 4個組油砥石セット

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA522G	4個セット(ケース付)	6,000円	6,600円

品番	粒度	仕様	サイズ	価格	税込価格(10%)
EA522G-1	#150	粗目	25×13×100mm	1,230円	1,353円
EA522G-2	#320	中目	25×13×100mm	1,360円	1,496円
EA522G-3	#600	細目	25×13×100mm	1,790円	1,969円
EA522G-4	#1000	極細目	25×13×100mm	1,860円	2,046円

### [極上質]天然油砥石

(アメリカ)

- 希少価値の高い良質な天然砥石です
- アーカンサスストーン
- 天然石の為、写真の色と異なる場合があります。

品番	粒度	仕様	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA522AM-5A	#800	細目	100×50×13	12,150円	13,365円

### 天然油砥石

(アメリカ)

品番	粒度	仕様	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA522AE-12A	#400	細目	150×50×13	5,480円	6,028円
EA522AE-14	#800	細目	250×50×25	8,440円	9,284円
EA522AE-15	#1000	細目	300×50×25	10,200円	11,220円

- 希少価値の高い良質な天然砥石です
- アーカンサスストーン

HALL SHARPENING STONES  
Natural・Finest Quality

アメリカ・アーカンサス地方の極めて良質で、現在では入手困難な希少な天然砥石を40年以上にわたって採石・製造加工しています。一般的な刃からカミソリのような繊細な刃まで、あらゆる刃物に驚きの切れ味を蘇らせます。