


### ステー(ステンレス製)

右用



品番	全長 (mm)	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA951LE-29A	277	左用	2,260円	2,486円
EA951LE-30A	277	右用	2,260円	2,486円

- 材質…ステンレス(SUS304)
- 研磨仕上げ ●穴径…4.5mm
- 写真は右勝手です。


### ステー(ステンレス製)



品番	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA951LE-32	270	9,200円	10,120円


- 材質…ステンレス(SUS304)
- ヘアライン仕上げ
- 穴径…3.7mm ●左右兼用型

### 前蓋用ステー



品番	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA951LE-3	220	630円	693円

- 材質…スチール(クロムメッキ)
- 穴径…3.3mm
- 線径…5mm



### 前蓋用ステー

左用



右用



品番	全長 (mm)	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA951LE-11	105.5	右用	810円	891円
EA951LE-12	133.5	右用	770円	847円
EA951LE-13	162.5	右用	800円	880円
EA951LE-21	105.5	左用	810円	891円
EA951LE-22	133.5	左用	770円	847円
EA951LE-23	162.5	左用	800円	880円

- 材質…スチール(クロムメッキ)
- 穴径…3.3-3.6mm
- 角度160°



### ワンタッチステー

左用



右用




品番	全長 (mm)	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA951LE-5	217	右用	1,430円	1,573円
EA951LE-6	217	左用	1,430円	1,573円

- 材質…スチール(クロムメッキ)
- 穴径…3.3mm
- キャッチ機構付




### ステーについて

**前蓋用ステー**



扉(フタ)を手前に引き、開き過ぎを防止します。

**ワンタッチステー**



扉(フタ)を開けるとキャッチ機構が働き、開けた状態で保持出来ます。

### ワンタッチステー

左用



右用




品番	全長 (mm)	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA951LE-7	122	右用	900円	990円
EA951LE-8	122	左用	900円	990円

- 材質…鋼(クロムメッキ)
- 穴径…3.3mm
- キャッチ機構付



### ワンタッチステー

左用




右用



品番	全長 (mm)	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA951LE-9	104	右用	720円	792円
EA951LE-10	104	左用	720円	792円

- 材質…スチール(クロムメッキ)
- 穴径…3.3-3.6mm
- キャッチ機構付



### 引出しレール(横付用)



品番	全長 (mm)	耐荷重 (kg)	移動距離 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA951LK-1	250	15	160	1,860円	2,046円
EA951LK-2	300	15	210	2,000円	2,200円
EA951LK-3	350	15	260	2,170円	2,387円
EA951LK-4	400	15	310	2,340円	2,574円
EA951LK-5	450	15	360	2,600円	2,860円

- 横付用
- 材質…スチール(クロムメッキ)
- 底付用としても使用できます。



### ドアストッパー(ステンレス製)




品番	サイズ(mm)			価格	税込価格 (10%)
	全長	A	B		
EA951LE-46	312~549	135~180	455~500	2,930円	3,223円

- 材質…SUS304
- ヘアライン仕上げ
- 適用ドア重量…20kg以下(室内軽量扉用)
- 開き角度…80~100°
- 戸当たりを取付できない扉に最適です。
- 面付タイプで簡単取付、扉を任意の角度でストップさせます。
- 開閉時のスライド音が静かで、スムーズな制動です。
- 取付ねじ付




### カウンターアングル



- 穴径…5.5mm

品番	サイズ(mm)			穴数	価格	税込価格 (10%)
	長さ	幅	厚み			
EA951E-31	340	2.3	4	4	1,320円	1,452円
EA951E-32	390	2.3	6	6	1,530円	1,683円
EA951E-33	490	2.3	6	6	1,800円	1,980円

- 材質…スチール(ホワイト粉体塗装)
- 取付ねじ付



### フリーステー(角度自在式)



カラー:ホワイト塗装

品番	サイズ(mm)		耐荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	長さ	幅			
EA951EG-1	200×200	20	20	1,620円	1,782円

カラー:ブラック塗装

品番	サイズ(mm)		耐荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	長さ	幅			
EA951EG-2	200×200	20	20	1,620円	1,782円

- 材質…スチール
- 穴数…8 ●穴径…4mm
- 角度調整可能(180°間で2.5°間隔)



### 補強金具(リブ付)



- 穴径…3.5mm
- 材質…スチール(焼付塗装)
- 取付ねじ付

カラー:白

品番	サイズ(mm)		穴数	価格	税込価格 (10%)	
	長さ×長さ	幅				
EA951EB-503	120×120	25	2,3	6	410円	451円

カラー:シルバー

品番	サイズ(mm)		穴数	価格	税込価格 (10%)	
	長さ×長さ	幅				
EA951EB-523	120×120	25	2,3	6	410円	451円



### 引出しレール(底付用)



品番	全長 (mm)	耐荷重 (kg)	移動距離 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA951LK-12	300	10	210	1,550円	1,705円
EA951LK-13	350	10	260	1,650円	1,815円
EA951LK-14	400	10	310	1,720円	1,892円
EA951LK-15	450	10	360	1,840円	2,024円

- 底付用
- 材質…スチール(クロムメッキ)
- 付属品…ブラケット、鉄(2個)




### 設置例:カウンターアングル

●コーナー壁に設置する例 (アングル2本使用)

●コーナー壁に設置する例 (ブラケットとの併用)

●三方壁に設置する例 (アングル3本使用)



### 棚受(アルミ製)



カラー:シルバー

品番	サイズ(mm)		穴数	価格	税込価格 (10%)
	長さ	幅			
EA951E-11	30×280	1.5	6	1,440円	1,584円
EA951E-12	20×380	1.5	6	1,540円	1,694円

カラー:ホワイト

品番	サイズ(mm)		穴数	価格	税込価格 (10%)
	長さ	幅			
EA951E-13	30×280	1.5	6	1,460円	1,606円
EA951E-14	20×380	1.5	6	1,610円	1,771円

- 穴径…φ5(皿φ8)
- 材質…アルミ ●耐荷重…30kg ●取付ねじ付
- カット加工が容易なので、棚板の奥行きに合わせて調節できます。



### 棚受



- 穴径…4mm
- 材質…スチール(粉体焼付塗装)
- 木ねじ付

カラー:ホワイト塗装(2個入)

品番	サイズ(mm)		耐荷重 (2本使用)	価格	税込価格 (10%)
	長さ	幅			
EA951E-22	100×120	15	20kg	1,540円	1,694円
EA951E-23	148×180	15	25kg	2,140円	2,354円
EA951E-25	238×301	20	35kg	4,210円	4,631円

- ★コーナーの補強、連結にも使えます。



### 折りたたみ棚受(ワンタッチ式)



ホワイト

ブラック

カラー:ホワイト塗装(2個入)

品番	サイズ(mm)		耐荷重 (2本使用)	価格	税込価格 (10%)
	長さ	幅			
EA951EG-12	198×135	31	40kg	3,410円	3,751円
EA951EG-13	292×135	31	40kg	3,980円	4,378円

カラー:ブラック塗装(2個入)

品番	サイズ(mm)		耐荷重 (2本使用)	価格	税込価格 (10%)
	長さ	幅			
EA951EG-22	198×135	31	40kg	3,410円	3,751円
EA951EG-23	292×135	31	40kg	3,980円	4,378円

- 穴径…4mm ●材質…スチール
- ワンタッチで開閉ができる折りたたみ式棚受



### アーム棚受(ステンレス製)



- 穴径…3.5mm
- 材質…ステンレス(SUS304)
- ヘアライン仕上げ
- ステンレス木ねじ付

カラー:ホワイト塗装(2個価格)

品番	サイズ(mm)		耐荷重 (2本使用)	価格	税込価格 (10%)
	長さ	幅			
EA951E-15	200×150	35	20kg	2,020円	2,222円
EA951E-20	250×200	38	28kg	2,590円	2,849円
EA951E-25	300×250	41	35kg	3,340円	3,674円

- 取付穴径…4mm
- 材質…ステンレス(SUS304)
- 研磨仕上げ
- 厚さ…2mm
- 木ねじ付

品番	サイズ(mm)		耐荷重 (2本使用)	価格	税込価格 (10%)
	長さ	幅			
EA951EC-9	90×45	15	25kg	460円	506円
EA951EC-12	120×60	15	20kg	490円	539円
EA951EC-15	150×75	15	25kg	570円	627円
EA951EC-18	180×90	15	20kg	680円	748円
EA951EC-21	210×105	15	25kg	820円	902円
EA951EC-24	240×120	15	30kg	1,070円	1,177円
EA951EC-27	270×135	15	25kg	1,320円	1,452円
EA951EC-30	300×150	15	20kg	1,390円	1,529円



### アーム棚受(ステンレス製)



- 穴径…φ6mm (辺φ11mm)

品番	サイズ(mm)		耐荷重 (2本使用)	価格	税込価格 (10%)
	長さ	幅			
EA951EC-5	125×250	38	145kg	4,740円	5,214円
EA951EC-6	150×300	38	145kg	5,400円	5,940円
EA951EC-7	200×400	38	145kg	7,000円	7,700円

- 材質…ステンレス(SUS304)
- ヘアライン仕上げ
- 厚み…5.0mm

