

デジタルノギス

(ドイツ)




品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725BF-2	150	0.01	40	21,600円	23,760円

- 機能…ゼロリセット、オートオフ
- 電源…LR44×1個(付属)
- 材質…ステンレス+ABS樹脂
- デブスパー、プラスチックケース付

デジタルノギス

(ドイツ)



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725-31	150	0.01	40	8,590円	9,449円
EA725-32	200	0.01	50	12,650円	13,915円

- 電源…CR2032×1個(付属)
- ステンレス製
- ※予告なくモデルチェンジする場合があります。
- LCDディスプレイ付きデジタルノギス

デジタルノギス

(アメリカ)



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725DB-150	150	0.01	40	25,650円	28,215円
EA725DB-200A	200	0.01	46	31,550円	34,705円
EA725DB-300A	300	0.01	57.5	47,350円	52,085円

- 大きく読みやすいコントラスト液晶
- 防滴構造
- 材質…ステンレス+樹脂
- デブスパー付(-200A、-300A)
- オートオフ機能、プラスチックケース付

デジタルキャリパー

(ドイツ)



品番	測定範囲 (mm)	最小目盛 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725AL-5	4~40mm	0.01mm	16,250円	17,875円

- 機能…ゼロリセット
- 電源…SR44×1個(付属)
- 材質…ステンレス+ABS樹脂
- プラスチックケース付
- 3点接触で安定した測定ができます。

デジタルノギスセット(ワイヤレス通信)



品番 EA725D-20 価格 25,000円 税込価格 (10%) 27,500円

＜EA725D-20セット内容＞
デジタルノギス本体(EA725D-21)×1個、
ワイヤレス送信機(EA725D-22)×1個、
ワイヤレス受信機(EA725D-23)×1個

デジタルノギス



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725D-2B	150	0.01	40	5,500円	6,050円
EA725D-3B	200	0.01	50	8,400円	9,240円
EA725D-4B	300	0.01	60	12,000円	13,200円

デジタルノギス



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725D-7A	150	0.01	40	2,300円	2,530円

デジタルノギス[防滴構造]



品番	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725D-11	0~150	0.01	40	7,900円	8,690円
EA725D-12	0~200	0.01	50	11,500円	12,650円
EA725D-13	0~300	0.01	60	14,000円	15,400円

デジタルノギス

本体のみ


品番	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725D-21	150	0.01	40	9,700円	10,670円

送信機

品番	価格	税込価格 (10%)
EA725D-22	8,000円	8,800円
EA725D-23	7,800円	8,580円

メジャーリングツールセット

(アメリカ)



- 最もよく使われる精密ツールの3点ベシックセット

品番 EA725EX-2 価格 48,700円 税込価格 (10%) 53,570円

ノギス

(ドイツ)



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725-1	150	0.05	40	4,150円	4,565円
EA725-2	200	0.05	40	7,850円	8,635円

ノギス


(ドイツ)



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725BC-1	150	0.05	40	5,720円	6,292円

ノギス

(ドイツ)



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725BC-4	150	0.05	40	8,070円	8,877円

ノギス(自動ストップ付)



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725C-10	150	0.05	40	6,300円	6,930円
EA725C-11	200	0.05	50	9,000円	9,900円

ノギス



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725-10	100	0.05	30	2,590円	2,849円

ノギス

1~4(デブスパー付)



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725C-1	100	0.05	40	5,900円	6,490円
EA725C-2	150	0.05	40	5,900円	6,490円
EA725C-3	200	0.05	50	7,900円	8,690円
EA725C-4	300	0.05	64	13,000円	14,300円
EA725C-5	600	0.05	100	46,900円	51,590円
EA725C-6	1000	0.05	150	103,000円	113,300円

ノギス

(ドイツ)



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725C-31	70	0.1	22	640円	704円
EA725C-32	100	0.1	34	690円	759円

コンパクトノギス



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725C-35	70	0.05	18.5	3,850円	4,235円

ノギス(左右兼用)



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725C-15	100	0.05	30	6,400円	7,040円
EA725C-16	150	0.05	40	9,700円	10,670円

[ダイヤル付]ノギス



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725C-20	150	0.02	40	10,400円	11,440円
EA725C-21	200	0.02	50	13,400円	14,740円
EA725C-22	300	0.02	60	19,800円	21,780円

[プラスチック]ノギス(マグネット付)



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725C-31	70	0.1	22	640円	704円
EA725C-32	100	0.1	34	690円	759円

コンパクトノギス



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725C-35	70	0.05	18.5	3,850円	4,235円


ポケットノギス

(ドイツ)



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725-51	100	0.1	20	970円	1,067円

[ダイヤル付]ノギス



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725C-23	150	0.02	40	16,400円	18,040円
EA725C-24	200	0.02	50	24,200円	26,620円
EA725C-25	300	0.02	60	34,200円	37,620円

ノギス



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725C-150A	150	0.05	40	5,900円	6,490円
EA725C-200A	200	0.05	50	7,900円	8,690円
EA725C-300A	300	0.05	64	13,000円	14,300円

[プラスチック]ノギス



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725-41	70	0.1	19	650円	715円
EA725-42	100	0.1	27	690円	759円

[ダイヤル付]ノギス



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725-43	150	0.1	39	2,830円	3,113円

[微調整付]精密ノギス



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725CC-280	280	0.02	59	19,300円	21,230円