


[超低頭] 強力六角穴付ボルト [黒色クロメート]



- 材質…高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
- 引張強度…800N/mm²
- 並目ねじ
- 全ねじ

M3					
品番	サイズ	頭部高さ(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949MW-305	M3×5	1.3	4	580円	638円
EA949MW-306	M3×6	1.3	4	580円	638円
EA949MW-308	M3×8	1.3	4	580円	638円
EA949MW-310	M3×10	1.3	4	580円	638円
EA949MW-312	M3×12	1.3	4	630円	693円

M4					
品番	サイズ	頭部高さ(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949MW-406	M4×6	1.5	4	530円	583円
EA949MW-408	M4×8	1.5	4	530円	583円
EA949MW-410	M4×10	1.5	4	530円	583円

M4					
品番	サイズ	頭部高さ(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949MW-412	M4×12	1.5	4	580円	638円
EA949MW-416	M4×16	1.5	4	600円	660円
EA949MW-420	M4×20	1.5	4	650円	715円

M5					
品番	サイズ	頭部高さ(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949MW-506	M5×6	1.5	4	580円	638円
EA949MW-508	M5×8	1.5	4	580円	638円
EA949MW-510	M5×10	1.5	4	580円	638円
EA949MW-512	M5×12	1.5	4	600円	660円
EA949MW-516	M5×16	1.5	4	650円	715円
EA949MW-520	M5×20	1.5	4	690円	759円

M6					
品番	サイズ	頭部高さ(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949MW-608	M6×8	1.5	4	670円	737円

M6					
品番	サイズ	頭部高さ(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949MW-610	M6×10	1.5	4	670円	737円
EA949MW-612	M6×12	1.5	4	670円	737円
EA949MW-616	M6×16	1.5	4	690円	759円
EA949MW-620	M6×20	1.5	4	720円	792円
EA949MW-625	M6×25	1.5	4	760円	836円
EA949MW-630	M6×30	1.5	4	920円	1,012円

M8					
品番	サイズ	頭部高さ(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949MW-808	M8×8	1.5	2	740円	814円
EA949MW-810	M8×10	1.5	2	720円	792円
EA949MW-812	M8×12	1.5	2	530円	583円
EA949MW-816	M8×16	1.5	2	560円	616円
EA949MW-820	M8×20	1.5	2	580円	638円
EA949MW-825	M8×25	1.5	2	580円	638円
EA949MW-830	M8×30	1.5	2	630円	693円

M10					
品番	サイズ	頭部高さ(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949MW-1010	M10×10	2.2	2	490円	539円
EA949MW-1012	M10×12	2.2	2	440円	484円
EA949MW-1016	M10×16	2.2	2	350円	385円
EA949MW-1020	M10×20	2.2	2	370円	407円
EA949MW-1025	M10×25	2.2	2	370円	407円
EA949MW-1030	M10×30	2.2	2	420円	462円

M12					
品番	サイズ	頭部高さ(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949MW-1212	M12×12	2.2	2	510円	561円
EA949MW-1216	M12×16	2.2	2	580円	638円
EA949MW-1220	M12×20	2.2	2	650円	715円
EA949MW-1225	M12×25	2.2	2	720円	792円
EA949MW-1230	M12×30	2.2	2	810円	891円
EA949MW-1240	M12×40	2.2	2	1,020円	1,122円
EA949MW-1250	M12×50	2.2	2	1,180円	1,298円

六角穴付皿ボルト [ステンレス/黒色]




- 材質…ステンレス(SSブラックメッキ)
- 並目ねじ

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949MT-305	M3×5	4	190円	209円
EA949MT-306	M3×6	4	170円	187円
EA949MT-308	M3×8	4	140円	154円
EA949MT-310	M3×10	4	140円	154円
EA949MT-312	M3×12	4	140円	154円
EA949MT-405	M4×5	4	230円	253円
EA949MT-406	M4×6	4	210円	231円
EA949MT-408	M4×8	4	170円	187円
EA949MT-410	M4×10	4	170円	187円
EA949MT-412	M4×12	4	190円	209円
EA949MT-415	M4×15	4	190円	209円
EA949MT-420	M4×20	4	190円	209円
EA949MT-508	M5×8	4	190円	209円
EA949MT-510	M5×10	4	190円	209円
EA949MT-512	M5×12	4	210円	231円
EA949MT-515	M5×15	4	230円	253円
EA949MT-520	M5×20	4	260円	286円
EA949MT-610	M6×10	4	260円	286円
EA949MT-612	M6×12	4	260円	286円
EA949MT-615	M6×15	4	280円	308円
EA949MT-620	M6×20	4	300円	330円
EA949MT-630	M6×30	4	350円	385円

●アルカリ性黒染めのため、スガが全く発生せず、光沢部品の黒染めに最適です。

六角穴付皿ボルト [三価クロメート]



- 材質…鉄(三価クロメート)
- 並目ねじ
- 全ねじ

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949MC-305	M3×5	13	460円	506円
EA949MC-306	M3×6	15	460円	506円
EA949MC-308	M3×8	15	460円	506円
EA949MC-310	M3×10	15	460円	506円
EA949MC-312	M3×12	15	460円	506円
EA949MC-314	M3×14	14	460円	506円
EA949MC-316	M3×16	14	460円	506円
EA949MC-406	M4×6	14	460円	506円
EA949MC-408	M4×8	14	460円	506円
EA949MC-410	M4×10	14	460円	506円
EA949MC-412	M4×12	14	460円	506円
EA949MC-414	M4×14	14	460円	506円
EA949MC-416	M4×16	14	460円	506円
EA949MC-418	M4×18	12	460円	506円
EA949MC-420	M4×20	12	460円	506円
EA949MC-422	M4×22	10	460円	506円
EA949MC-425	M4×25	10	460円	506円
EA949MC-506	M5×6	12	460円	506円
EA949MC-508	M5×8	14	460円	506円
EA949MC-510	M5×10	14	460円	506円
EA949MC-512	M5×12	14	460円	506円
EA949MC-514	M5×14	14	460円	506円
EA949MC-516	M5×16	14	460円	506円
EA949MC-518	M5×18	12	460円	506円
EA949MC-520	M5×20	12	460円	506円
EA949MC-525	M5×25	10	460円	506円
EA949MC-608	M6×8	10	460円	506円
EA949MC-610	M6×10	12	460円	506円
EA949MC-612	M6×12	12	460円	506円
EA949MC-614	M6×14	12	460円	506円
EA949MC-616	M6×16	12	460円	506円
EA949MC-618	M6×18	11	460円	506円
EA949MC-620	M6×20	11	460円	506円
EA949MC-625	M6×25	10	460円	506円
EA949MC-630	M6×30	8	460円	506円
EA949MC-810	M8×10	2	460円	506円
EA949MC-812	M8×12	6	460円	506円
EA949MC-814	M8×14	7	460円	506円
EA949MC-816	M8×16	7	460円	506円
EA949MC-818	M8×18	6	460円	506円
EA949MC-820	M8×20	6	460円	506円
EA949MC-825	M8×25	6	460円	506円
EA949MC-830	M8×30	5	460円	506円
EA949MC-835	M8×35	5	460円	506円
EA949MC-1016	M10×16	4	460円	506円
EA949MC-1018	M10×18	4	460円	506円
EA949MC-1020	M10×20	4	460円	506円
EA949MC-1022	M10×22	4	460円	506円
EA949MC-1025	M10×25	4	460円	506円
EA949MC-1030	M10×30	3	460円	506円
EA949MC-1035	M10×35	3	460円	506円
EA949MC-1040	M10×40	3	460円	506円

六角穴付皿ボルト [ステンレス]



- 材質…ステンレス
- 並目ねじ
- 全ねじ

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949MD-304	M3×4	13	760円	836円
EA949MD-305	M3×5	21	760円	836円
EA949MD-306	M3×6	25	760円	836円
EA949MD-308	M3×8	25	760円	836円
EA949MD-310	M3×10	24	760円	836円
EA949MD-312	M3×12	22	760円	836円
EA949MD-314	M3×14	21	760円	836円
EA949MD-315	M3×15	21	760円	836円
EA949MD-316	M3×16	20	760円	836円
EA949MD-318	M3×18	18	760円	836円
EA949MD-320	M3×20	18	760円	836円
EA949MD-405	M4×5	14	760円	836円
EA949MD-406	M4×6	19	760円	836円
EA949MD-408	M4×8	22	760円	836円
EA949MD-410	M4×10	22	760円	836円
EA949MD-412	M4×12	21	760円	836円
EA949MD-414	M4×14	18	760円	836円
EA949MD-415	M4×15	18	760円	836円
EA949MD-416	M4×16	18	760円	836円
EA949MD-418	M4×18	16	760円	836円
EA949MD-420	M4×20	16	760円	836円
EA949MD-425	M4×25	14	760円	836円
EA949MD-506	M5×6	15	760円	836円
EA949MD-508	M5×8	17	760円	836円
EA949MD-510	M5×10	17	760円	836円
EA949MD-512	M5×12	16	760円	836円
EA949MD-514	M5×14	15	760円	836円
EA949MD-515	M5×15	15	760円	836円
EA949MD-516	M5×16	15	760円	836円
EA949MD-518	M5×18	14	760円	836円
EA949MD-520	M5×20	14	760円	836円
EA949MD-525	M5×25	12	760円	836円
EA949MD-608	M6×8	11	760円	836円
EA949MD-610	M6×10	12	760円	836円
EA949MD-612	M6×12	12	760円	836円
EA949MD-614	M6×14	11	760円	836円
EA949MD-615	M6×15	11	760円	836円
EA949MD-616	M6×16	11	760円	836円
EA949MD-618	M6×18	10	760円	836円
EA949MD-620	M6×20	10	760円	836円
EA949MD-625	M6×25	9	760円	836円
EA949MD-630	M6×30	8	760円	836円
EA949MD-810	M8×10	10	760円	836円
EA949MD-812	M8×12	10	760円	836円
EA949MD-814	M8×14	10	760円	836円
EA949MD-815	M8×15	10	760円	836円
EA949MD-816	M8×16	9	760円	836円
EA949MD-820	M8×20	9	760円	836円
EA949MD-825	M8×25	8	760円	836円
EA949MD-830	M8×30	7	760円	836円
EA949MD-835	M8×35	6	760円	836円
EA949MD-1015	M10×15	4	760円	836円
EA949MD-1016	M10×16	4	760円	836円
EA949MD-1018	M10×18	4	760円	836円
EA949MD-1020	M10×20	4	760円	836円
EA949MD-1025	M10×25	3	760円	836円
EA949MD-1030	M10×30	3	760円	836円
EA949MD-1035	M10×35	3	760円	836円
EA949MD-1040	M10×40	2	760円	836円

六角穴付ボタボルト [ステンレス]



- 材質…ステンレス
- 並目ねじ
- 全ねじ

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949MF-304	M3×4	17	760円	836円
EA949MF-305	M3×5	20	760円	836円
EA949MF-306</				