


銅薄板(ロール巻)

●材質…銅




粘着なし 粘着付

品番	サイズ(mm)			粘着	価格	税込価格 (10%)
	幅	長さ	厚み			
EA440ER-1	365	600	0.1	無	1,660円	1,826円
EA440ER-2	365	1200	0.1	無	2,810円	3,091円
EA440ER-3	365	600	0.1	付	1,980円	2,178円
EA440ER-4	365	1200	0.1	付	3,620円	3,982円

●材質特性…電気伝導性、熱伝導性に良好。
強い耐食性を持ち、加工が容易です。

真鍮薄板(ロール巻)

●材質…真鍮



粘着なし 粘着付

品番	サイズ(mm)			粘着	価格	税込価格 (10%)
	幅	長さ	厚み			
EA440ER-11	365	600	0.1	無	1,400円	1,540円
EA440ER-12	365	1200	0.1	無	2,380円	2,618円
EA440ER-13	365	600	0.1	付	1,810円	1,991円
EA440ER-14	365	1200	0.1	付	3,290円	3,619円

●材質特性…
延びやすく、削りやすく、加工性に優れています。
また、メッキ性に優れた金属光沢も良い。

アルミ薄板(ロール巻)

●材質…アルミ



粘着なし 粘着付

品番	サイズ(mm)			粘着	価格	税込価格 (10%)
	幅	長さ	厚み			
EA440ER-21	400	600	0.2	無	590円	649円
EA440ER-22	400	1200	0.2	無	900円	990円
EA440ER-23	400	600	0.2	付	1,100円	1,210円
EA440ER-24	400	1200	0.2	付	1,900円	2,090円

●材質特性…耐蝕性+加工性に優れています。

ステンレス薄板(ロール巻)

●材質…ステンレス(SUS430)



粘着なし 粘着付

品番	サイズ(mm)			粘着	価格	税込価格 (10%)
	幅	長さ	厚み			
EA440ER-51	300	920	0.1	無	1,540円	1,694円
EA440ER-52	455	920	0.1	無	2,370円	2,607円
EA440ER-53	600	920	0.1	無	3,040円	3,344円
EA440ER-56	300	920	0.1	付	1,920円	2,112円
EA440ER-57	455	920	0.1	付	2,750円	3,025円
EA440ER-58	600	920	0.1	付	3,530円	3,883円

●材質…ステンレス(SUS430)

ステンレス巻板



品番	サイズ(mm)			粘着	価格	税込価格 (10%)
	幅	長さ	厚み			
EA440ER-61A	600	3000	0.1	付	82,000円	90,200円

●材質…ステンレス(SUS430)

在庫のある商品は、17:00までの
御注文で当日発送致します。



パンチ&ダイスセット

(アメリカ)



品番	サイズ(直径)	価格	税込価格 (10%)
EA576AD-1	1/8"・3/16"・1/4"・ 5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・ 5/8"・3/4" (9サイズ)	39,550円	43,505円

●シム等薄い金属のワッシャー、
ガスケットの製作に最適
●能力(板厚)…
鉄・真鍮・銅・アルミ・ゴム・
プラスチック:0.64mm以下
ステンレス・
ハイカーボンスチール・
パネ鋼:0.26mm以下
●プレートサイズ…89×76×25(H)mm
●専用スタンド…EA576AD-5

パンチ&ダイスセット

(アメリカ)



品番	サイズ(直径)	価格	税込価格 (10%)

●シム等薄い金属のワッシャー、
ガスケットの製作に最適
●能力(板厚)…
鉄:0.38mm以下
真鍮・銅・アルミ・ゴム・プラスチック:0.5mm以下
ステンレス・ハイカーボンスチール・パネ鋼:0.25mm以下
●プレートサイズ…90×77×21(H)mm
●専用スタンド…EA576AD-5

パンチ&ダイスセット

(アメリカ)



品番	サイズ(直径)	価格	税込価格 (10%)

●シム等薄い金属のワッシャー、
ガスケットの製作に最適です。
●能力(板厚)…
スチール・真鍮・銅・アルミ・ゴム・
プラスチック:0.64mm以下
ステンレス:0.26mm以下
●プレートサイズ…76×89×25(H)mm
●専用スタンド…EA576AD-5



シムボックス[真鍮]


●材質…真鍮
●保管に便利な紙製ケース入
●RoHS適合品



品番	サイズ(mm)		長さ	粘着	価格	税込価格 (10%)
	幅	厚み				
EA440FB-01	100	0.01	2m	無	9,800円	10,780円
EA440FB-02	100	0.02	2m	無	9,800円	10,780円
EA440FB-03	100	0.03	2m	無	9,800円	10,780円
EA440FB-04	100	0.04	2m	無	9,800円	10,780円
EA440FB-05	100	0.05	2m	無	9,800円	10,780円
EA440FB-06	100	0.06	2m	無	9,800円	10,780円
EA440FB-08	100	0.08	2m	無	9,800円	10,780円
EA440FB-01	100	0.1	2m	無	9,800円	10,780円
EA440FC-01	150	0.01	2.5m	無	13,000円	14,300円
EA440FC-02	150	0.025	2.5m	無	8,210円	9,031円
EA440FC-05	150	0.05	2.5m	無	8,880円	9,768円
EA440FC-07	150	0.075	2.5m	無	9,670円	10,637円
EA440FC-01	150	0.1	2.5m	無	10,900円	11,990円

シムボックス[ステンレス]


●材質…SUS304
●保管に便利な紙製ケース入
●RoHS適合品



品番	サイズ(mm)		長さ	粘着	価格	税込価格 (10%)
	幅	厚み				
EA440FD-0.01	50	0.01	2m	無	8,740円	9,614円
EA440FD-0.02	50	0.02	2m	無	8,740円	9,614円
EA440FD-0.03	50	0.03	2m	無	8,740円	9,614円
EA440FD-0.04	50	0.04	2m	無	8,740円	9,614円
EA440FD-0.05	50	0.05	2m	無	8,740円	9,614円
EA440FD-0.06	50	0.06	2m	無	8,740円	9,614円
EA440FD-0.08	50	0.08	2m	無	8,740円	9,614円
EA440FD-0.1	50	0.1	2m	無	8,740円	9,614円
EA440FE-0.01	100	0.01	2m	無	10,900円	11,990円
EA440FE-0.02	100	0.02	2m	無	10,900円	11,990円
EA440FE-0.03	100	0.03	2m	無	10,900円	11,990円
EA440FE-0.04	100	0.04	2m	無	10,900円	11,990円
EA440FE-0.05	100	0.05	2m	無	10,900円	11,990円
EA440FE-0.06	100	0.06	2m	無	10,900円	11,990円
EA440FE-0.08	100	0.08	2m	無	10,900円	11,990円
EA440FE-0.1	100	0.1	2m	無	10,900円	11,990円

パンチ&ダイス用スタンド

(アメリカ)



品番 EA576AD-5 価格 5,070円 税込価格(10%) 5,577円

●材質…スチール
●サイズ…プレート受部:90×77×10mm
全高:87mm
●EA576AD-AD-1・AD-2・AD-3用

プラスチックシム

(アメリカ)



品番	厚み(mm)	カラー	入数	価格	税込価格 (10%)
EA440EJ-2	0.025	アンバー	5	3,510円	3,861円
EA440EJ-3	0.038	パープル	5	3,510円	3,861円
EA440EJ-4	0.051	レッド	5	3,510円	3,861円
EA440EJ-5	0.076	グリーン	5	3,510円	3,861円
EA440EJ-6	0.102	タン	10	7,550円	8,305円
EA440EJ-7	0.127	ブルー	10	7,550円	8,305円
EA440EJ-8	0.191	マット	10	7,550円	8,305円
EA440EJ-9	0.254	ブラウン	10	8,090円	8,899円
EA440EJ-10	0.318	ブラック	10	8,090円	8,899円
EA440EJ-11	0.381	ピンク	10	8,090円	8,899円
EA440EJ-12	0.508	イエロー	10	8,630円	9,493円
EA440EJ-13	0.635	ホワイト	10	9,980円	10,978円
EA440EJ-14	0.762	コーラル	10	9,980円	10,978円
EA440EJ-15	1.016	クリア	3	4,460円	4,906円
EA440EJ-16	1.270	クリア	3	4,460円	4,906円
EA440EJ-17	1.524	クリア	3	5,990円	6,589円

●サイズ…127×508mm
●材質…高品質プラスチック
●耐油性、非導電性
●厚みによって色を変えている
為、一目で違いが分かるように
なっています

<http://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。