

ドア用

建物補強用

家具用

手すり用

フック

パッチン、取っ手

カラビナ【ステンレス製】

●材質…SUS304

品番	サイズ(mm)			使用 荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	内寸	線径	開口			
EA638JG-1	38×13	4	7	20	510円	561円
EA638JG-2	58×16	5	9	60	640円	704円
EA638JG-3	66×19	6	11	80	770円	847円
EA638JG-4	74×20	8	10	120	1,130円	1,243円
EA638JG-5	86×28	10	14	150	1,870円	2,057円

カラビナ【ステンレス製】

●材質…SUS304

品番	サイズ(mm)			使用 荷重 (kg)	タイプ	価格	税込価格 (10%)
	内寸	線径	開口				
EA638JG-50	80×31	10	17	135	兼用	2,500円	2,750円
EA638JG-51	80×31	10	15	215	兼用	3,040円	3,344円

(1個価格)

安全環付カラビナ【ステンレス製】

●材質…SUS304

品番	サイズ(mm)			使用 荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	内寸	線径	開口			
EA638JF-6	53×21	6	8	100	1,530円	1,683円
EA638JF-8	66×26	8	8	150	1,870円	2,057円
EA638JF-10	83×32	10	13	200	2,550円	2,805円

安全環付カラビナ【ステンレス製】

●材質…SUS304

品番	サイズ(mm)			使用 荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	内寸	線径	開口			
EA638JF-12	144×70	12	43	300	4,870円	5,357円
EA638JF-14	176×80	14	47	400	6,330円	6,963円
EA638JF-16	200×92	16	58	500	8,280円	9,108円

オープンフック【ステンレス製】

●材質…SUS304

品番	サイズ(mm)			使用 荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	内寸	線径	開口			
EA638AK-5	45×17	5	15	70	750円	825円
EA638AK-6	52×19	6	16	100	940円	1,034円
EA638AK-8	68×27	8	23	150	1,350円	1,485円

スナップフック【ステンレス製】

●材質…SUS304

品番	サイズ(mm)			使用 荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	内寸	線径	開口			
EA638AX-11	30×15	4	5.5	5.0	40円	95円
EA638AX-12	34×17	5	5.5	6	75円	95円
EA638AX-13	40×20	6	6.5	7.5	100円	1,045円
EA638AX-14	52×24	8	8.5	10	1,550円	1,705円
EA638AX-15	64×32	10	11	14	2,330円	2,563円

スナップフック【ステンレス製】

(アメリカ)  
●耐食性・耐久性に優れ、海洋や産業用に最適です

品番	サイズ(mm)			使用 荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	内寸	線径	開口			
EA638JP-1	40×16	5	6.4	54	220円	242円
EA638JP-2	49×18	6	6.9	76	270円	297円
EA638JP-3	57×20	7	8.6	90	380円	418円
EA638JP-4	64×24	7.8	9.7	126	490円	539円
EA638JP-5	80×30	9.9	13.7	180	880円	968円
EA638JP-6	100×37	10.9	16.5	243	1,170円	1,287円
EA638JP-7	117×42	11.9	20.3	333	2,170円	2,387円

●材質…SUS316

スナップフック【ステンレス製】

(ドイツ)  
●材質…SUS316

品番	サイズ(mm)			使用 荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	内寸	線径	開口			
EA638JP-11	42×15	5	7	120	220円	242円
EA638JP-12	50×17	6	8	120	270円	297円
EA638JP-13	56.5×20.6	7	8	180	400円	440円
EA638JP-14	64×23	8	9	230	540円	594円
EA638JP-15	74×27	9	10	250	760円	836円
EA638JP-16	80×30	10	11	350	1,000円	1,100円
EA638JP-17	100×35	11	16	450	1,380円	1,518円
EA638JP-18	116×43	12	19	510	1,870円	2,057円
EA638JP-19	131×49.7	13	25	600	2,400円	2,640円

スナップフック【ステンレス製】

(ドイツ)  
●材質…SUS316

品番	サイズ(mm)			使用 荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)	
	内寸	線径	開口				
EA638AX-21	38×17	6	7	8	120	460円	506円
EA638AX-22	51×24	8	9	12	230	850円	935円
EA638AX-23	62×30	10	11	15	350	1,580円	1,738円
EA638AX-24	75×37	11	16	18	450	2,160円	2,376円

スナップフック【ステンレス製】

(ドイツ)  
●材質…SUS316

品番	サイズ(mm)			使用 荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)	
	内寸	線径	開口				
EA638DB-21	32×15	5	7	6	120	240円	264円
EA638DB-22	38×18	6	8	7	120	340円	374円
EA638DB-24	50×23	8	9	9	230	630円	693円
EA638DB-25	56×26	9	10	11	250	860円	946円
EA638DB-26	63×31	10	11	15	350	1,200円	1,320円
EA638DB-27	79×37	11	16	15	450	1,690円	1,859円

スナップフック【ステンレス製】

(アメリカ)  
●材質…SUS316

品番	サイズ(mm)			使用 荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)	
	内寸	線径	開口				
EA638JV-5	31×16	4.8	6.4	6.4	54	260円	286円
EA638JV-6	40×18	6.4	6.9	7.6	67	320円	352円
EA638JV-7	44×21	7.1	8.6	8.1	90	440円	484円
EA638JV-8	51×24	7.9	9.7	10.2	126	590円	649円
EA638JV-10	64×31	9.5	13.7	12.7	180	1,020円	1,122円
EA638JV-11	78×37	11.1	16.5	15.2	225	1,340円	1,474円
EA638JV-12	93×42	11.9	20.3	20.3	337	1,780円	1,958円
EA638JV-13	108×49	12.7	24.1	22.1	405	2,230円	2,453円

●海洋及び産業用に最適です

スナップフック【ステンレス製】

(アメリカ)  
●材質…SUS316

品番	サイズ(mm)			使用 荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)	
	内寸	線径	開口				
EA638W-8	51×25	7.9	9.4	10.2	180	1,440円	1,584円
EA638W-10	64×31	9.5	11.7	12.2	270	2,500円	2,750円
EA638W-11	79×36	11.1	14	15.5	360	3,350円	3,685円
EA638W-12	93×42	11.9	16	15	450	4,380円	4,818円

スナップフック【ステンレス製】

(アメリカ)  
●材質…SUS316

品番	サイズ(mm)			使用 荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	内寸	線径	開口			
EA638JR-1	64×27	7.9	15.7	315	2,040円	2,244円
EA638JR-2	78×34	10.2	19.1	612	3,080円	3,388円

スナップフック【ステンレス製】

(アメリカ)  
●材質…SUS316

品番	サイズ(mm)			使用 荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	A	B	線径			
EA638JS-2	121	25.4	11	243	1,550円	1,705円

ハーネスクリップ【ステンレス製】

(アメリカ)  
●材質…SUS316

品番	サイズ(mm)			使用 荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	内寸	線径	開口			
EA638JN-4	87×53	12.7	27	1125	6,210円	6,831円

●オートロック機構

ハーネスクリップ【ステンレス製】

(アメリカ)  
●高所での作業からワイヤー接続まで様々な場面で使用可能

品番	サイズ(mm)			使用 荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	内寸	線径	開口			
EA638JN-6	67×35	7.9	16.7	453	2,280円	2,508円
EA638JN-7	82×40	9.5	17	680	3,410円	3,751円
EA638JN-8	100×50	11	23	907	4,190円	4,609円

●材質…SUS316  
●スクルーロック機構

抜け止め付カラビナ【ステンレス製】

●材質…SUS304

品番	サイズ(mm)			使用 荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	内寸	線径	開口			
EA638JK-1	58×18	5	10	60	750円	825円
EA638JK-2	67×19	6	10	80	940円	1,034円
EA638JK-3	74×21	8	10	120	1,360円	1,496円

スナップフック【ステンレス製】

●材質…SUS304

品番	サイズ(mm)			使用 荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)	
	L×W	D	開口				
EA638DA-6	74×25	7	9	11	30	850円	935円

抜け止め付スナップフック【ステンレス製】

●材質…SUS304

品番	サイズ(mm)			使用 荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	内寸	線径	開口			
EA638JK-11	61×17	6	9	20	770円	847円
EA638JK-12	68×20	7	11	30	900円	990円
EA638JK-13	81×24	8	15	60	1,220円	1,342円

チェーンをさらに奥へ金具に通す。ハズレ止め付金具に適合。入れる。だから安全です。

スナップフック【ステンレス製】

●材質…SUS304

品番	サイズ(mm)					使用 荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	L	W	D	S	S2			
EA638JM-5	16×21	5.5	7	8	20	730円	803円	
EA638JM-6	76×25	7	9	10	30	850円	935円	
EA638JM-8	88×28	8	10	10	60	1,070円	1,177円	

スナップフック【ステンレス製】

●材質…SUS304

品番	サイズ(mm)			使用 荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	内寸	線径	開口			
EA638JG-7	22×8	3	6	5	350円	385円
EA638JG-8	30×10	4	7	15	450円	495円
EA638JG-9	41×16	5	12	20	550円	605円
EA638JG-10	52×21	6	15	30	700円	770円
EA638JG-11	55×22	8	16	50	1,000円	1,100円
EA638JG-12	61×24	10	18	120	1,570円	1,727円

C型フック【ステンレス製】

●材質…SUS304

品番	サイズ(mm)			使用 荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	内寸	線径	開口			
EA638JG-71	32×9	4	7	12	250円	275円
EA638JG-72	40×15	5	9	16	320円	352円
EA638JG-73	50×20	6	10	20	410円	451円
EA638JG-74	54×23	8	11	45	630円	693円
EA638JG-75	60×24	10	14	70		