











● HPシリーズ標準添付品

RoHS 10 ...ファイダプターは全てRoHS対応です。



国別	日本/中国/韓国/台湾/香港/シンガポール		欧州/U.S.A/カナダ/U.K./オーストラリア	
型式	HP-10	HP-100	HP-10	HP-100
安全カバー付き ファイダプター	品番:TF4G-Z (黄色) 1ヶ 	品番:TF5G-Z (黒色) 1ヶ 	品番:TF6SG-Z (黄色) 1ヶ 	品番:TF6XG-Z (黒色) 1ヶ 
ねじ付き シャフト	ハイオスシャंक (H4) 品番:TF5G-0010-4 1ヶ 六角シャंक(2段シャフト) 上:5HEX 下:1/4HEXmm 品番:TF6XG-0010 1ヶ 			
緩衝用 スプリング	測定範囲: 0.15-0.6 N・m 品番:CL65-0040 (黄色) 1ヶ 		測定範囲: 0.15-0.6 N・m 品番:CL65-0040 (黄色) 1ヶ 	
その他	●専用充電器* 1ヶ 品番:TCH-MULTI	※海外向け充電器は対応国によって種類が異なりますので、P.71を参照下さい。	●グリス (HP-100のみ添付) 品番:TF-G3 1本 	●検査成績書 1部 

● HPシリーズファイダプター一覧 (ファイダプターについて:2013年4月より電動ドライバーの出力を一定条件で測定して頂く為、リミットライン付きになりました。)

型式	HP-10				HP-100			
	標準添付品	オプション(別売品)			標準添付品	オプション(別売品)		
品番	TF4G-Z	TF6SG-Z	TF4SG-Z	TF4S-Z	TF5G-Z	TF6XG-Z	TF6U-Z	TF6UP-Z*
測定範囲(N・m)	0.15-0.6	0.15-0.6	0.25以下	0.25以下	0.5-3	0.5-3	3-9	3-9
	 (黄色)	 (黄色)	 (赤色)	 (赤色)	 (黒色)	 (黒色)	 (黒色)	 (黒色)
ドライバー ビット受け口	ハイオスシャंक H4	六角シャंक(2段シャフト) 上:5HEX,下:1/4HEX	ハイオスシャंक H4	ハイオスシャंक H4	ハイオスシャंक H5	六角シャंक(2段シャフト) 上:5HEX,下:1/4HEX	六角シャंक 1/4HEX	六角シャंक 1/4HEX

*CL-9000ドライバー専用ファイダプター

● HDPシリーズ標準添付品

国別	日本/中国/韓国/台湾/香港/シンガポール			欧州/U.S.A/カナダ/U.K./オーストラリア		
型式	HDP-5	HDP-50	HDP-100	HDP-5	HDP-50	HDP-100
ビット (各1本)	ハイオス + #0×40 mm シャंक(H4) + #1×40 mm + #2×40 mm	ハイオス + #0×60 mm + #1×60 mm + #2×60 mm シャंक(H5)	六角シャंक+ #1×50 mm (1/4HEX) + #2×50 mm	六角シャंक+ #1×50 mm (1/4HEX) + #2×50 mm	六角シャंक+ #1×50 mm (1/4HEX) + #2×50 mm	六角シャंक+ #1×50 mm (1/4HEX) + #2×50 mm
補助アーム	1本			1本		
その他	●専用充電器* 1ヶ 品番:TCH-MULTI	※海外向け充電器は対応国によって種類が異なりますので、P.71を参照下さい。	●検出器コード1.7m 1本 品番:DPC-0506 	●検査成績書 1部 		

● HMシリーズ標準添付品

型式	ねじ付きファイダプター	緩衝用スプリング	ねじ	L型レンチ	その他
HM-10	品番: TFM26-Z 1ヶ (黄色) 			対辺 1.5mm 1本	●専用充電器* 1ヶ 品番:TCH-100N ●検出器コード1.7m 1本 品番:DPC-0506  ●検査成績書 1部 
HM-100	品番: TFM40-Z 1ヶ (黒色) 	品番: CL65-0040 測定範囲: 0.15-0.6 N・m 	ファイダプター 頭部交換用 ねじ5本	対辺 1.5mm 2mm 各1本	

※海外向けの充電器は対応国によって種類が異なりますので、P.71を参照下さい。

● HMシリーズファイダプター一覧

型式	HM-10		HM-100
	標準添付品	オプション(別売品)	標準添付品
品番	TFM26-Z	TFM20-Z	TFM40-Z
測定範囲(N・m)	0.15-0.6	0.25以下	0.5-3
	 (黄色)	 (赤色)	 (黒色)
対応先端番号	+ #1	+ #0	+ #2
頭部ねじ径	M2.6	M2.6	M4.0

旧モデルHP/HDPシリーズをご使用のお客様へ

旧モデルHP/HDPシリーズ(写真タイプ)の専用充電器はTCH-100Nとなりますので、お持ちの計測器をご確認いただき、お間違いのないよう正しくご利用下さい。



データ出力について

データ出力は、インプットツールと接続してPCに取り込みます。インプットツールと計測器の間はケーブルで接続します。それぞれ別途購入下さい。

接続構成については当社営業部までお問合せ下さい。



※お問い合わせの際は、必ず「特注生産品」であることをお伝え下さい。