

メタルタイ®パンチロックタイプ専用結束工具

メタルタイ・パンチロックタイプ専用の結束工具です。締め付け力の設定ができ、締め付け力の均一化による施工品質の安定化が可能です。
*結束工具レンタルサービスについては、P141をご参照ください。

特許第 6035336、6035337 号登録済

意匠登録第 1468931、1468932、1468933、1564309 号登録済

ガンタイプ



ガンタイプの結束工具は、従来品に比べ工具先端が細長い形状のため、狭いスペースでも使用することができます。締め付け力の設定が素早くでき、操作も簡単です。設定した目盛りのロック機能*もついています。結束する場所によって、工具を逆さまにして作業をすることもでき、様々な箇所でお使いいただけます。

*：市販の六角棒レンチ（スパナ）が必要です。

逆さまでの結束例



目盛り	工具の締め付け力 (参考値)単位：N	
	MST6G	MST9G
1	110~230	
2	160~300	
3	200~400	
FREE	制限なし(unlimited)	



MST6G 重量：754g

Sシリーズ専用工具(ガンタイプ)

Article-No.	型番	販売単位 (台)
110-61200	MST6G	1

Sシリーズ(ガンタイプ)消耗品

Article-No.	替刃型番
110-61201	MST6G-P03



MST9G 重量：754g

Mシリーズ専用工具(ガンタイプ)

Article-No.	型番	販売単位 (台)
110-13200	MST9G	1

Mシリーズ(ガンタイプ)消耗品

Article-No.	替刃型番
110-13201	MST9G-P03

標準タイプ



標準タイプの結束工具です。カットレバー付きは、カットレバーを押し下げると簡単にパンチ(目打ち)と、タイの切断を行なうことができ、作業効率がアップします。

カットレバー付きの結束例



目盛り	工具の締め付け力(参考値)単位：N	
	MST6/MST6L	MST9/MST9L
1	180~280	240~360
2	240~360	290~450
3	290~450	370~570
4	370~570	460~660



MST6 重量：525g

Sシリーズ専用工具

Article-No.	型番	販売単位 (台)
110-61000	MST6	1



MST9 重量：540g

Mシリーズ専用工具

Article-No.	型番	販売単位 (台)
110-13000	MST9	1



MST6L 重量：715g

Sシリーズ専用工具(カットレバー付き)

Article-No.	型番	販売単位 (台)
110-61500	MST6L	1

Sシリーズ(標準タイプ共通)消耗品

Article-No.	替刃型番
110-61001	MST6-P29



MST9L 重量：726g

Mシリーズ専用工具(カットレバー付き)

Article-No.	型番	販売単位 (台)
110-13500	MST9L	1

Mシリーズ(標準タイプ共通)消耗品

Article-No.	替刃型番
110-13001	MST9-P29

! ご注意

メタルタイ・パンチロックタイプの結束には、専用結束工具(MST6、MST6L、MST6G、MST9、MST9L、MST9G)が必要です。そのほかの工具では締め付け・切断作業ができません。