

TR-E/TRT-E(PTFE付)


《ハンダ取付用》

●黄銅スペーサー(丸型・子基板2段重ねハンダ取付用) ●Brass spacer (Round) for soldering ●黄銅隔離柱(圆柱型 特殊型-用于印刷基板间隔离柱)

スペーサーの選定

仕様

- TR本体
 - ・材質/快削黄銅(C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
 - ・処理/L=5~10は金メッキ
L=12~20は銀メッキ
- PTFE
 - ・材質/PTFEチューブ
 - ・色 /白色不透明
 - ・耐熱/240℃
 - ・UL規格/UL94V-0(材料)
 - ・RoHS対応製品



TRT(TR)-0500E

TRT・・・PTFE付
TR・・・PTFEなし

TRT-0500E			TR-0500E		
PTFE付			PTFEなし		
L	品番	D	L	品番	d
5	TRT-0505E	2.2	5	TR-0505E	1.2
7	TRT-0507E	2.2	7	TR-0507E	1.2
8	TRT-0508E	2.2	8	TR-0508E	1.2
10	TRT-0510E	3.15	10	TR-0510E	2.15
12	TRT-0512E	3.15	12	TR-0512E	2.15
15	TRT-0515E	3.15	15	TR-0515E	2.15
18	TRT-0518E	3.15	18	TR-0518E	2.15
20	TRT-0520E	3.15	20	TR-0520E	2.15

ご注文個数 50個～

TRT(TR)-0700E

TRT・・・PTFE付
TR・・・PTFEなし

TRT-0700E			TR-0700E		
PTFE付			PTFEなし		
L	品番	D	L	品番	d
5	TRT-0705E	2.2	5	TR-0705E	1.2
7	TRT-0707E	2.2	7	TR-0707E	1.2
8	TRT-0708E	2.2	8	TR-0708E	1.2
10	TRT-0710E	3.15	10	TR-0710E	2.15
12	TRT-0712E	3.15	12	TR-0712E	2.15
15	TRT-0715E	3.15	15	TR-0715E	2.15
18	TRT-0718E	3.15	18	TR-0718E	2.15
20	TRT-0720E	3.15	20	TR-0720E	2.15

ご注文個数 50個～

TRT(TR)-1000E

TRT・・・PTFE付
TR・・・PTFEなし

TRT-1000E			TR-1000E		
PTFE付			PTFEなし		
L	品番	D	L	品番	d
5	TRT-1005E	2.2	5	TR-1005E	1.2
7	TRT-1007E	2.2	7	TR-1007E	1.2
8	TRT-1008E	2.2	8	TR-1008E	1.2
10	TRT-1010E	3.15	10	TR-1010E	2.15
12	TRT-1012E	3.15	12	TR-1012E	2.15
15	TRT-1015E	3.15	15	TR-1015E	2.15
18	TRT-1018E	3.15	18	TR-1018E	2.15
20	TRT-1020E	3.15	20	TR-1020E	2.15

ご注文個数 50個～

用途





TR ●基板2段重ねハンダ取付用スペーサー

機械的基板スペーサー+電気機能

プラス

超小型で、電気機能と機械機能を保有したスペーサーです。ハンダ槽組立、ソケットに挿入できる様、金(銀)メッキを処理し、ノイズ防止及び基板チェック時のタッチアップ防止にフッ素樹脂を装着したスペーサーです。

TRタイプ



- 1 子基板(予備基板)等の2段重ね
- 2 テスト用サブ基板の脱着
- 3 基板スペーサー(機械的)と接続ケーブル(電氣的)との兼用
- 4 ノイズ防止はスペーサーに(高級アンプ)……TRT-E
- 5 2段重ね基板のチェック時のタッチ防止に……TRT-E