


ARF-E/ARF-SE(スリ割付)

●スチールスペーサー (丸型) ●Steel spacer (Round) trivalent chromium chromate ●钢铁隔离柱 (圆柱型)

仕様

- ・材質/快削鋼 (SUM)
- ・処理/三価クロムクロメート処理
- ・RoHS対応製品



- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/ニススペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミックス・ガラススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ボリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックスパーツ
- 34 インサートナット
- 35 ローレットツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂ワッシャー
- 41 金属ワッシャー
- 42 樹脂ワッシユ
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー

ARF-300E (M=3 ピッチ0.5)	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
		4	ARF-304E	全ネジ	12	ARF-312E	全ネジ	23	ARF-323E
4.5		ARF-304.5E	//	12.5	ARF-312.5E	//	24	ARF-324E	6
5		ARF-305E	//	13	ARF-313E	//	25	ARF-325E	6
5.5		ARF-305.5E	//	14	ARF-314E	//	26	ARF-326E	6
6		ARF-306E	//	15	ARF-315E	全ネジ	27	ARF-327E	6
6.5		ARF-306.5E	//	16	ARF-316E	6	28	ARF-328E	6
7		ARF-307E	//	16.5	ARF-316.5E	6	29	ARF-329E	6
7.5		ARF-307.5E	//	17	ARF-317E	6	30	ARF-330E	6
8		ARF-308E	//	17.5	ARF-317.5E	6	35	ARF-335E	6
8.5		ARF-308.5E	//	18	ARF-318E	6	40	ARF-340E	6
9		ARF-309E	//	19	ARF-319E	6	45	ARF-345E	6
9.5	ARF-309.5E	//	20	ARF-320E	6	50	ARF-350E	6	
10	ARF-310E	//	21	ARF-321E	6	55	ARF-355E	6	
11	ARF-311E	全ネジ	22	ARF-322E	6	60	ARF-360E	6	

ご注文個数 50個～

ARF-300SE (M=3 ピッチ0.5 スリ割付)	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
		4	ARF-304SE	全ネジ	12	ARF-312SE	全ネジ	23	ARF-323SE
4.5		ARF-304.5SE	//	12.5	ARF-312.5SE	//	24	ARF-324SE	6
5		ARF-305SE	//	13	ARF-313SE	//	25	ARF-325SE	6
5.5		ARF-305.5SE	//	14	ARF-314SE	//	26	ARF-326SE	6
6		ARF-306SE	//	15	ARF-315SE	全ネジ	27	ARF-327SE	6
6.5		ARF-306.5SE	//	16	ARF-316SE	6	28	ARF-328SE	6
7		ARF-307SE	//	16.5	ARF-316.5SE	6	29	ARF-329SE	6
7.5		ARF-307.5SE	//	17	ARF-317SE	6	30	ARF-330SE	6
8		ARF-308SE	//	17.5	ARF-317.5SE	6	35	ARF-335SE	6
8.5		ARF-308.5SE	//	18	ARF-318SE	6	40	ARF-340SE	6
9		ARF-309SE	//	19	ARF-319SE	6	45	ARF-345SE	6
9.5	ARF-309.5SE	//	20	ARF-320SE	6	50	ARF-350SE	6	
10	ARF-310SE	//	21	ARF-321SE	6	55	ARF-355SE	6	
11	ARF-311SE	全ネジ	22	ARF-322SE	6	60	ARF-360SE	6	

ご注文個数 50個～