

スカットディスク (N) B/B

用途

● 金属、木工等の表面の微調整



アングルグラインダー



電気ドリル



ディスクグラインダー(ディスクグラインダーでご使用になる場合は、P.25アダプター・SKDが必要です。)

品番	直径 (mm)	砥材	最高使用回転数	粒度分布													希望小売単価	包装 単位									
				24	36	40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	600			800	1000							
SKDFB25-B/B	25	B/B	12,000r.p.m.																						150円	50	
SKDFB38-B/B	38	B/B	12,000r.p.m.							中目																200円	50
SKDFB50-B/B	50	B/B	12,000r.p.m.							M																230円	50
SKDFB75-B/B	75	B/B	9,000r.p.m.																							360円	25

スカットディスク (N) フェルト

用途

● 金属の鏡面研磨(白棒または青棒を塗って使用します。)



アングルグラインダー



電気ドリル



ディスクグラインダー(ディスクグラインダーでご使用になる場合は、P.25アダプター・SKDが必要です。)

品番	直径 (mm)	砥材	最高使用回転数	粒度分布													希望小売単価	包装 単位									
				24	36	40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	600			800	0							
SKDFB25-FU	25	FU	12,000r.p.m.																							180円	50
SKDFB38-FU	38	FU	12,000r.p.m.																							240円	50
SKDFB50-FU	50	FU	12,000r.p.m.																							300円	50
SKDFB75-FU	75	FU	9,000r.p.m.																							400円	25

スカットディスク スーパーダイヤ

用途

● 超硬、セラミック、石英ガラス等の難削材の研削研磨



アングルグラインダー



電気ドリル



ディスクグラインダー(ディスクグラインダーでご使用になる場合は、P.25アダプター・SKDが必要です。)

品番	直径 (mm)	砥材	最高使用回転数	粒度分布													希望小売単価	包装 単位													
				24	36	40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	600			800	1000											
SKD038-SD	38	ダイヤ	18,000r.p.m.				●																			3,880円	5				
									●																			2,470円	5		
														●															1,860円	5	
																											●			1,860円	5
																												●			1,860円
SKD050-SD	50	ダイヤ	15,000r.p.m.				●																				6,000円	5			
										●																			3,750円	5	
																												●		2,780円	5
																													●	2,780円	5
																													●	2,780円	5

ホルダーパッド -SKD

◆ 包装単位：5本

品番	直径 (mm)	軸径×軸長 (mm)	最高使用回転数	希望小売単価
SKD-HP-M-25	23 [25]	6×35	24,000r.p.m.	1,100円
SKD-HP-S-38	33 [38]			1,350円
SKD-HP-M-38			1,250円	
SKD-HP-H-38			1,470円	
SKD-HP-S-50			1,580円	
SKD-HP-M-50	45 [50]		20,000r.p.m.	1,400円
SKD-HP-H-50				1,650円
SKD-HP-S-75	70 [75]		12,000r.p.m.	1,850円
SKD-HP-M-75				1,650円
SKD-HP-H-75			15,000r.p.m.	1,650円
				1,940円

専用のホルダーパッドに取り付けてご使用ください。用途に応じて硬さをお選びください。(25φを除く)



取り付け方については、P.55使い方虎の巻をご参照ください。

※ () 内の数字は装着するスカットディスクの直径です。
S=ソフト M=ミディアム H=ハード は硬さを表します。

● 価格は、希望小売単価×包装単位数となります。