

CZ-B

●PBTスペーサー (中空) ●PBT spacer (Hollow tube black) ●黒PBT隔離柱 (管型)



仕様

- ・材 質 / ジュラネックス (PBT) グレード #CN7030LB
- ・色 / 黒
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...200°C
- ・U L 規 格 / UL94V-0 (材料)
- ・RoHS対応製品

- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/ニススペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミックス・ガススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ポリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 ピンヘッド
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックスパーツ
- 34 インサートナット
- 35 ローレットツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂ワッシャー
- 41 金属ワッシャー
- 42 樹脂ワッシャー
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー

CZ-2000B (M=2用)		L	品 番	L	品 番	L	品 番
	1	CZ-2001B	6	CZ-2006B	12	CZ-2012B	
	1.5	CZ-2001.5B	6.5	CZ-2006.5B	13	CZ-2013B	
	2	CZ-2002B	7	CZ-2007B	14	CZ-2014B	
	2.5	CZ-2002.5B	7.5	CZ-2007.5B	15	CZ-2015B	
	3	CZ-2003B	8	CZ-2008B	16	CZ-2016B	
	3.5	CZ-2003.5B	8.5	CZ-2008.5B	17	CZ-2017B	
	4	CZ-2004B	9	CZ-2009B	18	CZ-2018B	
	4.5	CZ-2004.5B	9.5	CZ-2009.5B	19	CZ-2019B	
	5	CZ-2005B	10	CZ-2010B	20	CZ-2020B	
	5.5	CZ-2005.5B	11	CZ-2011B			

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.15

ご注文個数 50個～

CZ-2600B (M=2.6用)		L	品 番	L	品 番	L	品 番
	1	CZ-2601B	6	CZ-2606B	12	CZ-2612B	
	1.5	CZ-2601.5B	6.5	CZ-2606.5B	13	CZ-2613B	
	2	CZ-2602B	7	CZ-2607B	14	CZ-2614B	
	2.5	CZ-2602.5B	7.5	CZ-2607.5B	15	CZ-2615B	
	3	CZ-2603B	8	CZ-2608B	16	CZ-2616B	
	3.5	CZ-2603.5B	8.5	CZ-2608.5B	17	CZ-2617B	
	4	CZ-2604B	9	CZ-2609B	18	CZ-2618B	
	4.5	CZ-2604.5B	9.5	CZ-2609.5B	19	CZ-2619B	
	5	CZ-2605B	10	CZ-2610B	20	CZ-2620B	
	5.5	CZ-2605.5B	11	CZ-2611B			

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.15

ご注文個数 50個～

CZ-300B (M=3用)		L	品 番	L	品 番	L	品 番
	1	CZ-301B	9.5	CZ-309.5B	26	CZ-326B	
	1.5	CZ-301.5B	10	CZ-310B	27	CZ-327B	
	2	CZ-302B	11	CZ-311B	28	CZ-328B	
	2.5	CZ-302.5B	12	CZ-312B	29	CZ-329B	
	3	CZ-303B	13	CZ-313B	30	CZ-330B	
	3.5	CZ-303.5B	14	CZ-314B	35	CZ-335B	
	4	CZ-304B	15	CZ-315B	40	CZ-340B	
	4.5	CZ-304.5B	16	CZ-316B	45	CZ-345B	
	5	CZ-305B	17	CZ-317B	50	CZ-350B	
	5.5	CZ-305.5B	18	CZ-318B			
	6	CZ-306B	19	CZ-319B			
	6.5	CZ-306.5B	20	CZ-320B			
	7	CZ-307B	21	CZ-321B			
	7.5	CZ-307.5B	22	CZ-322B			
	8	CZ-308B	23	CZ-323B			
8.5	CZ-308.5B	24	CZ-324B				
9	CZ-309B	25	CZ-325B				

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.15

ご注文個数 50個～