

ASL-BE

●アルミスペーサー (六角・黒アルマイト処理) ●Low-Pb aluminum spacer (Hexagonal) Black anodized ●鉛隔離柱 (六角, 黒ALUMITE処理)

仕様

- ・材質/鉛レス快削アルミ (CB156) **鉛含有量10ppm以下**
- ・処理/黒アルマイト (BAL)
- ・RoHS対応製品



- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/ニススペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミックス/ガススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ボリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー

ASL-300BE (M=3 ピッチ0.5)				L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
<p>Lの公差 L=60迄±0.1 L=65より±0.2 端面に鉛レス認識ミゾ付</p>	4	ASL-304BE	全ネジ	14	ASL-314BE	全ネジ	29	ASL-329BE	6			
	4.5	ASL-304.5BE	//	15	ASL-315BE	全ネジ	30	ASL-330BE	6			
	5	ASL-305BE	//	16	ASL-316BE	6	35	ASL-335BE	6			
	5.5	ASL-305.5BE	//	16.5	ASL-316.5BE	6	40	ASL-340BE	6			
	6	ASL-306BE	//	17	ASL-317BE	6	45	ASL-345BE	6			
	6.5	ASL-306.5BE	//	17.5	ASL-317.5BE	6	50	ASL-350BE	6			
	7	ASL-307BE	//	18	ASL-318BE	6	55	ASL-355BE	6			
	7.5	ASL-307.5BE	//	19	ASL-319BE	6	60	ASL-360BE	6			
	8	ASL-308BE	//	20	ASL-320BE	6	65	ASL-365BE	6			
	8.5	ASL-308.5BE	//	21	ASL-321BE	6	70	ASL-370BE	6			
	9	ASL-309BE	//	22	ASL-322BE	6	75	ASL-375BE	6			
	9.5	ASL-309.5BE	//	23	ASL-323BE	6	80	ASL-380BE	6			
	10	ASL-310BE	//	24	ASL-324BE	6	85	ASL-385BE	6			
11	ASL-311BE	//	25	ASL-325BE	6	90	ASL-390BE	6				
12	ASL-312BE	//	26	ASL-326BE	6	95	ASL-395BE	6				
12.5	ASL-312.5BE	//	27	ASL-327BE	6	100	ASL-3100BE	6				
13	ASL-313BE	全ネジ	28	ASL-328BE	6							

ご注文個数 50個～

- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックスパーツ
- 34 インサートナット
- 35 ローレットツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂ワッシャー
- 41 金属ワッシャー
- 42 樹脂ブッシュ
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー

ASL-400BE (M=4 ピッチ0.7)				L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
<p>Lの公差 L=60迄±0.1 L=65~100迄±0.2 L=110より±0.3 端面に鉛レス認識ミゾ付</p>	5	ASL-405BE	全ネジ	20	ASL-420BE	8	55	ASL-455BE	8			
	6	ASL-406BE	//	21	ASL-421BE	8	60	ASL-460BE	8			
	7	ASL-407BE	//	22	ASL-422BE	8	65	ASL-465BE	8			
	8	ASL-408BE	//	23	ASL-423BE	8	70	ASL-470BE	8			
	9	ASL-409BE	//	24	ASL-424BE	8	75	ASL-475BE	8			
	10	ASL-410BE	//	25	ASL-425BE	8	80	ASL-480BE	8			
	11	ASL-411BE	//	26	ASL-426BE	8	85	ASL-485BE	8			
	12	ASL-412BE	//	27	ASL-427BE	8	90	ASL-490BE	8			
	13	ASL-413BE	//	28	ASL-428BE	8	95	ASL-495BE	8			
	14	ASL-414BE	//	29	ASL-429BE	8	100	ASL-4100BE	8			
	15	ASL-415BE	//	30	ASL-430BE	8	110	ASL-4110BE	8			
	16	ASL-416BE	全ネジ	35	ASL-435BE	8	120	ASL-4120BE	8			
	17	ASL-417BE	8	40	ASL-440BE	8	130	ASL-4130BE	8			
18	ASL-418BE	8	45	ASL-445BE	8	140	ASL-4140BE	8				
19	ASL-419BE	8	50	ASL-450BE	8	150	ASL-4150BE	8				

ご注文個数 50個～