

# CL-E

●アルミスペーサー (中空) ●Low-Pb aluminum spacer (Hollow tube) ●铝隔离柱 (管型)

## 仕様

- 材質/M2用 鉛レス快削アルミ (CB156) 鉛含有量10ppm以下
- M2.6用~M6用 鉛レス快削アルミ (KS26) 鉛含有量300ppm以下
- 処理/酸洗
- RoHS対応製品



- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/ニススペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミックス/ガススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ボリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックスパーツ
- 34 インサートナット
- 35 ローレットツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂ワッシャー
- 41 金属ワッシャー
- 42 樹脂ワッシャー
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー

CL-2000E (M=2用)		L	品番	L	品番	L	品番
	1	CL-2001E	6	CL-2006E	12	CL-2012E	
	1.5	CL-2001.5E	6.5	CL-2006.5E	13	CL-2013E	
	2	CL-2002E	7	CL-2007E	14	CL-2014E	
	2.5	CL-2002.5E	7.5	CL-2007.5E	15	CL-2015E	
	3	CL-2003E	8	CL-2008E	16	CL-2016E	
	3.5	CL-2003.5E	8.5	CL-2008.5E	17	CL-2017E	
	4	CL-2004E	9	CL-2009E	18	CL-2018E	
	4.5	CL-2004.5E	9.5	CL-2009.5E	19	CL-2019E	
	5	CL-2005E	10	CL-2010E	20	CL-2020E	
	5.5	CL-2005.5E	11	CL-2011E			

ご注文個数 50個~

CL-2600E (M=2.6用)		L	品番	L	品番	L	品番
	1	CL-2601E	6	CL-2606E	12	CL-2612E	
	1.5	CL-2601.5E	6.5	CL-2606.5E	13	CL-2613E	
	2	CL-2602E	7	CL-2607E	14	CL-2614E	
	2.5	CL-2602.5E	7.5	CL-2607.5E	15	CL-2615E	
	3	CL-2603E	8	CL-2608E	16	CL-2616E	
	3.5	CL-2603.5E	8.5	CL-2608.5E	17	CL-2617E	
	4	CL-2604E	9	CL-2609E	18	CL-2618E	
	4.5	CL-2604.5E	9.5	CL-2609.5E	19	CL-2619E	
	5	CL-2605E	10	CL-2610E	20	CL-2620E	
	5.5	CL-2605.5E	11	CL-2611E			

ご注文個数 50個~

CL-300E (M=3用)		L	品番	L	品番	L	品番
	1	CL-301E	8.5	CL-308.5E	22	CL-322E	
	1.5	CL-301.5E	9	CL-309E	23	CL-323E	
	2	CL-302E	9.5	CL-309.5E	24	CL-324E	
	2.5	CL-302.5E	10	CL-310E	25	CL-325E	
	3	CL-303E	11	CL-311E	26	CL-326E	
	3.5	CL-303.5E	12	CL-312E	27	CL-327E	
	4	CL-304E	13	CL-313E	28	CL-328E	
	4.5	CL-304.5E	14	CL-314E	29	CL-329E	
	5	CL-305E	15	CL-315E	30	CL-330E	
	5.5	CL-305.5E	16	CL-316E	35	CL-335E	
	6	CL-306E	17	CL-317E	40	CL-340E	
	6.5	CL-306.5E	18	CL-318E	45	CL-345E	
	7	CL-307E	19	CL-319E	50	CL-350E	
	7.5	CL-307.5E	20	CL-320E			
	8	CL-308E	21	CL-321E			

端面に鉛レス認識ミジ付

ご注文個数 50個~