

CX-B

●黒ベークスペーサー (中空) ●Phenol resin spacer (Hollow tube) black ●黒酚醛树脂隔离柱 (管型)



仕様

- ・材質 / フェノール樹脂
- ・色 / 黒
- ・RoHS対応製品

- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/ニススペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミックス/ガススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ポリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックスパーツ
- 34 インサートナット
- 35 ローレットツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂ワッシャー
- 41 金属ワッシャー
- 42 樹脂ワッシャー
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー

CX-2000B (M=2用)		L	品番	L	品番	L	品番
	1	CX-2001B	7	CX-2007B	16	CX-2016B	
	1.5	CX-2001.5B	7.5	CX-2007.5B	17	CX-2017B	
	2	CX-2002B	8	CX-2008B	18	CX-2018B	
	2.5	CX-2002.5B	8.5	CX-2008.5B	19	CX-2019B	
	3	CX-2003B	9	CX-2009B	20	CX-2020B	
	3.5	CX-2003.5B	9.5	CX-2009.5B	25	CX-2025B	
	4	CX-2004B	10	CX-2010B	30	CX-2030B	
	4.5	CX-2004.5B	11	CX-2011B	35	CX-2035B	
	5	CX-2005B	12	CX-2012B	40	CX-2040B	
	5.5	CX-2005.5B	13	CX-2013B	45	CX-2045B	
	6	CX-2006B	14	CX-2014B	50	CX-2050B	
	6.5	CX-2006.5B	15	CX-2015B			

ご注文個数 50個〜

CX-2600B (M=2.6用)		L	品番	L	品番	L	品番
	1	CX-2601B	7	CX-2607B	16	CX-2616B	
	1.5	CX-2601.5B	7.5	CX-2607.5B	17	CX-2617B	
	2	CX-2602B	8	CX-2608B	18	CX-2618B	
	2.5	CX-2602.5B	8.5	CX-2608.5B	19	CX-2619B	
	3	CX-2603B	9	CX-2609B	20	CX-2620B	
	3.5	CX-2603.5B	9.5	CX-2609.5B	25	CX-2625B	
	4	CX-2604B	10	CX-2610B	30	CX-2630B	
	4.5	CX-2604.5B	11	CX-2611B	35	CX-2635B	
	5	CX-2605B	12	CX-2612B	40	CX-2640B	
	5.5	CX-2605.5B	13	CX-2613B	45	CX-2645B	
	6	CX-2606B	14	CX-2614B	50	CX-2650B	
	6.5	CX-2606.5B	15	CX-2615B			

ご注文個数 50個〜

CX-300B (M=3用)		L	品番	L	品番	L	品番
	1	CX-301B	19	CX-319B	78	CX-378B	
	1.5	CX-301.5B	20	CX-320B	80	CX-380B	
	2	CX-302B	21	CX-321B	82	CX-382B	
	2.5	CX-302.5B	22	CX-322B	85	CX-385B	
	3	CX-303B	23	CX-323B	88	CX-388B	
	3.5	CX-303.5B	24	CX-324B	90	CX-390B	
	4	CX-304B	25	CX-325B	92	CX-392B	
	4.5	CX-304.5B	26	CX-326B	95	CX-395B	
	5	CX-305B	27	CX-327B	98	CX-398B	
	5.5	CX-305.5B	28	CX-328B	100	CX-3100B	
	6	CX-306B	29	CX-329B	105	CX-3105B	
	6.5	CX-306.5B	30	CX-330B	110	CX-3110B	
	7	CX-307B	35	CX-335B	115	CX-3115B	
	7.5	CX-307.5B	40	CX-340B	120	CX-3120B	
	8	CX-308B	45	CX-345B	125	CX-3125B	
	8.5	CX-308.5B	50	CX-350B	130	CX-3130B	
	9	CX-309B			135	CX-3135B	
	9.5	CX-309.5B	52	CX-352B	140	CX-3140B	
10	CX-310B	55	CX-355B	145	CX-3145B		
11	CX-311B	58	CX-358B	150	CX-3150B		
12	CX-312B	60	CX-360B	155	CX-3155B		
13	CX-313B	62	CX-362B	160	CX-3160B		
14	CX-314B	65	CX-365B	165	CX-3165B		
15	CX-315B	68	CX-368B	170	CX-3170B		
16	CX-316B	70	CX-370B	175	CX-3175B		
17	CX-317B	72	CX-372B	180	CX-3180B		
18	CX-318B	75	CX-375B				

Lの公差 L=50迄±0.2 L=52~100迄±0.3 L=105より±0.4

ご注文個数 50個〜

※但し、CX-352B~CX-3180B迄は、10個〜