

CA-B

●黒ABSスペーサー (中空) ●ABS spacer (Hollow tube black) ●黒ABS 隔離柱 (管型)



仕様

- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/ニススペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミックス/ガススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ボリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 ピンヘッド
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペーサー端子取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックスパーツ
- 34 インサートナット
- 35 ローレットツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂ワッシャー
- 41 金属ワッシャー
- 42 樹脂ワッシャー
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー

CA-2000B (M=2用)		L	品番	L	品番	L	品番
	1	CA-2001B	6	CA-2006B	12	CA-2012B	
	1.5	CA-2001.5B	6.5	CA-2006.5B	13	CA-2013B	
	2	CA-2002B	7	CA-2007B	14	CA-2014B	
	2.5	CA-2002.5B	7.5	CA-2007.5B	15	CA-2015B	
	3	CA-2003B	8	CA-2008B	16	CA-2016B	
	3.5	CA-2003.5B	8.5	CA-2008.5B	17	CA-2017B	
	4	CA-2004B	9	CA-2009B	18	CA-2018B	
	4.5	CA-2004.5B	9.5	CA-2009.5B	19	CA-2019B	
	5	CA-2005B	10	CA-2010B	20	CA-2020B	
	5.5	CA-2005.5B	11	CA-2011B			

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.15

ご注文個数 50個～

CA-2600B (M=2.6用)		L	品番	L	品番	L	品番
	1	CA-2601B	6	CA-2606B	12	CA-2612B	
	1.5	CA-2601.5B	6.5	CA-2606.5B	13	CA-2613B	
	2	CA-2602B	7	CA-2607B	14	CA-2614B	
	2.5	CA-2602.5B	7.5	CA-2607.5B	15	CA-2615B	
	3	CA-2603B	8	CA-2608B	16	CA-2616B	
	3.5	CA-2603.5B	8.5	CA-2608.5B	17	CA-2617B	
	4	CA-2604B	9	CA-2609B	18	CA-2618B	
	4.5	CA-2604.5B	9.5	CA-2609.5B	19	CA-2619B	
	5	CA-2605B	10	CA-2610B	20	CA-2620B	
	5.5	CA-2605.5B	11	CA-2611B			

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.15

ご注文個数 50個～

CA-300B (M=3用)		L	品番	L	品番	L	品番
	1	CA-301B	9.5	CA-309.5B	26	CA-326B	
	1.5	CA-301.5B	10	CA-310B	27	CA-327B	
	2	CA-302B	11	CA-311B	28	CA-328B	
	2.5	CA-302.5B	12	CA-312B	29	CA-329B	
	3	CA-303B	13	CA-313B	30	CA-330B	
	3.5	CA-303.5B	14	CA-314B	31	CA-331B	
	4	CA-304B	15	CA-315B	32	CA-332B	
	4.5	CA-304.5B	16	CA-316B	33	CA-333B	
	5	CA-305B	17	CA-317B	34	CA-334B	
	5.5	CA-305.5B	18	CA-318B	35	CA-335B	
	6	CA-306B	19	CA-319B	36	CA-336B	
	6.5	CA-306.5B	20	CA-320B	37	CA-337B	
	7	CA-307B	21	CA-321B	38	CA-338B	
	7.5	CA-307.5B	22	CA-322B	39	CA-339B	
	8	CA-308B	23	CA-323B	40	CA-340B	
	8.5	CA-308.5B	24	CA-324B	45	CA-345B	
	9	CA-309B	25	CA-325B	50	CA-350B	

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.15

ご注文個数 50個～