


●ABS スペーサー (中空) ●ABS spacer (Hollow tube) ●ABS 隔離柱 (管型)

スペーサー
の選定

仕様

- 1 黄銅
スペーサー
 - 2 ジュラコン
スペーサー
 - 3 ステンレス
スペーサー
 - 4 スチール
スペーサー
 - 5 PPS
スペーサー
 - 6 PBT
スペーサー
 - 7 エコ
スペーサー
 - 8 アルミ
スペーサー
 - 9 ベーク
スペーサー
 - 10 ナイロン/レ
ン
スペーサー
 - 11 ビーク
スペーサー
- ・材 質 / ABS
・色 / アイボリー
・熱変形温度 / 1.82MPa...85°C
・U L 規格 / UL94-HB (材料)
・RoHS対応製品



CA-2000 (M=2用)		L	品番	L	品番	L	品番
	1	CA-2001	6	CA-2006	12	CA-2012	
	1.5	CA-2001.5	6.5	CA-2006.5	13	CA-2013	
	2	CA-2002	7	CA-2007	14	CA-2014	
	2.5	CA-2002.5	7.5	CA-2007.5	15	CA-2015	
	3	CA-2003	8	CA-2008	16	CA-2016	
	3.5	CA-2003.5	8.5	CA-2008.5	17	CA-2017	
	4	CA-2004	9	CA-2009	18	CA-2018	
	4.5	CA-2004.5	9.5	CA-2009.5	19	CA-2019	
	5	CA-2005	10	CA-2010	20	CA-2020	
	5.5	CA-2005.5	11	CA-2011			

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.15

ご注文個数 50個～

CA-2600 (M=2.6用)		L	品番	L	品番	L	品番
	1	CA-2601	6	CA-2606	12	CA-2612	
	1.5	CA-2601.5	6.5	CA-2606.5	13	CA-2613	
	2	CA-2602	7	CA-2607	14	CA-2614	
	2.5	CA-2602.5	7.5	CA-2607.5	15	CA-2615	
	3	CA-2603	8	CA-2608	16	CA-2616	
	3.5	CA-2603.5	8.5	CA-2608.5	17	CA-2617	
	4	CA-2604	9	CA-2609	18	CA-2618	
	4.5	CA-2604.5	9.5	CA-2609.5	19	CA-2619	
	5	CA-2605	10	CA-2610	20	CA-2620	
	5.5	CA-2605.5	11	CA-2611			

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.15

ご注文個数 50個～

CA-300 (M=3用)		L	品番	L	品番	L	品番
	1	CA-301	9.5	CA-309.5	26	CA-326	
	1.5	CA-301.5	10	CA-310	27	CA-327	
	2	CA-302	11	CA-311	28	CA-328	
	2.5	CA-302.5	12	CA-312	29	CA-329	
	3	CA-303	13	CA-313	30	CA-330	
	3.5	CA-303.5	14	CA-314	31	CA-331	
	4	CA-304	15	CA-315	32	CA-332	
	4.5	CA-304.5	16	CA-316	33	CA-333	
	5	CA-305	17	CA-317	34	CA-334	
	5.5	CA-305.5	18	CA-318	35	CA-335	
	6	CA-306	19	CA-319	36	CA-336	
	6.5	CA-306.5	20	CA-320	37	CA-337	
	7	CA-307	21	CA-321	38	CA-338	
	7.5	CA-307.5	22	CA-322	39	CA-339	
	8	CA-308	23	CA-323	40	CA-340	
	8.5	CA-308.5	24	CA-324	45	CA-345	
	9	CA-309	25	CA-325	50	CA-350	

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.15

ご注文個数 50個～

- 20 樹脂
ワッシャー
- 21 ゴム
ワッシャー
- 22 金属
ワッシャー
- 23 樹脂
ワッシャー
- 24 樹脂ネジ/
ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー
- 26 ピンヘッダー
丸ピン
- 26 ピンヘッダー
角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサート
ナット
- 29 ローレット
ツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー
保護チューブ
- 33 ばねポスト