

BBW

●黄銅ワッシャー ●Brass washer ●黄銅垫圈


スペーサー
の選定

仕様

- 1 黄銅
スペーサー ・材 質/厚さ (t) 1.0mm以下: 黄銅 (C2680)
- 2 ジュラコン
スペーサー 厚さ (t) 1.5mm以上: 黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
- 3 ステンレス
スペーサー ・処 理/ニッケルメッキ (Ni)
- 4 スチール
スペーサー
- 5 PPS
スペーサー
- 6 PBT
スペーサー
- 7 エコ
スペーサー
- 8 アルミ
スペーサー
- 9 ベーク
スペーサー
- 10 ナイロン/レ
ンズ
スペーサー
- 11 ビーク
スペーサー
- 12 ABS
スペーサー
- 13 LED取付
スペーサー
- 14 D-Sub取付
スペーサー
- 15 PTFE
スペーサー
- 16 セラミックス/ガス
スペーサー
- 17 チタン
スペーサー
- 18 ポリカーボネート
スペーサー
- 19 ガラエボ
スペーサー
- 20 樹脂
ワッシャー
- 21 ゴム
ワッシャー
- 22 金属
ワッシャー
- 23 樹脂
ブッシュ
- 24 樹脂ネジ/
ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー
- 26 ピンヘッド
丸ピン
- 26 ピンヘッド
角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサート
ナット
- 29 ローレット
ツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー
保護チューブ
- 33 ばねポスト



BBW-0000-00



t	公差
0.1	±0.03
0.2	±0.03
0.3	±0.03
0.5	±0.04
0.8	±0.04
1.0	±0.05
1.5以上	±0.1

d	D	t	品番	d	D	t	品番	d	D	t	品番	d	D	t	品番
3.2	6.0	0.1	BBW-0306-01	3.2	9.0	0.1	BBW-0309-01	3.2	12.0	0.1	BBW-0312-01	4.2	9.0	0.1	BBW-0409-01
		0.2	BBW-0306-02			0.2	BBW-0309-02			0.2	BBW-0312-02			0.2	BBW-0409-02
		0.3	BBW-0306-03			0.3	BBW-0309-03			0.3	BBW-0312-03			0.3	BBW-0409-03
		0.5	BBW-0306-05			0.5	BBW-0309-05			0.5	BBW-0312-05			0.5	BBW-0409-05
		0.8	BBW-0306-08			0.8	BBW-0309-08			0.8	BBW-0312-08			0.8	BBW-0409-08
		1.0	BBW-0306-10			1.0	BBW-0309-10			1.0	BBW-0312-10			1.0	BBW-0409-10
		1.5	BBW-0306-15			1.5	BBW-0309-15			1.5	BBW-0312-15			1.5	BBW-0409-15
		2.0	BBW-0306-20			2.0	BBW-0309-20			2.0	BBW-0312-20			2.0	BBW-0409-20
		2.5	BBW-0306-25			2.5	BBW-0309-25			2.5	BBW-0312-25			2.5	BBW-0409-25
		3.0	BBW-0306-30			3.0	BBW-0309-30			3.0	BBW-0312-30			3.0	BBW-0409-30
3.2	7.0	0.1	BBW-0307-01	3.2	10.0	0.1	BBW-0310-01	4.2	7.0	0.1	BBW-0407-01	4.2	10.0	0.1	BBW-0410-01
		0.2	BBW-0307-02			0.2	BBW-0310-02			0.2	BBW-0407-02			0.2	BBW-0410-02
		0.3	BBW-0307-03			0.3	BBW-0310-03			0.3	BBW-0407-03			0.3	BBW-0410-03
		0.5	BBW-0307-05			0.5	BBW-0310-05			0.5	BBW-0407-05			0.5	BBW-0410-05
		0.8	BBW-0307-08			0.8	BBW-0310-08			0.8	BBW-0407-08			0.8	BBW-0410-08
		1.0	BBW-0307-10			1.0	BBW-0310-10			1.0	BBW-0407-10			1.0	BBW-0410-10
		1.5	BBW-0307-15			1.5	BBW-0310-15			1.5	BBW-0407-15			1.5	BBW-0410-15
		2.0	BBW-0307-20			2.0	BBW-0310-20			2.0	BBW-0407-20			2.0	BBW-0410-20
		2.5	BBW-0307-25			2.5	BBW-0310-25			2.5	BBW-0407-25			2.5	BBW-0410-25
		3.0	BBW-0307-30			3.0	BBW-0310-30			3.0	BBW-0407-30			3.0	BBW-0410-30
8.0	8.0	0.1	BBW-0308-01	8.0	11.0	0.1	BBW-0311-01	8.0	8.0	0.1	BBW-0408-01	8.0	11.0	0.1	BBW-0411-01
		0.2	BBW-0308-02			0.2	BBW-0311-02			0.2	BBW-0408-02			0.2	BBW-0411-02
		0.3	BBW-0308-03			0.3	BBW-0311-03			0.3	BBW-0408-03			0.3	BBW-0411-03
		0.5	BBW-0308-05			0.5	BBW-0311-05			0.5	BBW-0408-05			0.5	BBW-0411-05
		0.8	BBW-0308-08			0.8	BBW-0311-08			0.8	BBW-0408-08			0.8	BBW-0411-08
		1.0	BBW-0308-10			1.0	BBW-0311-10			1.0	BBW-0408-10			1.0	BBW-0411-10
		1.5	BBW-0308-15			1.5	BBW-0311-15			1.5	BBW-0408-15			1.5	BBW-0411-15
		2.0	BBW-0308-20			2.0	BBW-0311-20			2.0	BBW-0408-20			2.0	BBW-0411-20
		2.5	BBW-0308-25			2.5	BBW-0311-25			2.5	BBW-0408-25			2.5	BBW-0411-25
		3.0	BBW-0308-30			3.0	BBW-0311-30			3.0	BBW-0408-30			3.0	BBW-0411-30
3.5	BBW-0308-35	3.5	BBW-0311-35	3.5	BBW-0408-35	3.5	BBW-0411-35								
4.0	BBW-0308-40	4.0	BBW-0311-40	4.0	BBW-0408-40	4.0	BBW-0411-40								
4.5	BBW-0308-45	4.5	BBW-0311-45	4.5	BBW-0408-45	4.5	BBW-0411-45								
5.0	BBW-0308-50	5.0	BBW-0311-50	5.0	BBW-0408-50	5.0	BBW-0411-50								

ご注文個数 50個〜