

# スーパーダイヤモンドフラップ


ダイヤモンドシートをフラップホイルに加工しました。従来のダイヤモンド砥石にはない、やさしいあたりを実現しています。また、空冷効果が働きますので乾式でご利用いただけます。

用途

●セラミック、超硬、石材、難削材の研削、研磨

## スーパーダイヤモンドフラップ

 ハンドグラインダー
  電気ドリル
  ボール盤



品番	直径×幅×軸径×軸長 (mm)	最高使用回転数	粒度分布																	参考単価	包装単位				
			24	36	40	60	80	100	120	150	180	200	240	320	400	600	800	1000	1500			2000	3000		
SDF15103	15×10×3×30	10,000r.p.m.						●														6,800円	1		
											●												5,300円	1	
													●											4,600円	1
															●			●	●	●	●	●	●	3,700円	1
SDF15106	15×10×6×40	10,000r.p.m.						●														6,800円	1		
											●												5,300円	1	
													●											4,600円	1
															●		●	●	●	●	●	●	●	3,700円	1
SDF30103	30×10×3×35	15,000r.p.m.						●														13,400円	1		
											●												11,000円	1	
													●											9,100円	1
															●		●	●	●	●	●	●	●	7,900円	1
SDF30106	30×10×6×40	15,000r.p.m.						●														13,400円	1		
											●												11,000円	1	
													●											9,100円	1
															●		●	●	●	●	●	●	●	7,900円	1
SDF50206	50×20×6×40	15,000r.p.m.						●														62,900円	1		
											●												54,400円	1	
													●											46,300円	1
															●		●	●	●	●	●	●	●	35,600円	1

# スーパーダイヤモンドコンビネーションフラップ

コンビネーションタイプはシリコンカーバイド砥材Cをミックスして、自生作用の向上と更にやさしいあたりを追求しました。

用途

●セラミック、超硬、石材、難削材の研削、研磨

## スーパーダイヤモンドコンビネーションフラップ

 ハンドグラインダー
  電気ドリル
  ボール盤



品番	直径×幅×軸径×軸長 (mm)	最高使用回転数	粒度分布																	参考単価	包装単位				
			24	36	40	60	80	100	120	150	180	200	240	320	400	600	800	1000	1500			2000	3000		
SDCF15103	15×10×3×30	10,000r.p.m.						●														4,400円	1		
											●												3,900円	1	
													●											3,800円	1
															●		●	●						3,500円	1
SDCF15106	15×10×6×40	10,000r.p.m.						●														4,400円	1		
											●												3,900円	1	
													●											3,800円	1
															●		●	●						3,500円	1
SDCF30103	30×10×3×35	15,000r.p.m.						●														4,900円	1		
											●												4,500円	1	
													●											4,200円	1
															●		●	●						3,900円	1
SDCF30106	30×10×6×40	15,000r.p.m.						●														4,900円	1		
											●												4,500円	1	
													●											4,200円	1
															●		●	●						3,900円	1
SDCF50206	50×20×6×40	15,000r.p.m.						●														14,000円	1		
											●												12,100円	1	
													●											10,900円	1
															●		●	●						9,700円	1

※参考単価には、特別価格体系を採用しています。