

# 照明用延長ケーブル

## 照明用延長ケーブル (DC12V、DC24V用)

ケーブルタイプ	ケーブル仕様	12V用			24V用		
		型式	長さ(m)	型式	長さ(m)	型式	長さ(m)
1CHケーブル (シングル)	SMR-02V-B → 0.3SQ×2芯 → SMP-02V-BC	I-CB-S1	1	I-CB-S4	4		
		I-CB-S2	2	I-CB-S5	5		
		I-CB-S3	3	I-CB-S10	10		
2CHケーブル (ダブル)	SMR-02V-B → 0.3SQ×4芯 → SMP-02V-BC	I-CB-D1	1	I-CB-D4	4		
		I-CB-D2	2	I-CB-D5	5		
		I-CB-D3	3	I-CB-D10	10		
3CHケーブル (トリプル)	SMR-02V-B → 0.3SQ×6芯 → SMP-02V-BC	I-CB-T1	1	I-CB-T4	4		
		I-CB-T2	2	I-CB-T5	5		
		I-CB-T3	3	I-CB-T10	10		

★DC24V仕様の場合コネクタ部は、電源側SMR-03V-B、照明側SMP-03V-BCとなります。★上記以外の長さもご用意しております。

## 照明用延長ロボットケーブル (DC12V、DC24V用)

ケーブルタイプ	ケーブル仕様	12V用			24V用		
		型式	長さ(m)	型式	長さ(m)	型式	長さ(m)
1CHロボットケーブル (シングル)	SMR-02V-B → ロボットケーブル0.2SQ×1P → SMP-02V-BC	I-CB-S1R-C02	1	I-CB-S4R-C02	4		
		I-CB-S2R-C02	2	I-CB-S5R-C02	5		
		I-CB-S3R-C02	3	I-CB-S10R-C02	10		
2CHロボットケーブル (ダブル)	SMR-02V-B → ロボットケーブル0.2SQ×2P → SMP-02V-BC	I-CB-D1R-C02	1	I-CB-D4R-C02	4		
		I-CB-D2R-C02	2	I-CB-D5R-C02	5		
		I-CB-D3R-C02	3	I-CB-D10R-C02	10		
3CHロボットケーブル (トリプル)	SMR-02V-B → ロボットケーブル0.2SQ×3P → SMP-02V-BC	I-CB-T1R-C02	1	I-CB-T4R-C02	4		
		I-CB-T2R-C02	2	I-CB-T5R-C02	5		
		I-CB-T3R-C02	3	I-CB-T10R-C02	10		

★DC24V仕様の場合コネクタ部は、電源側SMR-03V-B、照明側SMP-03V-BCとなります。★上記以外の長さもご用意しております。

## 同軸・スポット照明用延長ケーブル (IHV、IHVD、IHVE、IBF、IHV-FX)

ケーブルタイプ	ケーブル仕様	型式	長さ(m)	型式	長さ(m)
IHV専用	SMR-03V-B → 0.3SQ×2芯 → SMP-03V-BC	I-CB-S1-HV	1	I-CB-S4-HV	4
		I-CB-S2-HV	2	I-CB-S5-HV	5
		I-CB-S3-HV	3	I-CB-S10-HV	10
IHVD/IHVE/IBF/IHV-FX専用	SMR-03V-B → 0.3SQ×2芯 → SMP-03V-BC	I-CB-S1-HV3W	1	I-CB-S4-HV3W	4
		I-CB-S2-HV3W	2	I-CB-S5-HV3W	5
		I-CB-S3-HV3W	3	I-CB-S10-HV3W	10

★上記以外の長さもご用意しております。★SMコネクタは日圧製です。

## 同軸・スポット照明用延長ロボットケーブル (IHV、IHVD、IHVE、IBF、IHV-FX)

ケーブルタイプ	ケーブル仕様	型式	長さ(m)	型式	長さ(m)
IHV専用	SMR-03V-B → 0.2SQ×2芯 → SMP-03V-BC	I-CB-S1R-HV-C02	1	I-CB-S4R-HV-C02	4
		I-CB-S2R-HV-C02	2	I-CB-S5R-HV-C02	5
		I-CB-S3R-HV-C02	3	I-CB-S10R-HV-C02	10
IHVD/IHVE/IBF/IHV-FX専用	SMR-03V-B → 0.2SQ×2芯 → SMP-03V-BC	I-CB-S1R-HV3W-C02	1	I-CB-S4R-HV3W-C02	4
		I-CB-S2R-HV3W-C02	2	I-CB-S5R-HV3W-C02	5
		I-CB-S3R-HV3W-C02	3	I-CB-S10R-HV3W-C02	10

★上記以外の長さもご用意しております。★SMコネクタは日圧製です。

## DC24V照明用延長ケーブル (IDBB-LSR、IDBB-LSRC、IQDH-LSR、IDBB-RE、IDBA-LEH2、IDBA-LEH、IFPA、IFPA-D、IFD-IR)

ケーブルタイプ	ケーブル仕様	型式	長さ(m)	型式	長さ(m)
1SQ×4芯	長さ(m)	I-CB-S1R-MCB	1	I-CB-S5R-MCB	5
		I-CB-S2R-MCB	2	I-CB-S7R-MCB	7
		I-CB-S3R-MCB	3	I-CB-S10R-MCB	10

★上記以外の長さもご用意しております。★メタルコネクタは七星科学研究所製です。