

## 片ナットチーズ

**M149GMSK** MB

NEW



寸法	価格	入数
13	1,360	10/200

◎材質:本体/黄銅製クロームメッキ  
パッキン/EPDM

## フレキヘッダー

**MB2FH** MB



寸法	価格	入数
13	2,760	20

◎材質:青銅製クロームメッキ

●ユニットバス配管に  
便利です。

## フレキ用ニップル(オス×メス)

**S2TE** MB



寸法	価格	入数
20×13	540	50/400

◎材質:本体/黄銅製クロームメッキ  
パッキン/EPDM

## フレキ用深型ニップル(給湯器用)

**S2TEF** MB



寸法	価格	入数
20×13	650	50/300

◎材質:本体/黄銅製クロームメッキ  
パッキン/NBR

## フレキ用ニップル袋ナット付

**S2TN** MB



寸法	価格	入数
13×20	1,100	10/50

◎材質:本体/黄銅製クロームメッキ  
パッキン/EPDM

## 小便器用ニップル

**S60T** MB



寸法	価格	入数
16×13	430	10/50

◎材質:黄銅製クロームメッキ  
◎パッキン別売品番S60-HP (124頁)



## フレキ用銅管外ネジアダプタ

**M154F** MB




寸法 (G×d)	L	価格	入数
1/2×12.7	28	360	50/300
1/2×15.88	28	360	50/300
1/2×22.22	36	660	50/200
3/4×22.22	36	660	50/200

◎材質:青銅製

## 両フレキ用ユニット継手

**M341FF** MB



寸法	価格	入数
13	1,460	10/60

◎材質:本体/黄銅製  
※パナ穴φ22、厚み30mm ※パッキン付

## 六角キャップ

**M154KM6** MB



寸法	H	W	価格	入数
13	10	23	280	10/150
20	16	29	360	10/100

◎材質:黄銅製クロームメッキパッキン付

## フレキ用化粧座金

**S2PT**



寸法	内径	価格	入数
13	15(φ16)	90	50

◎材質:ABS樹脂製  
※フリーチューブφ16に使用できます。

1 排水・通気金具  
2 衛生設備関連器具  
3 バイパス継手・配管用素材  
**4 給水栓・関連商品**

K V K  
ミズタニ  
洗濯機排水栓  
給水栓  
付品  
分枝水栓  
止水栓  
フレキ用チューブ  
コイン式シャワー  
圧縮式シャワー  
定水位弁  
ボールタップ  
ガーデンング  
水道メーター  
浄水器  
洗剤

フレキ用継手

5 パルプ  
6 ポンプ関連商品・部品材  
7 配管作業工具  
8 燃料機器関連商品  
9 消火栓・消防関連品  
10 建築設備用材料