



**AD**  
ダイヤモンド/  
CBN工具

**適合素材**  
Applicable  
Materials

セラミックス・ガラス  
Ceramics / Glass

工具鋼・合金鋼  
Tool Steel / Alloy Steel

樹脂・ゴム  
Resin / Rubber

**適合機器類**  
Applicable  
Machines

エアグラインダー  
Air Grinder

ボール盤・電気ドリル  
Drill Press / Electric Drill

スピンドル  
Machine Tools Attachment

超硬合金・サーメット  
Carbide / Cermet

一般鋼・ステンレス  
General Steels / Stainless Steel

アルミニウム・銅  
Aluminium / Copper

両頭グラインダー  
Bench Grinder

ハンド  
Hand Use

自動機ロボット  
Automatic Machines

**BC**  
超硬  
カッター

**BS**  
スチール  
カッター

**CA**  
軸付磁石

**DB**  
軸付  
ゴム磁石

**DE**  
特殊弾性  
磁石

**EA**  
サンダー

**ES**  
アタッチメント  
サンダー

**FC**  
ブラシ

**FD**  
特殊ブラシ

**GA**  
ポリッシング  
工具

**HD**  
研磨剤

**JA**  
精密研削  
工具

**KA**  
ドリル

**MC**  
カッティング  
工具

**NA**  
ホイール  
工具

**PA**  
補助工具

**RD**  
ハンド  
ツール

**SA**  
ミニモ  
専用工具

**ZC**  
セット工具

**MINIMO推奨ハンドピース** Recommended MINIMO Handpieces


● 最適 Most Suitable ○ 使用可能 Suitable

V112H M112H M212H M112 M212 M212L M112G V112 HS M112 HS M112S M212 HD M212D M212 RA M212 RAD M212A M112 GRA M112 GRAD M112 GA RE112 RE212 M212 LRV BS312 US21

**1 Pack**  
**20 Pieces** **クッションディスク** Cushion Discs



12,000 r.p.m




- 圧縮した砥粒入りナイロン不織布のディスクです。
- 削り過ぎることがなく、微細研削や予備研磨作業に最適です。
- Compressed nylon nonwoven discs containing grains.
- Suitable for fine grinding and preliminary polishing.

#240	SA2651
#320	SA2652
#400	SA2653
#600	SA2654
#800	SA2655
#1000	SA2656
#1500	SA2657

**1 Pack**  
**20 Pieces** **ゴムディスク** Rubber Discs



12,000 r.p.m



- 弾性の高いゴム結合剤のディスクです。
- スクラッチが起こりにくく、二次バリ、返りバリがほとんどない、美しい仕上がりが得られます。
- Rubber disc made of high elastic rubber bonding agent.
- Providing beautiful finishing with rare secondary burr, turning backs and scratches.

#60	SA2751
#80	SA2752
#120	SA2753