


スティック砥石

Abrasive Stone Sticks



AD
ダイヤモンド/
CBN工具

BC
超硬
カッター

BS
スチール
カッター

CA
軸付砥石

DB
軸付
ゴム砥石

DE
特殊弾性
砥石

EA
サンダー

ES
アタッチメント
サンダー

FC
ブラシ

FD
特殊ブラシ

GA
ポリッシング
工具

HD
研磨剤

JA
精密研削
工具

KA
ドリル

MC
カッティング
工具

NA
ホイール
工具

PA
補助工具

RD
ハンド
ツール

SA
ミニモ
専用工具

ZC
セット工具

適合素材
Applicable
Materials

セラミックス・ガラス
Ceramics / Glass

工具鋼・合金鋼
Tool Steel / Alloy Steel

樹脂・ゴム
Resin / Rubber

超硬合金・サーメット
Carbide / Cermet

一般鋼・ステンレス
General Steels / Stainless Steel

アルミニウム・銅
Aluminium / Copper

適合機器類
Applicable
Machines

エアークラインダー
Air Grinder

ボール盤・電気ドリル
Drill Press / Electric Drill

スピンドル
Machine Tools Attachment

両頭グラインダー
Bench Grinder

ハンド
Hand Use

自動機ロボット
Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable


- V112H M112H M212H M112 M212 M212L M112G V112 HS M112 HS M112S M212 HD M212D M212 RA M212 RAD M212A M112 GRA M112 GRAD M112 GA **RE112 RE212** **M212 LRV** BS312 **US21**

1 Pack
10 Pieces ブルーストーン Blue Stones

全長 Length 150mm



結合度 Grade	I	結合剤 Bond	V	砥粒 Grain	WA
適合素材 Applicable Materials					
推奨素材硬度 Recommended Material Hardness	20 30 40 50 60 (HRC)				
	最適 Most Suitable			適している Suitable	
金型材 Mold Materials	プラスチック金型 Plastic Mold	プレス型 Press Die	ダイカスト型 Die-Casting Mold		
	熱間鍛造型 Hot forging Die	冷間鍛造型 Cold Forging Die	引抜き・押出ダイス Drawing/Extrusion Die		
非金属材料 Non-Metals	セラミックス/シリコン Ceramics/Silicon	ガラス/石材 Glass/Stones	樹脂/木材 Resin/Woods		
非鉄金属 Non-Ferrous Metals	超硬合金/サーメット Cemented Carbide/Cermet	鋼合金/アルミニウム合金 Steel Alloy/Aluminium Alloy	銅/アルミニウム Copper/Aluminium		



#120	RD1201	RD1211
#180	RD1202	RD1212
#240	RD1203	RD1213
#320	RD1204	RD1214
#400	RD1205	RD1215
#600	RD1206	RD1216


- 幅広い素材の粗仕上げから中仕上げ研削をカバーするスタンダードな砥石です。
- Standard grinding stones to cover from rough finishing to semi-grinding for various work materials.

1 Pack
10 Pieces ソフトタッチストーン Soft Touch Stones

全長 Length 150mm



結合度 Grade	I	結合剤 Bond	V	砥粒 Grain	WA
適合素材 Applicable Materials					
推奨素材硬度 Recommended Material Hardness	20 30 40 50 60 (HRC)				
	最適 Most Suitable			適している Suitable	
金型材 Mold Materials	プラスチック金型 Plastic Mold	プレス型 Press Die	ダイカスト型 Die-Casting Mold		
	熱間鍛造型 Hot forging Die	冷間鍛造型 Cold Forging Die	引抜き・押出ダイス Drawing/Extrusion Die		
非金属材料 Non-Metals	セラミックス/シリコン Ceramics/Silicon	ガラス/石材 Glass/Stones	樹脂/木材 Resin/Woods		
非鉄金属 Non-Ferrous Metals	超硬合金/サーメット Cemented Carbide/Cermet	鋼合金/アルミニウム合金 Steel Alloy/Aluminium Alloy	銅/アルミニウム Copper/Aluminium		



#120	RD1301	RD1311
#180	RD1302	RD1312
#240	RD1303	RD1313
#320	RD1304	RD1314
#400	RD1305	RD1315
#600	RD1306	RD1316
#800	—	RD1317
#1000	—	RD1318
#1500	—	RD1319

- より厳選された砥粒を使用し、使い心地と仕上がりの良さを追及した砥石です。
- 高硬度材料の精度を伴う中仕上げに最適です。
- Grinding stones pursuing fine finishing and ease of use with carefully selected grains.
- Suitable for semi-finishing with precision on high hardened materials.