

# UF

## ジュンロン® UF (耐水軟質ポリウレタンチューブ)

### JUNRON® UF (Waterproof flexible polyurethane tube)



| 部品番号<br>PART NO. | チューブ寸法<br>TUBE SIZE<br>外径×内径<br>O.D. (mm)×I.D. (mm) | 破壊圧力<br>BURST PRESSURE<br>23°C<br>(MPa) | 最高使用圧力<br>MAX.WORKING<br>PRESSURE 23°C<br>(MPa) | 最小曲げ半径<br>MIN.BENDING<br>RADIUS<br>(mm) | 標準条長<br>STANDARD<br>LENGTH<br>(m) |
|------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|
| 25-04            | 4×2.5   | 2.7                                     | <0.6  | 10                                      | 20・50                             |
| 25-06            | 6×4   | 2.3                                     | <0.6  | 14                                      | 20・50                             |
| 25-08            | 8×5   | 2.7                                     | <0.6  | 16                                      | 20・50                             |
| 25-10            | 10×6.5  | 2.4                                     | <0.6  | 22                                      | 20・50                             |
| 25-12            | 12×8  | 2.3                                     | <0.6  | 28                                      | 20・50                             |

- 標準色：黒、青 (20m巻き及び、6×4の50m巻きのみ黒、青、透明、赤、黄、緑、白)  
Standard colors : black, blue, (20m length and 50 meter length of 25-06 are also available in black, blue, clear, red, yellow, green and white)
- 水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。  
Junron UF tubing will be damaged slowly by the remaining chlorine in the city water.
- 標準条長と標準色については16ページを参照下さい。  
Please refer to page 16 for standard length and color.

# UF

## ジュンロン® UF (バーブ継手用ポリウレタンチューブ)

### JUNRON® UF (Polyurethane tube for barb fitting)




| 部品番号<br>PART NO. | チューブ寸法<br>TUBE SIZE<br>外径×内径<br>O.D. (mm)×I.D. (mm) | 破壊圧力<br>BURST PRESSURE<br>23°C<br>(MPa) | 最高使用圧力<br>MAX.WORKING<br>PRESSURE 23°C<br>(MPa) | 最小曲げ半径<br>MIN.BENDING<br>RADIUS<br>(mm) | 標準条長<br>STANDARD<br>LENGTH<br>(m) |
|------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|
| 25-03B           | 3.5×2.0   | 3.2                                     | <0.7  | 10                                      | 20・50                             |
| 25-05B           | 4.5×2.7   | 2.9                                     | <0.7  | 10                                      | 20・50                             |
| 25-06B           | 6.0×3.5   | 3.2                                     | <0.7  | 10                                      | 20・50                             |

- 標準色：青/Standard color : blue
- バーブ継手は市販品をお求め下さい。(ジュンロンハンディタッチ継手は使用できません)  
Please use commercial barb fittings. (Junron Handy-touch Fitting dose not suit for this tube.)
- 水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。  
Junron UF tubing will be damaged slowly by the remaining chlorine in the city water.
- 標準条長と標準色については16ページを参照下さい。  
Please refer to page 16 for standard length and color.

# UF

## ジュンロン® UF (ポリウレタンマイクロチューブ)

### JUNRON® UF (Micro polyurethane tube)



| 部品番号<br>PART NO. | チューブ寸法<br>TUBE SIZE<br>外径×内径<br>O.D. (mm)×I.D. (mm) | 破壊圧力<br>BURST PRESSURE<br>23°C<br>(MPa) | 最高使用圧力<br>MAX.WORKING<br>PRESSURE 23°C<br>(MPa) | 最小曲げ半径<br>MIN.BENDING<br>RADIUS<br>(mm) | 標準条長<br>STANDARD<br>LENGTH<br>(m) |
|------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|
| UF-M016          | 1.6×0.8   | 3.6                                     | <0.9  | 5                                       | 100                               |
| UF-M020          | 2.0×1.0   | 3.6                                     | <0.9  | 5                                       | 100                               |
| UF-M025          | 2.5×1.2   | 3.6                                     | <0.9  | 7                                       | 100                               |
| UF-M030          | 3.0×1.5   | 3.6                                     | <0.9  | 7                                       | 100                               |
| UF-M035          | 3.5×2.0   | 3.2                                     | <0.7  | 10                                      | 100                               |

- 標準色：透明/Standard color : clear
- 水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。  
Junron UF tubing will be damaged slowly by the remaining chlorine in the city water.
- 標準条長と標準色については16ページを参照下さい。  
Please refer to page 16 for standard length and color.