




プラスチック製
防雨ボックス


ウォルボックス

- プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
- 耐衝撃性、耐候性にすぐれた防雨構造です。
- タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
- 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。(バンド通し穴の有無を参照)

バンド通し穴(側面)



バンド通し穴(裏面)



(WB-DMタイプ)



IP表示については4頁をご覧ください。

ウォルボックス® (プラスチック製防雨ボックス)

IPX3

〈タテ型〉
ベージュ色

- 扉は本体と分離できます。(WB-3LJは除く)
- ※扉のみのご注文も承ります。



WB-3LJ



WB-2LJ




WB-2J



WB-1LJ



WB-1J



プラスチック基台



プラスチック基台

〈タテ型〉

品番	色	取付スペース ELB	ボックス外形寸法(mm) (屋根・突起部含む)			有効 フカサ	バンド 通し穴	ケース 入数	最小入数	標準価格
			タテ	ヨコ	フカサ					
WB-1J	ベージュ	2P 30AF×1	212	93	106	82	有(側面)	20	1	790 (税込 830)
WB-1M	ミルクィホワイト	2P 30AF×1	212	93	106	82	有(側面)	20	1	790 (税込 830)
WB-1LJ	ベージュ	3P 30AF×1	267	126	130	90	有(側面)	10	1	1,600 (税込 1,680)
WB-1LM	ミルクィホワイト	3P 30AF×1	267	126	130	90	有(側面)	10	1	1,600 (税込 1,680)
WB-2LJ	ベージュ	3P 60AF×1	361	196	143	115	有(側面)	10	1	2,000 (税込 2,100)
WB-2LM	ミルクィホワイト	3P 60AF×1	361	196	143	115	有(側面)	10	1	2,000 (税込 2,100)
WB-2J	ベージュ	3P 60AF×1	270	198	128	95	有(側面)	10	1	1,930 (税込 2,027)
WB-2M	ミルクィホワイト	3P 60AF×1	270	198	128	95	有(側面)	10	1	1,930 (税込 2,027)
WB-3LJ	ベージュ	3P100AF×1	406	256	153	118	有	5	1	6,490 (税込 6,815)
WB-3LM	ミルクィホワイト	3P100AF×1	406	256	153	118	有	5	1	6,490 (税込 6,815)

●取付スペースは参考容量ですので、機器寸法をご確認下さい。