

エビ印 ハンマービット SDS-plus shank

HUMMER BITS

- 切れ味と寿命を両立した、「特殊形状チップ」を採用。切粉排出の高速化、穴あけスピード向上を実現
- デッキプレート+コンクリートも楽に貫通OK(デッキプレート上は滑りやすいので、刃先をプレートに当ててから電動工具のスイッチを入れてください)

スタンダードサイズ

全長	有効長	刃先径	品番コード	参考価格	JANコード (4963202-)
100	40	φ3.2mm	HB32100	1,160円	077729
110	50	φ3.4mm	HB34110	1,160円	089326
		φ3.5mm	HB35110	1,160円	089364
		φ4.0mm	HB40110	1,160円	025683
		φ4.3mm	HB43110	1,160円	025843
		φ4.5mm	HB45110	1,160円	025881
		φ4.8mm	HB48110	1,160円	025928
		φ5.0mm	HB50110	1,200円	025966
		φ5.3mm	HB53110	1,200円	055673
		φ5.5mm	HB55110	1,200円	026048
		φ6.0mm	HB60110	1,260円	024532
160	100	φ6.4mm	HB64110	1,260円	044592
		φ8.5mm	HB85110	1,340円	043649
		φ3.4mm	HB34160	1,160円	055635
		φ3.5mm	HB35160	1,160円	055598
		φ4.3mm	HB43160	1,260円	044554
		φ5.0mm	HB50160	1,260円	026000
		φ5.3mm	HB53160	1,260円	043960
		φ5.5mm	HB55160	1,260円	022514
		φ6.0mm	HB60160	1,340円	025133
		φ6.4mm	HB64160	1,340円	025553
200	150	φ6.5mm	HB65160	1,340円	025591
		φ7.0mm	HB70160	1,340円	025645
		φ7.5mm	HB75160	1,340円	025690
		φ8.0mm	HB80160	1,340円	025737
		φ8.5mm	HB85160	1,510円	025775
		φ9.0mm	HB90160	1,510円	025812
		φ9.5mm	HB95160	1,610円	025850
		φ10.0mm	HB100160	1,610円	025898
		φ10.5mm	HB105160	1,610円	025935
		φ11.0mm	HB110160	1,610円	026062
200	150	φ12.0mm	HB120160	1,660円	026017
		φ12.5mm	HB125160	1,710円	022972
		φ12.7mm	HB127160	1,850円	024990
		φ13.0mm	HB130160	1,850円	025171
		φ13.5mm	HB135160	1,850円	025560
		φ12.0mm	HB120200	1,800円	026055
		φ13.0mm	HB130200	2,030円	025522
		φ14.0mm	HB140200	2,030円	025614
		φ14.3mm	HB143200	2,130円	025669
		φ15.0mm	HB150200	2,590円	025744
200	150	φ17.0mm	HB170200	3,140円	025867
		φ17.5mm	HB175200	3,140円	025904
		φ19.0mm	HB190200	3,470円	025980
		φ20.0mm	HB200200	3,920円	026024

ロングサイズ

全長	有効長	刃先径	品番コード	参考価格	JANコード (4963202-)
250	200	φ21.5mm	HB215250	7,060円	029094
		φ22.0mm	HB220250	7,060円	029131
		φ24.0mm	HB240250	7,940円	029179
		φ25.0mm	HB250250	8,990円	029216
		φ26.0mm	HB260250	9,320円	029254
260	200	φ13.0mm	HB130260	2,030円	089449
		φ14.5mm	HB145260	2,400円	089562
		φ16.0mm	HB160260	2,860円	089647
		φ16.5mm	HB165260	2,860円	089685
		φ18.0mm	HB180260	3,320円	089807
		φ19.0mm	HB190260	3,470円	089845
380	330	φ21.5mm	HB215260	7,060円	089920
		φ10.0mm	HB100380	2,910円	029292
		φ12.5mm	HB125380	3,790円	029377
		φ12.7mm	HB127380	3,790円	029414
		φ16.0mm	HB160380	5,120円	029490
		φ16.5mm	HB165380	5,460円	028868
460	400	φ19.0mm	HB190380	6,590円	028905
		φ22.0mm	HB220380	7,420円	028943
		φ10.5mm	HB105460	3,090円	088985
		φ14.5mm	HB145460	4,190円	089081

超ロングサイズ

全長	有効長	刃先径	品番コード	参考価格	JANコード (4963202-)
1000	100	φ12.5mm	HB1251000	15,550円	028981
1500	100	φ12.5mm	HB1251500	17,990円	029025

