



Gタイプ

エンドカバー (標準タイプ)



- 二重天井への引き込み等に使します。
- 接続も解除も一発でOKです。



■CD管用

品番	適合管	コネクタネジのサイズ	B	L ₁	L ₂	H	ケース入数	最小入数	標準価格
CDE-14GS	CD単層波付管14	呼び16用(G1/2)	72.5	161	146	43.5	50	10/袋	117 (税込 123)
CDE-16GS	CD単層波付管16	呼び16用(G1/2)	72.5	163.5	146	45.5	50	10/袋	131 (税込 138)
CDE-16G	CD単層波付管16	呼び22用(G3/4)	72.5	164	146	45	50	10/袋	131 (税込 138)
CDE-22G	CD単層波付管22	呼び22用(G3/4)	78	197	170	51	50	10/袋	151 (税込 159)
CDE-28G	CD単層波付管28	呼び28用(G1)	90	245	208	64	50	10/袋	278 (税込 292)
CDE-36G	CD単層波付管36	呼び36用(G1 1/4)	90	254	208	74	50	1	439 (税込 461)

■PF管用


品番	適合管	コネクタネジのサイズ	B	L ₁	L ₂	H	ケース入数	最小入数	標準価格
MFSE-14GS	PF管14 (MFは除く)	呼び16用(G1/2)	72.5	164	146	46	50	10/袋	117 (税込 123)
MFSE-16GS	PF管16 (MFは除く)	呼び16用(G1/2)	72.5	165	146	47	50	10/袋	131 (税込 138)
MFSE-16G	PF管16 (MFは除く)	呼び22用(G3/4)	72.5	165	146	47	50	10/袋	131 (税込 138)
MFSE-22G	PF管22 (MFは除く)	呼び22用(G3/4)	78	200	170	54	50	10/袋	151 (税込 159)
MFSE-28G	PF管28 (MFは除く)	呼び28用(G1)	90	246	208	68	50	10/袋	278 (税込 292)
MFSE-36G	PF管36 (MFは除く)	呼び36用(G1 1/4)	90	258	208	79	50	1	439 (税込 461)

ワンタッチ型

エンドカバー (標準タイプ)



- 二重天井への引き込み等に使します。



■CD管用

品番	適合管	コネクタネジのサイズ	B	L ₁	L ₂	H	ケース入数	最小入数	標準価格
CDE-14YS	CD管14	呼び16用(G1/2)	72.5	160	146	42	50	10/袋	138 (税込 145)
CDE-14Y	CD管14	呼び22用(G3/4)	72.5	160	146	42	50	10/袋	138 (税込 145)
CDE-16YS	CD管16	呼び16用(G1/2)	72.5	162	146	44	50	10/袋	151 (税込 159)
CDE-16Y	CD管16	呼び22用(G3/4)	72.5	162	146	44	50	10/袋	151 (税込 159)
CDE-22Y	CD管22	呼び22用(G3/4)	78	197	170	51	50	10/袋	164 (税込 172)
CDE-28Y	CD管28	呼び28用(G1)	90	243	208	64	50	10/袋	316 (税込 332)

■PF管用

品番	適合管	コネクタネジのサイズ	B	L ₁	L ₂	H	ケース入数	最小入数	標準価格
FPE-14YS	PF管14	呼び16用(G1/2)	72.5	164	146	45	50	10/袋	138 (税込 145)
FPE-14Y	PF管14	呼び22用(G3/4)	72.5	164	146	45	50	10/袋	138 (税込 145)
FPE-16YS	PF管16	呼び16用(G1/2)	72.5	166	146	47	50	10/袋	151 (税込 159)
FPE-16Y	PF管16	呼び22用(G3/4)	72.5	166	146	47	50	10/袋	151 (税込 159)
FPE-22Y	PF管22	呼び22用(G3/4)	78	200	170	54	50	10/袋	164 (税込 172)
FPE-28Y	PF管28	呼び28用(G1)	90	246	208	67	50	10/袋	316 (税込 332)

1

EMシリーズ

CD管・PF管

CD管・PF管

サドル

マンリフ

CD管・PF管・可伸管