


S-128 MK ステンレス スナップフック (A型)

- 材質:ステンレス(SUS304)
- 仕上:ミガキ




(mm)

コード番号	モデル	D	L	W	d1	d2	S	使用荷重(kg)	箱入数	価格(税込)
MMA 100	A-10	10	102	50	18	14	13	150	20ヶ	2,160 (2,268)
MMA 080	A-8	8	81	39	9	11	11	120	20ヶ	1,350 (1,418)
MMA 060	A-6	6	61	30	8	7.5	9	80	20ヶ	900 (945)
MMA 050	A-5	5	54	25	6	6	8	60	20ヶ	750 (788)
MMA 040	A-4	4	45	22	4.5	5.5	7	40	20ヶ	630 (662)

S-129 MK ステンレス スナップフック (B型)

- 材質:ステンレス(SUS304)
- 仕上:ミガキ




(mm)

コード番号	モデル	D	L	W	d1	d2	S	使用荷重(kg)	箱入数	価格(税込)
MMB 100	B-10	10	103	52	11	16	14	150	10ヶ	1,800 (1,890)
MMB 080	B-8	8	82	40	9	12	11	120	20ヶ	1,100 (1,155)
MMB 060	B-6	6	62	30	6.5	9	8	80	20ヶ	750 (788)
MMB 050	B-5	5	54	25	5	8	7	60	20ヶ	600 (630)
MMB 040	B-4	4	45	22	4.5	6.5	7	40	20ヶ	500 (525)

S-131 MK ステンレス スナップフック (C型)

- 材質:ステンレス(SUS304)
- 仕上:ミガキ




(mm)

コード番号	モデル	D	L	W	S	d1	d2	t	製品自重(g)	使用荷重(kg)	箱入数	価格(税込)
MMC 080	C-8	8	98	35	14	13	19	6.5	65	60	20ヶ	1,430 (1,502)
MMC 060	C-6	7	81	28	11	9	15	5	43	30	20ヶ	1,060 (1,113)
MMC 050	C-5	6	70	25	9	8	13	4.3	28	20	20ヶ	900 (945)

S-132 MK ステンレス スナップフック (WD型)

- 材質:ステンレス(SUS304)
- 仕上:ミガキ




(mm)

コード番号	モデル	D	L	d	S	使用荷重(kg)	箱入数	価格(税込)
MMWD 050	WD-5	5	80	15	9	15	20ヶ	650 (683)

S-134 MK ステンレス スイベルスナップ

- 材質:ステンレス(SUS304)
- 仕上:ミガキ




(mm)

コード番号	モデル	D	L	S	d	使用荷重(kg)	箱入数	価格(税込)
MMA A30	A-3	7	118	14	23	50	10ヶ	2,550 (2,678)
MMA A20	A-2	5	98	12	21.5	40	20ヶ	2,000 (2,100)
MMA A10	A-1	5	85	9	19	30	20ヶ	1,450 (1,523)
MMA A00	A-0	4	66	5	13	20	20ヶ	1,260 (1,323)

S-138 MK ステンレス マガタマフック

- 材質:ステンレス(SUS304)
- 仕上:ミガキ




(mm)

コード番号	モデル	L	d	S	使用荷重(kg)	箱入数	価格(税込)
MMMH 020	MH-2	69	10	12	40	20ヶ	1,100 (1,155)
MMMH 010	MH-1	50	7	11	20	20ヶ	750 (788)

S-174 MK ステンレス プチカラビナ (ハズレ止付)

- 材質:ステンレス(SUS304)
- 仕上:ミガキ




(mm)

コード番号	モデル	D	L	W	S	製品自重(g)	使用荷重(kg)	箱入数	価格(税込)
MMPK 100	PK-10	10	90	26	13	146	200	10ヶ	2,640 (2,772)
MMPK 080	PK-8	8	74	20	10	78	120	20ヶ	1,600 (1,680)
MMPK 060	PK-6	6	67	18	10	38	80	20ヶ	1,100 (1,155)
MMPK 050	PK-5	5	58	16	10	23	60	20ヶ	880 (924)

S-176 MK ステンレス プチカラビナ (リング付)

- 材質:ステンレス(SUS304)
- 仕上:ミガキ



(mm)

コード番号	モデル	D	L	W	S	d	製品自重(g)	荷重(kg)	箱入数	価格(税込)
MMPL 100	PL-10	10	90	26	13	23	145	150	10ヶ	2,640 (2,772)
MMPL 080	PL-8	8	74	20	10	17	75	120	20ヶ	1,600 (1,680)
MMPL 060	PL-6	6	67	18	12	16	39	80	20ヶ	1,100 (1,155)
MMPL 050	PL-5	5	58	16	11	14	23	60	20ヶ	880 (924)