

제어반과의 인터페이스/케이블 인출 시스템

케이블 인출용 그랜드			제품번호
	케이블 타이		
	케이블 직경 (3...4 mm)		4000-70403-0001030
	케이블 직경 (4...5 mm)		4000-70403-0001040
	케이블 직경 (5...6 mm)		4000-70403-0001050
	케이블 직경 (6...7 mm)		4000-70403-0001060
	케이블 직경 (7...8 mm)		4000-70403-0001070
	케이블 직경 (8...9 mm)		4000-70403-0001080
	케이블 직경 (9...10 mm)		4000-70403-0001090
	케이블 직경 (10...11 mm)		4000-70403-0001100
	케이블 직경 (11...12 mm)		4000-70403-0001110
	케이블 직경 (12...13 mm)		4000-70403-0001120
	케이블 직경 (13...14 mm)		4000-70403-0001130
	케이블 직경 (14...15 mm)		4000-70403-0001140
	케이블 직경 (15...16 mm)		4000-70403-0001150
	케이블 직경 (16...17 mm)		4000-70403-0100160
	케이블 직경 (17...18 mm)		4000-70403-0100170
	케이블 직경 (18...19 mm)		4000-70403-0100180
	케이블 직경 (19...20 mm)		4000-70403-0100190
	케이블 직경 (20...21 mm)		4000-70403-0100200
	케이블 직경 (21...22 mm)		4000-70403-0100210
	케이블 직경 (22...23 mm)		4000-70403-0100220
케이블 직경 (23...24 mm)		4000-70403-0100230	
케이블 직경 (24...25 mm)		4000-70403-0100240	
케이블 직경 (24...25 mm)		4000-70403-0100250	
케이블 직경 (26...27 mm)		4000-70403-0100260	
케이블 직경 (27...28 mm)		4000-70403-0100270	
케이블 직경 (28...29 mm)		4000-70403-0100280	
케이블 직경 (29...30 mm)		4000-70403-0100290	
케이블 직경 (30...31 mm)		4000-70403-0100300	
	Special		
	브라인드 플러그 (플러그), 싱글		4000-70503-0001010
	브라인드 플러그 (플러그) 더블		4000-70503-0100010
	아답터		4000-70503-0100020
	1 AS-Interface cable 용		4000-70503-0001020
	2 AS-Interface cable 용		4000-70503-0001030
	2 cables (직경 6mm) 용		4000-70503-0001060
2 cables (직경 5mm) 용		4000-70503-0001050	
Cable entry plates			제품번호
	사이즈 24		
	케이블 직경 (12) × 8...12 mm		4000-70603-0240120
	케이블 직경 (6) × 3...6.5 mm, (4) × 5...9.2 mm, (4) × 9.6...15.9 mm		4000-70603-0240140
	케이블 직경 (17) × 5...9.2 mm		4000-70603-0240170
	케이블 직경 (16) × 3...6.5 mm, (4) × 5...9.2 mm, (2) × 8...12.5 mm		4000-70603-0240220
	케이블 직경 (23) × 4.3...8.1 mm		4000-70603-0240230
케이블 직경 (29) × 3...6.5 mm		4000-70603-0240290	
	M50		
	케이블 직경 (3) × 6...10 mm, (1) × 9.6...15.9 mm		4000-70703-0500040
	케이블 직경 (1) × 3...5.5 mm, (5) × 5...9.2 mm		4000-70703-0500060
	케이블 직경 (7) × 3...6.5 mm, (1) × 6...10 mm		4000-70703-0500080
	Locknut		4000-70704-0500000