



部品



除振・防振

防振プレート NBK® ベース
エレメント

補助ベース

ロケティング
エレメントクランプ
ユニットクランピング
パーツメカニカル
パーツモジュラー
ジグシステムブロック
ビルド
ジグシステム

マシンベース

ボール盤
ベース定盤
測定機器

横ベース


クランプ

諸工具


作業台

技術資料


索引





[B4]



[B0]



[B6]



仕様表

プレート タイプ	許容荷重 N/cm ²	摩擦係数 η	厚さ C mm
B4	30~100	0.8	15
B0	50~120	0.6	15
B6	100~400	0.6	15

寸法・価格表

タイプ B4		タイプ B0		タイプ B6		A	B	面積 cm ²	質量 g	価格
オーダーNo.	No.	オーダーNo.	No.	オーダーNo.	No.					
89405	B4-0050-050	89427	B0-0050-050	89449	B6-0050-050	50	50	25	37	1,340
89406	B4-0075-075	89428	B0-0075-075	89450	B6-0075-075	75	75	56	84	2,310
89407	B4-0100-050	89429	B0-0100-050	89451	B6-0100-050	100	50	50	75	2,310
89408	B4-0100-100	89430	B0-0100-100	89452	B6-0100-100	100	100	100	150	4,350
89409	B4-0150-075	89431	B0-0150-075	89453	B6-0150-075	150	75	112	168	4,570
89410	B4-0150-100	89432	B0-0150-100	89454	B6-0150-100	150	100	150	225	5,700
89411	B4-0150-150	89433	B0-0150-150	89455	B6-0150-150	150	150	225	337	8,550
89412	B4-0200-100	89434	B0-0200-100	89456	B6-0200-100	200	100	200	300	7,950
89413	B4-0250-150	89435	B0-0250-150	89457	B6-0250-150	250	150	375	562	13,100
89414	B4-0200-200	89436	B0-0200-200	89458	B6-0200-200	200	200	400	600	14,200
89415	B4-0250-250	89437	B0-0250-250	89459	B6-0250-250	250	250	625	937	21,100
89416	B4-0500-100	89438	B0-0500-100	89460	B6-0500-100	500	100	500	750	16,500
89417	B4-0500-250	89439	B0-0500-250	89461	B6-0500-250	500	250	1250	1875	40,400
89418	B4-0500-500	89440	B0-0500-500	89462	B6-0500-500	500	500	2500	3750	78,500
89419	B4-1000-500	89441	B0-1000-500	89463	B6-1000-500	1000	500	5000	7500	155,000
89420	B4-R050	89442	B0-R050	89464	B6-R050	50	—	20	30	1,500
89421	B4-R075	89443	B0-R075	89465	B6-R075	75	—	44	66	2,850
89422	B4-R110	89444	B0-R110	89466	B6-R110	110	—	95	142	4,570
89423	B4-R150	89445	B0-R150	89467	B6-R150	150	—	176	264	7,950
89424	B4-R200	89446	B0-R200	89468	B6-R200	200	—	314	471	17,100
89425	B4-R238	89447	B0-R238	89469	B6-R238	238	—	450	675	18,800
89426	B4-R300	89448	B0-R300	89470	B6-R300	300	—	710	1065	37,600